

PHILIPS

聚光燈 50W MR16
GU5.3

LED

4000K

410lm

15000h

8718699675677



免除更換燈泡的麻煩

飛利浦 LED 聚光燈是鹵素聚光燈的耐用替換選擇，安裝之後即無後顧之憂，可年復一年提供美麗光束，歷久不衰。

選擇永續型解決方案

- 在任何空間皆安全且方便回收

產品特點

不含有害物質

飛利浦 LED 燈絕對不含有害物質，因此在任何空間皆安全且方便回收。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 指向性聚光燈
- 插座: GU5.3
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 透明
- 燈泡材質: 玻璃

燈泡尺寸

- 高度: 4.6 cm
- 寬度: 5.1 cm

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 環境溫度範圍: -20 至 +40 °C
- 標稱使用壽命: 15,000 h

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 60 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 4000 K
- 額定光通量: 410 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 相關色溫 (標稱): 4000 K
- 光通量: 410 lm
- 光效 (額定) (標準): 82 lm/W

其他特性

- 效率: 82 lm/W
- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

包裝資訊

- EAN: 8718699675677
- EOC: 871869967567700
- 產品名稱: LEDspots 5-50W MR16 840 60D

功率

- 功率因數 (比值): 0.6

耗電量

- 功率因數: 0.6
- 電壓: 12V AC electronic V
- 瓦數: 5 W
- 等效瓦數: 50 W
- 耗電量: 5 W

產品尺寸與重量

- 長度: 4.6 cm

額定值

- 額定壽命: 15,000 h
- 額定峰值強度: 420 cd

技術規格

- 頻率: 50 Hz
- 線路頻率: - Hz
- 可調光: 否
- 燈座基底: GU5.3

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699675677
- 淨重: 0.04 kg
- 淨重: 0.06 kg
- 高度: 6 cm
- 長度: 5.1 cm
- 寬度: 5.1 cm

8718699675677



出版日期: 2025-04-19
版本: 0.98

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com