

PHILIPS

Tračna svjetiljka
ProjectLine

LED rasvjetno tijelo

120 cm

Prirodno bijelo svjetlo, 4000 K

5300 lm

Široka distribucija svjetla



8718696169407



Profesionalna kvaliteta za vaš projekt

Energetski učinkovita tračna LED rasvjeta, profesionalna LED svjetla za razne primjene. Tračna svjetiljka ProjectLine podržava uštedu energije i namijenjena je širokom rasponu primjena. Široka distribucija svjetla. Tračna svjetiljka prikladna je za montiranje na zid (horizontalno) i strop.

Održiv odabir

- Štedite energiju od trenutka uključivanja prekidača

Odaberite vrlo kvalitetno svjetlo

- Možete vjerovati onome što piše na Philips pakiranju

Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

Istaknute znač.

Energetska učinkovitost

Sve štedne žarulje tvrtke Philips štede energiju od trenutka uključivanja. Tijekom svog vijeka trajanja troše manje kW, pridonoseći manjim računima za utrošenu energiju. Količina uštede energije ovisi o vrsti žarulje i tehnologiji.

Pouzdana kvaliteta

Philips ispunjava svoja obećanja u vezi performansi žarulja. Stoga možete u potpunosti vjerovati onome što je otisnuto na Philips pakiranju o izlaznoj svjetlosnoj snazi, vijeku trajanja i snazi koja je ekvivalentna žaruljama sa žarnom niti.

Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: PVC
- Završna obrada poklopca optike/leće: Opal
- Materijal poklopca optike/leće: Polikarbonat
- Oblik optičkog poklopca/leće: Zakrivljen
- Vrsta optičkog poklopca/leće: Polikarbonat

Trajnost

- Raspon temperature okoline: od -10 do +35 °C

Zaštita okoliša

- Ocjena održivosti: -

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Tolerancija svjetlosnog toka: -10% / +10%
- Šifra boje: 840 neutralna bijela
- Konstantna svjetlosna snaga: Ne
- Korelirana temperatura boje (Nom): 4000
- Počet. tolerancija indeksa Color Rendering Index (CRI): 0
- Početna kromatičnost: (0.38,0.38)<5
- Šifra linije svjetiljki: 53S | LED Module, system flux 5300 lm
- Vrsta svjetlosnog sklopa izvora svjetlosti: LED
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Širenje svjetlosnog snopa rasvjetnog tijela: 120°
- Svjetlosni tok: 5.300 lm
- Maksimalna razina prigušivanja: Nije primjenjivo
- Optički materijal: Polikarbonat
- Vrsta optike: Široki snop
- Vrsta vanjske optike: -
- Materijal reflektora: Aluminiij
- Radna temperatura okoline Tq: 25 °C
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 1,6
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 106 lm/W
- Jedinstvena ocjena odsjaja CEN: Not applicable
- Omjer svjetlosne snage u smjeru prema gore: 5

Razno

- Dodatne značajke: ProjectLine, Senzor, Otporno na vodu

Druge značajke

- CE oznaka: Da
- ENEC oznaka: -
- Sukladno s uredbom RoHS: Da
- Fotobiološka opasnost: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Snaga

- Ulazni napon: 220–240
- Struja uklapanja: 5,5 A
- Vrijeme uklapanja: 0,062 ms
- Faktor snage (razlomak): 0.9

Potrošnja energije

- Potrošnja energije: 50
- Tolerancija potrošnje energije: +/-10%

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 62 mm
- Ukupna duljina: 1.170 mm
- Ukupna širina: 115 mm

Servis

- Jamstvo: 1 godina

Tehničke specifikacije

- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa
- Kabel: 2 × 0,75 mm², Kabel od 0,2 m bez utikača
- Spoj: 2 utična priključka, 2-polni
- Upravljačko sučelje: -
- Prigušivo: Ne
- Upravljački program/jedinica napajanja/transformator: Jedinica napajanja (uključivanje/isključivanje)
- Upravljački program uključen: Da
- Materijal za pričvršćivanje: Nehrdajući čelik
- Oznaka zapaljivosti: Za montažu na zapaljive površine
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Ispitivanje na bazi užarene žice: Temperatura 650 °C, trajanje 30 s
- Linijska frekvencija: 50 or 60
- Šifra zaštite od meh. udara: IK03 | 0,3 J
- Uredaj za montažu: Nosač za montažu
- Broj upravljačkih jedinica: 1 jedinica
- Broj proizvoda na MCB od 16 A vrste B: 17
- Prikladno za nasumično uključivanje/isključivanje: Nije primjenjivo
- Prenaponska zaštita (zajednička/diferencijalna): 1.5/1.5

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696169407
- Neto težina: 1,17 kg
- Bruto težina: 1,39 kg
- Visina: 6,6 cm
- Dužina: 122 cm
- Širina: 12 cm



Datum izdavanja:
2025-09-13
Verzija: 0.195

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com