

PHILIPS

LED EM PL-C

LED

1000 lm

4000 K

G24D-3 ROT

Nije prigušivo



8718696733714



Jednostavna nadogradnja sa standardne PLC rasvjete

LED PLC žarulje pružaju nevjerojatnu uštedu energije tijekom dugog vijeka trajanja, zamjenjujući stare fluorescentne cijevi učinkovitom modernom LED tehnologijom. Savršene su za područja kojima ljudi prolaze (hodnici, stubišta).

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Saznajte više o svjetlu
- Hladno bijelo svjetlo

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Trenutno osvjetljenje prilikom uključivanja

Odaberite održivo rješenje

- Bez UV i infracrvenog zračenja
- Bolje za vaš novčanik i planet
- Cijevi dugog vijeka trajanja – do 30 godina

Istaknute znač.

Saznajte više o svjetlu



Temperatura boje: svjetlost može imati različite temperature boje, što se označava jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Žarulje niske vrijednosti u jedinicama Kelvin stvaraju toplo, opuštajuće svjetlo, dok one visoke vrijednosti u jedinicama Kelvin pružaju hladno svjetlo koje više potiče na aktivnost. CRI: indeks uzvrata boje (CRI) upotrebljava se za opis učinka koji svjetlosni izvor ima na izgled boje. Prirodna sunčeva svjetlost ima CRI vrijednost od 100. CRI vrijednost LED žarulja tvrtke Philips uvijek je viša od 80, što osigurava vjerne i prirodne boje.

Hladno bijelo svjetlo



Ova žarulja ima temperaturu boje 4000 K pa pruža iznimno hladno, svježije i kristalno bistro svjetlo.

Trenutno uključivanje




Nema potrebe za čekanjem: LED žarulje tvrtke Philips dosežu punu razinu svjetline odmah kad se uključe. Samo okrenite prekidač i prostorija će se odmah potpuno osvijetliti. Nema sporog pokretanja ili čekanja.

Bez UV i infracrvenog zračenja



Svjetlo nema komponentu infracrvenog zračenja pa ne emitira toplinu. Osim toga, ovo svjetlo nema komponentu ultraljubičastog zračenja. Ova dva svojstva znače da svjetlo neće uzrokovati blijedenje tkanina i drugih predmeta.

Ušteda do 80 % energije



LED tehnologija štedi do 80 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

Nazivno prosječno trajanje je 30 000 sati



Uz vijek trajanja do 30 000 sati ne morate često mijenjati cijevi te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 30 godina.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Oblik: Cjevasta
- Oblik svjetiljke: PL-C
- Utičnica: G24d-3
- Vrste stakla: Matirana
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 17,1 cm
- Širina: 3,4 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 30.000 sat(i)

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 1000 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost

Druge značajke

- Učinkovitost: 105 lm/W

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.9
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 8,5 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 17,06 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 465212

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696733714
- Neto težina: 0,09 kg
- Bruto težina: 0,12 kg
- Visina: 20,3 cm
- Dužina: 4,1 cm
- Širina: 4,1 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929001201301



Datum izdavanja:
2024-04-25
Verzija: 0.910

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com