

# PHILIPS

Filament fényforrás,  
opál, 60 W A60 E27

LED

2700 K

806 lm

15000 óra

Nem szabályozható



8718696472187



## A semmi máshoz nem fogható izzó

A jól ismert és szeretett formák. Ezek a termékek a hagyományos izzólámpák klasszikus megjelenését idézik, de akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Széles sugárzási szögük garantálja a tökéletesen egyenletes fényeloszlást.

### Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

### Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világításhoz

### Több, mint egyszerű világítás

- Vintage stílusú, modern LED-technológia

# Fénypontok

## Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy,

akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

## Tökéletesen alkalmas általános világításhoz



Modern világítás általános célú Philips normál LED-ekkel, amely tökéletes az általános beltéri világításhoz.

## Vintage stílusú, modern LED

A LED Classic fényforrások normál, energiatakarékos LED-technológián alapulnak. Mostantól élvezheti ezt a csúcstechnológiát képviselő, mégis vintage megjelenésű, retró stílusú fényforrást.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 30 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 806 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2700 K
- Fényáram: 806 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 115,00 lm/W

## Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

## Egyéb jellemzők

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

## Csomagolási információk

- EAN: 8718696472187
- EOC: 871869647218701
- Termék megnevezése: LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

**Energiaellátás**

- Teljesítménytényező (tört): 0.51

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 60 W
- Energiahatékonysági címke (EEL): E
- Teljesítményfelvétel: 7 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 106 mm
- Teljes hossz: 110 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 15 000

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50–60
- Átmérő: 60 mm
- EPREL-regisztrációs szám: 1825132
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Hálózati frekvencia: 50
- Fejelés – foglalat: E27

**Csomagolás mérete és tömege [LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10]**

- EAN/UPC – termék: 8718696472187
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,05 kg
- Magasság: 10,7 cm
- Hosszúság: 5,9 cm
- Szélesség: 5,9 cm

**Csomagolás mérete és tömege [LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/6]**

- EAN/UPC – termék: 8718696472187
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,05 kg
- Magasság: 10,7 cm
- Hosszúság: 6 cm
- Szélesség: 6 cm



Kiadás dátuma:  
2025-09-17  
Verzió: 0.965

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)