

# PHILIPS

Fényforrás 100 W  
A60 E27 x2

LED

4000 K

1521 lm

15000 óra



8718699726959



## Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

Modern, LED-es fényforrás, amely általános világítási megoldást kínál a mindennapi beltéri tevékenységekhez. Azonnali megtakarítást érhet el az energiaköltségek terén, és anélkül csökkentheti a fényforrások cseréjének gyakoriságát, hogy le kellene mondania a jó minőségű világításról.

### Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

### Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

### Több, mint egyszerű világítás

- Egyszerű LED mindennapos használatra

# Fénypontok

**Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek**



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

**15 000 óra névleges átlagos élettartam**



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

**Egyszerű LED mindennapos használatra**



A Philips mindennapos használatra készült LED-je tökéletes fényforrás az Ön alapvető világítási szükségleteihez. A LED-től elvárható szép megvilágítást és megbízható teljesítményt nyújtja megfizethető áron.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

### Fényforrás méretei

- Magasság: 11 cm
- Szélesség: 6 cm

### Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Műanyag

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 1521 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Korrelált színhőmérséklet (névl.): 4000 K
- Fényáram: 1 521 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 121,00 lm/W

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

**Egyéb jellemzők**

- Hatásfok: 121 lm/W
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

**Csomagolási információk**

- EAN: 8718699726959
- EOC: 871869972695900
- Termék megnevezése: LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

**Energiaellátás**

- Teljesítménytényező (tört): 0.5

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: >0.5
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 12,5 W
- Teljesítmény: 100 W
- Teljesítményfelvétel: 12,5 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): E

**A termék méretei és tömege**

- Hosszúság: 11 cm

**Névleges teljesítményadatok**

- Névleges élettartam: 15 000 h

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 391877
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz
- Szabályozható: Nem
- Fejelés - foglalat: E27

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718699726959
- Nettó tömeg: 0,1 kg
- Bruttó tömeg: 0,12 kg
- Magasság: 10,8 cm
- Hosszúság: 6,3 cm
- Szélesség: 10 cm
- Cikkszám (12NC): 929001312422



Kiadás dátuma:  
2024-09-10  
Verzió: 0.241

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőt vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)