

PHILIPS

Filament fényforrás,
opál, 120 W A67 E27

LED

4000 K

2000 lm

15000 óra



8718699764531



Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

A megszokott formák, melyeket ismer és kedvel. A legújabb energiatakarékos LED-technológiának köszönhetően körülbelül 86%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos fényforrások, és tízszer tovább tartanak.

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas általános beltéri világításhoz

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel

Fénypontok

A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret



Gyönyörűen formált kialakítású és ismerős méretű, energiatakarékos, korszerű LED fényforrás. A normál hagyományos fényforrások tökéletes, tartós kialakítású, fenntartható változata. Brad, nézd meg újra ezt a szöveget. Nem hangzik jól.

Tökéletesen alkalmas általános világításhoz



Modern világítás általános célú Philips normál LED-ekkel, amely tökéletes az általános beltéri világításhoz.

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Közismert tény, hogy az erős fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítást hozhat otthonába, amely kíméli a szemet, és megteremti a lakótér tökéletes hangulatát.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

Garancia

- Jótállási idő: 2 év

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 2000 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Színkód: 840 | CCT of 4000K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000 K
- Fényáram: 2 000 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 153,00 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8718699764531
- EOC: 871869976453100
- Termék megnevezése: LED classic
120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.51

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 120 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): D
- Teljesítményfelvétel: 13 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 13

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 121 mm
- Teljes hossz: 121 mm
- Teljes szélesség: 70 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 70 mm
- EPREL-regisztrációs szám: 374903
- Fényárammérési referencia: Sphere
- Szabályozható: Nem
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60
- Fejelés – foglalat: E27
- használható zárt lámpatestekben? No

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718699764531
- Nettó tömeg: 0,03 kg
- Bruttó tömeg: 0,06 kg
- Magasság: 17,7 cm
- Hosszúság: 7,5 cm
- Szélesség: 7,5 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-17
Verzió: 0.320

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőt vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com