

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10

LED

3000 K

345 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8718699775810



Otthona valódi színeit kiemelő fény.

A Philips CRI90 LED-es fényforrásokkal kiemelheti otthona valódi színeit, és természetes fénnel áraszthatja el a helyiségeket. A 100-hoz közeli color rendering indexszel (CRI) rendelkező fényforrások hasonlóak a természetes fényhez, így otthona berendezéseit és bútorait úgy láthatja, ahogyan mindig is szeretne volna. Ne érje be a hamis színeket mutató lámpákkal – emelje ki otthona valódi színeit a Philips CRI90 segítségével.

Kiváló minőségű fényforrás

- Információk a fényről

Fénypontok

Információk a fényről



Színhőmérséklet: a fény különböző színhőmérsékletű lehet, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin-értékkel rendelkező lámpák meleg, nyugtatóbb fényt bocsátanak ki, míg a magasabb Kelvin-értékű fényforrások hűvösebb, stimulálóbb hatású fényről gondoskodnak. CRI: a színvisszaadási

index (CRI) egy fényforrás azon képességét mutatja, hogy különféle tárgyakat megvilágítva vele, mennyire képes azok színét visszaadni. A természetes napfény CRI-értéke 100. A Philips LED fényforrások CRI-értéke mindig nagyobb 80-nál, így valóságghű és természetes színvisszaadást biztosítanak.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: GU10
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Igen
- Fényforrás anyaga: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Névleges fényáram: 345 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.1
- Színkód: 830 | CCT of 3000K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 86

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható

Csomagolási információk

- EAN: 8718699775810
- EOC: 871869977581002
- Termék megnevezése: LED CLA 50W GU10 C90 WH 36D D 1PF/SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.84
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 50
- Energiatakarékosági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 4
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 4

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 54 mm
- Teljes hossz: 54 mm
- Teljes szélesség: 50 mm

Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 700 cd

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- IP-kód: IP20
- EPREL-regisztrációs szám: 391911

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699775810
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-18
Verzió: 0.269

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com