

# PHILIPS

Spot 50 W PAR16  
GU10 x3

LED

2700 K

355 lm

15000 óra



8718699776114



## Fedezze fel a meleg fehér LED-fényt!

A Philips LED-es izzó gyönyörű, extrameleg árnyalatú fehér fényt ad, kivételesen hosszú élettartamú, és azonnal jelentős energiamegtakarítás érhető el vele. A tűzhöz hasonló színhőmérsékletével tökéletes választás, ha otthonos hangulatot szeretne teremteni.

### Kiváló minőségű fényforrás

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

### Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A halogénreflektorhoz hasonló forma és méret

### Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz

# Fénypontok

## A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ez a 2700 K-es fényforrás ideális az otthoni világításhoz.

## A halogén spotlámpák helyett



Gyönyörűen formált kialakításával és ismerős méreteivel ez egy modern világító LED-reflektor. A halogénreflektorok tökéletes fenntartható kialakítású változata.

## Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz



Modern világítás, ismerős, széles sugárzási szögű fényárammal (36 fok) – ez a LED-spotlámpa alkalmas kiemelő világításhoz és általános célú világításhoz is. Alkalmazható süllyesztett és sínes lámpatestekben való használatra, és ideális konyhai használatra, konyhasziget, nappali és étkező megvilágítására.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: GU10
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen

## A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 355 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5
- Színkód: 827 | CCT of 2700K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 77

## Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

## Csomagolási információk

- EAN: 8718699776114
- EOC: 871869977611400
- Termék megnevezése: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 3SRT6

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 50
- Energiahatékonysági címke (EEL): F
- Teljesítmény: 4,6
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 54 mm
- Teljes hossz: 54 mm
- Teljes szélesség: 50 mm

**Névleges teljesítményadatok**

- Mért fényerősség maximuma: 700 cd

**Szerviz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50–60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 387358

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC – termék: 8718699776114
- Nettó tömeg: 0,14 kg
- Bruttó tömeg: 0,17 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 11,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-07-08  
Verzió: 0.245

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőt vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)