

PHILIPS

Filament, átlátszó,
40 W, ST64, E27

Okos LED

Teljes színskálájú intelligens
fényforrás

Akár 470 lumen

A működéshez egyszerűen csak
csatlakoztassa

Alkalmazással vagy hanggal
vezérelhető



8720169165816



Alkalmazással vagy hanggal egyszerűen vezérelhető

Amikor Edison az 1880-as években feltalálta a klasszikus izzószálat, el sem tudta volna képzelni, mit tesz ma vele a Philips. Az intelligens Filament LED-lámpák kikapcsolt állapotban is látványosak, de az igazi varázslat akkor történik, amikor bekapcsolja őket. Töltse meg szobáit milliányi színnel és a fehér fény árnyalataival a hangulatostól a hűvöségig. Élvezze a vintage izzólámpák klasszikus látványát, és használja ki a LED energiatakarékos működésének előnyeit. És mivel WiZ connected technológiával vannak felszerelve, egyszerűen vezérelheti őket Wi-Fi-n keresztül a WiZ alkalmazással, távirányítóval vagy a hangjával.

Egyszerű beállítás

- A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa

Intelligens szabályozás

- Okostelefonnal bárholnan vezérelhető.
- Hangvezérlés a Google Segéd, az Alexa és a Siri Parancsok használatával

Intelligens funkciók

- A világítás automatizálása ütemezéssel
- Előre programozott jólléti funkciók

Világítási módok

- Több millió szín és dinamikus világítási módok
- A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok

Fénypontok

A működéshez egyszerűen csak csatlakoztassa



A WiZ együttműködik meglévő Wi-Fi-routerével, és használatához nincs szükség további átjárókra. Egyszerűen csatlakoztassa új fényforrását, töltsse le a WiZ alkalmazást, és már kész is van!

Vezérlés bárholnan

Okostelefonja segítségével bárholnan vezérelheti WiZ fényforrásait. Többé nem kell amiatt aggódnia, hogy égve felejtí a lámpákat, amikor elmegy otthonról. A WiZ alkalmazás iOS- és Android-rendszerre érhető el.

Hangvezérlés

A fényforrások kézzel történő szabályozása helyett használja inkább a hangját! A Google Segéd, az Amazon Alexa vagy a Siri Parancsok segítségével egyszerű utasításokkal be- és kikapcsolhatja a lámpákat, szabályozhatja a fényerőt, és személyre szabott fénybeállításokat aktiválhat.

A világítás automatizálása ütemezéssel

A világítást napi vagy heti rutinjának megfelelően automatizálhatja. Beállíthatja, hogy a világítás felkapcsoljon, mire hazaér, illetve automatikusan kikapcsoljon, amikor nincs rá szükség.

Előre programozott jóléti funkciók

A WiZ alkalmazás előre programozott jóléti funkcióival mindig a cirkadián ritmusa szempontjából legelőnyösebb világítási mintát élvezheti. A WiZ élénk nappali fényt biztosít, amikor összpontosítania és fókuszálnia kell, majd fokozatosan lágy, meleg fehér fényre vált, így támogatva az ellazulást és a pihentető alvást.

Több millió szín és dinamikus világítási módok

Válasszon a több millió színből álló palettából, és teremtsen fantasztikus hangulatot otthonában. Élvezze a környezetét csodás fénybe burkoló, dinamikus világítási effektusaink finom különbségeit.

A melegtől a hideg fehérig állítható színhőmérséklet és előre programozott módok



A hangulatának leginkább megfelelő környezet megteremtéséhez válasszon az energetizáló, hideg fehéről a lágy, meleg fehérig terjedő világítási módok közül, vagy egyszerűen használja az előre programozott üzemmódokat, például a Fókusz vagy a Relaxáció üzemmódot.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: ST64
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Átlátszó
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Igen

Fényforrás méretei

- Tömeg: 0,055 kg

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Igen
- Napenergia: Nem
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): ≥ 80
- Színhőmérséklet: 2200-6500 K
- Fényszín kategóriája: Színes
- Névleges fényáram: 470 lm
- Bekapcsolási idő: < 0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 74

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 47 mA

Csomagolási információk

- EAN: 8720169165816
- EOC: 872016916581600
- Termék megnevezése: PHI WFB 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 40 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): G
- Teljesítmény: 6,3 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 7

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 143 mm
- Teljes hossz: 143 mm
- Teljes szélesség: 64 mm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000
- Névleges fényáram: 470 lm
- Névleges teljesítmény: 6.3 W

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Fényforrás típusa: LED
- EPREL-regisztrációs szám: 1901109
- Fényárammérés referencia: Sphere

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Igen

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- WIFI: 802.11b/g/n
- Meghatározott támogatási időszak: Minimum of 60 months after introduction date
- Kiegészítők maximális száma: 9999
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitás más gyártók rendszereivel: Alexa, Google Home, Otthonos, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-gyorsbillentyűk
- Matter-funkciók: Harmadik féltől származó hubokon keresztül (Wi-Fi)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169165816
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,09 kg
- Magasság: 18,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Szélesség: 8,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.422

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com