

PHILIPS

Kapszula fényforrás 20 W
kapszula fényforrás G4

LED

2700 K

210 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8720169300576



Fedezze fel a meleg fehér LED-fényt!

A Philips LED fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt, kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Ez a tiszta és elegáns kialakítású fényforrás tökéletes helyettesítője a hagyományos opál fényforrásoknak.

Kiváló minőségű fényforrás

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

Válasszon fenntartható megoldást

- Akár 80%-os energiamegtakarítás

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Egyszerű LED mindennapos használatra

Fénypontok

A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ez a 2700 K-es

fényforrás ideális az otthoni világításhoz.

Akár 80%-os energiamegtakarítás



Élvezze a LED-ek energiatakarékosságának előnyét, a fényminőség legkisebb romlása nélkül. A meglévő hagyományos izzólámpák cseréjével legalább 80%-os azonnali energiamegtakarítás érhető el.

Egyszerű LED mindennapos használatra

A Philips mindennapos használatra készült LED-je tökéletes fényforrás az Ön alapvető világítási szükségleteihez. A Philips LED-termékektől elvárható szép fényt és megbízható teljesítményt nyújtja megfizethető áron.

Műszaki adatok

null

- Megfelel kiemelő világításhoz: Nem

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű kapszula
- Foglalat/fejelés: G4
- Szabályozható: Igen
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 210 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2700 K
- Fényáram: 210 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 100 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- CE jelölés: Igen
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8720169300576
- EOC: 872016930057600
- Termék megnevezése: LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.9

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.9
- Feszültség: AC Electronic 12 V
- Teljesítmény: 20 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F
- Teljesítményfelvétel: 2,1 W
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 3

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 40 mm
- Teljes hossz: 40 mm
- Teljes szélesség: 15 mm

Műszaki adatok

- Frekvencia: -
- Átmérő: 15 mm
- EPREL-regisztrációs szám: 1879162
- Fényárammértéki referencia: Sphere
- Szabályozható: Csak egyes fényerő-szabályozókkal
- Villogás (PstLM): 1
- Fejelés - foglalat: G4
- használható zárt lámpatestekben? No



Kiadás dátuma:
2025-09-13
Verzió: 0.216

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com