

PHILIPS

Spot 35 W PAR16
GU10 x6

LED

2700 K

215 lm

50 000 óra



8721103135650



A semmi máshoz nem fogható fényforrás

A Philips LED spotlámpák fókuszált, ragyogó fénysugarat biztosítanak, kivételesen hosszú élettartam és jelentős energiamegtakarítás mellett. Ez a spotlámpa tökéletes, hosszú élettartamú helyettesítője a GU10 fejelésű 35 W-os spotlámpáknak.

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A hagyományos halogén fényforrásokhoz hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig kitart

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel

Fénypontok

A hagyományos halogén fényforrásokhoz hasonló forma és méret



Gyönyörűen formált kialakításával és ismerős méreteivel ez egy modern világító, energiatakarékos LED. A hagyományos halogén fényforrások tökéletes fenntartható kialakítású változata.

Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig kitart



Akár 50 000 órás élettartama révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és több mint 50 éven át élvezheti a tökéletes világítás előnyeit.

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Közismert tény, hogy az erős fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítást hozhat otthonába, amely kíméli a szemet, és megteremti a lakótér tökéletes hangulatát.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: GU10
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 50 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Tartozék elem: Nem
- Szín kiválasztása: Nem
- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 215 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 179

Egyéb

- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient

Csomagolási információk

- EAN: 8721103135650
- EOC: 872110313565000
- Termék megnevezése: LED CLA 35W GU10 WW 36D ND UE 6CT/4 EC

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.25
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 35
- Teljesítmény: 1,2
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 2

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 54 mm
- Teljes hossz: 54 mm
- Teljes szélesség: 50 mm

Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 390 cd

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 50 mm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103135650
- Nettó tömeg: 0,26 kg
- Bruttó tömeg: 1,61 kg
- Magasság: 11,4 cm
- Hosszúság: 5,2 cm
- Szélesség: 17 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-01
Verzió: 0.148

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com