

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x5

LED

2700 K

355 lm

15000 óra



8721103152558



Fedezze fel a szabályozható, meleg, fehér LED-fényt

A Philips LED spotlábok dimmelhető, fókuszált fénysugarat biztosítanak kivételesen hosszú élettartam és jelentős energiamegtakarítás mellett. Ez a spotláb tökéletes, hosszú élettartamú helyettesítője a GU10 fejelésű 50 W-os spotláboknak.

Kiváló minőségű fényforrás

- A hagyományos izzólábok igazi meleg fehér fénye

Több, mint egyszerű világítás

- Szabályzásakor színhőmérséklete melegebbre vált

Szabályozható fényerő (LED-lábok)

- Szabályozható fényerő (LED-lábok)

Fénypontok


A hagyományos izzólámpák meleg fehér fénye

Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ideális az otthoni fények kialakításához

Szabályzaskor színhőmérséklete melegebbre vált

Ezzel a szabályozható fényforrással a 2200 K meleg fény letompítható 2700 K értékre. Minél jobban tompítja, annál melegebb lesz a fény.

Szabályozható fényerő (LED-lámpák)



A lámpa a legtöbb fényerőszabályzóval használható. A fokozatmentes fényerőszabályzás a kívánt hangulatot teremti meg.

Ellenőrizze a fényerőszabályzó kompatibilitási táblázatban, hogy az adott fényerőszabályzó használható-e ezzel a lámpával.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: GU10
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Ezüst
- Anyag: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Tartozék elem: Nem
- Szín kiválasztása: Nem
- Integrált LED: Igen
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem
- Központi elem: Igen

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 36
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 355 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 77

Egyéb

- Stílus: Modern
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: WarmGlow

Csomagolási információk

- EAN: 8721103152558
- EOC: 872110315255800
- Termék megnevezése: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 5CT/6 EC

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 50
- Teljesítmény: 4,6
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 5

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 54 mm
- Teljes hossz: 54 mm
- Teljes szélesség: 50 mm

Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 700 cd

Szerviz

- Jótállás: 3 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 50 mm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- IP-kód: IP20
- Cserélhető fényforrás: Nem
- Előtét-kompatibilitás: Hálózat

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103152558
- Nettó tömeg: 0,2 kg
- Bruttó tömeg: 0,24 kg
- Magasság: 11,5 cm
- Hosszúság: 5,2 cm
- Szélesség: 17 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-27
Verzió: 0.191

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com