



Cahaya dan gaya terbaik

Tetap nyaman dengan cahaya yang sangat seragam dan tidak perlu khawatir mengenai pemasangan dan kualitas cahaya

Pemasangan mudah

 Pemasangan yang sangat mudah. Klip terintegrasi di kedua sisi peralatan menahannya pada tempatnya, sehingga pemasangan sekrup tidak diperlukan. Kabel konektor GU10 memudahkan pemasangan lampu.

Efek cahaya

· Cahaya terang dengan distribusi seragam

Daya tahan

· Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Kelebihan Utama

Mudah dipasang

Pemasangan yang sangat mudah. Klip terintegrasi di kedua sisi peralatan menahannya pada tempatnya, sehingga pemasangan sekrup tidak diperlukan. Kabel konektor GU10 memudahkan pemasangan lampu.

Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

Warna: TransparanBahan: Plastik

Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 15.000Nominal masa pakai: 15.000

Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- · Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
- · Termasuk adaptor daya: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 120 °
- · Konsistensi warna: 5 SDCM
- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- · Suhu warna: 6500 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2

Lampu string/Lampu strip

· Ekstensibilitas: Tidak

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga
- · Gaya: Kontemporer
- · Jenis: Lampu Strip
- EyeComfort: Tidak

Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 1870 mA

Konsumsi daya

• Faktor daya: 0.9

Dimensi dan berat produk

• Berat bersih: 3,1 kg

• Tinggi keseluruhan: 5,5 mm

· Panjang keseluruhan: 50.000 mm

• Lebar keseluruhan: 11 mm

Layanan

• Garansi: 2 tahun

Spesifikasi teknis

- Total lumen output lampu: 700
- · Warna cahaya: 6500
- · Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan:
 Tidak
- Kode IP: IP65 | Antidebu dan Antijet,
 IP20 | Perlindungan jari
- · Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan

Berat bersih: 3,1 kgBerat kotor: 3,51 kg

Tinggi: 0Panjang: 0Lebar: 0

Tanggal dikeluarkan: 2025-11-01 Versi: 0.99

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.