



# Bohlam LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih memberikan solusi penerangan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan segera menghemat biaya energi dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengorbankan kualitas penerangan Anda.

#### Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- · Tidak mengandung merkuri

### Kelebihan Utama

#### Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

#### Tidak mengandung merkuri



Tidak boleh ada kandungan merkuri dalam pembuangan limbah yang tidak berbahaya, jadi karakteristik ini memberikan cara mudah agar ruang Anda lebih ramah lingkungan.

## Spesifikasi

#### Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

· Bentuk lampu: Lampu nondireksional

· Soket: E27

Dapat diredupkan: TidakLapisan bohlam: SuramMaterial Bohlam: Plastik

#### Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 50.000Nominal masa pakai: 15.000

#### Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

#### Karakteristik cahaya

 $\cdot$  Sudut berkas cahaya: 150  $^\circ$ 

· Indeks renderasi warna (CRI): 80

• Suhu warna: 3000 K

• Flux cahaya nominal: 500 lm

Daya Penerangan (terukur) (Nom): 100 lm/W

#### Lain-lain

• EyeComfort: Tidak

#### Informasi kemasan

• EAN: 8721103124517

• EOC: 872110312451700

 Nama produk: ESS LEDBulb 5W E27 3000K 230V 4CT/3 ID

#### Konsumsi daya

• Faktor daya: 0.5

Voltase: AC 220-240 VWatt yang setara: 50 WKonsumsi Daya: 5 W

#### Dimensi dan berat produk

• Tinggi keseluruhan: 10,8 mm

· Panjang keseluruhan: 10,8 mm

· Lebar keseluruhan: 6 mm

#### Nilai terukur

· Tingkat intensitas puncak: 107 cd

#### Spesifikasi teknis

• Frekuensi: 50-60

#### Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8721103124517

Berat bersih: 0,12 kgBerat kotor: 0,52 kg

• Tinggi: 11,9 cm

• Panjang: 6,2 cm

· Lebar: 24,9 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-09-24 Versi: 0.86 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.