

Applique Bustan 9

W

myGarden

2700K

Antracite

Impermeabile



16484/93/PO



## Luce sempre accesa quando torni a casa

La bellissima applique a L Philips Bustan, realizzata in alluminio grigio antracite di alta qualità, diffonde una luce a LED bianca calda sulla parete. È completa di un sensore di movimento che la fa accendere automaticamente al passaggio di una persona.

### **Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Risparmio energetico
- Luce LED di qualità elevata

### **Aggiungi design al tuo giardino**

- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

### **Luce innovativa per esterni**

- Compatibile con tutti i dimmer da parete
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

### **Caratteristiche speciali**

- Sensore di movimento incluso per la massima praticità e tranquillità
- Adatto a ogni condizione climatica
- Durata prolungata: fino a 30 anni

# In evidenza

## Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips ti consente di risparmiare sulla bolletta e di rispettare l'ambiente.

## Luce LED di qualità elevata

La tecnologia a LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

## Materiali di alta qualità

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

## Compatibile con tutti i dimmer da parete



Regola l'intensità luminosa di questa lampada Philips utilizzando un dimmer da parete (non incluso) per creare l'atmosfera giusta nella stanza, mettere in evidenza una caratteristica o un oggetto in casa e molto altro.

## 5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

## Sensore di movimento incluso



Completo di un sensore di movimento, il sistema di illuminazione si attiva dandoti il benvenuto quando torni a casa o avvertendoti dell'arrivo di qualcuno. Al rilevamento del movimento da parte del sensore, la lampada si accende automaticamente.

## Adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada è stata progettata con IP44: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'aperto.

## Lunga durata (30 anni)



Una sorgente di luce affidabile. I LED integrati utilizzati in questa lampada LED Philips, durano fino a 30.000 ore (ossia 30 anni sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spegnimento). È rilassante non dover più pensare alla manutenzione o alla sostituzione della lampadina creando, allo stesso tempo, la giusta atmosfera in casa.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Metallo

## Durata

- Durata nominale: 30.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltrirlo secondo le normative locali e non smaltrirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: Sì

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Caratteristiche luce

- Temperatura del colore: 2700 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 144 lm/W

## Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,575 kg
- Altezza complessiva: 92 mm
- Lunghezza complessiva: 220 mm
- Larghezza complessiva: 78 mm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 40
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1000 lm
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: bianca calda
- Tensione di rete: 50-60 Hz
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Completo di lampada wattaggio: 4.5 W
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Numero di sorgenti luminose: 2

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696158883
- Peso netto: 0,57 kg
- Peso lordo: 0,65 kg
- Altezza: 22,5 cm
- Lunghezza: 8,5 cm
- Larghezza: 9,9 cm



Data di rilascio:  
2025-08-30  
Versione: 0.495

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)