

# PHILIPS

Lampadina candela  
40 W P45 E14 x4

LED

2700K

470 lm

15000 h



8719514313583



## LED all'avanguardia per la casa

Lampadina LED all'avanguardia che fornisce una soluzione d'illuminazione generale per tutte le attività quotidiane svolte internamente. Risparmierete subito sui costi energetici e ridurrete la frequenza delle sostituzioni delle lampadine, senza compromettere la qualità della vostra illuminazione.

### Luce di qualità elevata

- Nessuno sfarfallio visibile

### Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a una lampadina oliva a incandescenza

### Adotta una soluzione sostenibile

- Fino al 90% di risparmio energetico

# In evidenza

## Nessuno sfarfallio visibile

I LED possono sfarfallare a causa della loro rapida risposta alla corrente. Tuttavia, le lampade LED Philips non presentano sfarfallio perché sono progettate in modo che le variazioni della corrente del driver siano minimizzate.

## Forma e dimensioni simili a una lampadina oliva a incandescenza

Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED Oliva a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali.

## Fino al 90% di risparmio energetico



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia immediatamente oltre il 90% di energia sostituendo le lampade a incandescenza o le lampade alogene esistenti.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada unidirezionale
- Attacco: E14
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 95 lm/W

## Varie

- EyeComfort: No

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514313583
- EOC: 871951431358300
- Nome prodotto: LED 40W P45 E14 WW FR ND 4PF/6 DISC

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Consumo energetico: 4,9 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 5

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Altezza complessiva: 88 mm
- Lunghezza complessiva: 88 mm
- Larghezza complessiva: 45 mm

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50-60

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514313583
- Peso netto: 0,08 kg
- Peso lordo: 0,11 kg
- Altezza: 11,5 cm
- Lunghezza: 4,6 cm
- Larghezza: 18,6 cm



Data di rilascio:  
2025-08-30  
Versione: 0.394

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)