

PHILIPS

Impermeabili

ProjectLine

120 cm

Luce bianca fredda 6.500 K

3.400 lm

8719514955448



Qualità professionale per il tuo progetto

Sistema di illuminazione a LED robusto e impermeabile (adatto ad ogni condizione climatica) per uso industriale. Il sistema di illuminazione ProjectLine a tenuta stagna è robusto (IK06) e protetto dall'ingresso di polvere e acqua da qualsiasi direzione (illuminazione IP65). Può essere montato a parete (in orizzontale), a soffitto e a sospensione. Ideale per l'illuminazione generale (area di lavoro), magazzini, garage e scantinati con la sua emissione luminosa di luce bianca calda.

Scelta sostenibile

- Risparmia energia appena premi l'interruttore

Scegli una luce di alta qualità

- Ti puoi fidare di quello che c'è scritto sulle confezioni dei prodotti Philips

Durata

- Durata ultra prolungata fino a 35.000 ore

In evidenza

Efficienza energetica

Tutte le lampadine LED Philips a basso consumo consentono di risparmiare energia dal momento in cui premi l'interruttore. Per tutta la loro durata, utilizzano meno Kw e contribuiscono a ridurre le bollette. Il livello di risparmio energetico varia in base al tipo e alla tecnologia della lampadina.

Qualità affidabile

Philips mantiene le promesse sulle prestazioni delle sue lampadine LED. Ti puoi fidare di quello che c'è scritto sulle confezioni dei prodotti Philips a proposito di emissione, durata e potenza in Watt rispetto alle lampadine a incandescenza.

Durata ultra prolungata fino a 35.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 35.000 ore.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Grigio
- Materiale: PVC
- Finitura copertura ottica/lenti: Opale
- Materiale copertura ottica/lenti: Policarbonato

Durata

- Intervallo temperatura ambiente: Da -20 a +35 °C

Informazioni ambientali

- Rating di sostenibilità: -

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tolleranza al flusso luminoso: +/-10%
- Codice colore: Luce diurna fredda 865
- = Emissione luminosa costante: No
- Temperatura di colore correlata (Nom): 6500
- Cromaticità iniziale: (0.31, 0.33) SDCM≤6
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 120°
- Flusso luminoso: 3.400 lm
- Livello massimo di attenuazione: Non applicabile
- Materiale ottico: Policarbonato
- Tipo di ottica: Angolo del fascio 120°
- Materiale del riflettore: Policarbonato
- Rosso saturo (R9): >50
- Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C
- Effetto stroboscopico: 1,6
- Fattore di abbagliamento UGR CEN: 27
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 100 lm/W

Varie

- Caratteristiche aggiuntive: ProjectLine, Impermeabile

Altre caratteristiche

- Marchio CE: Sì
- Marchio ENEC: -
- Conformità a RoHS EU: Sì
- Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Rischio fotobiologico: 0,2 m

Assorbimento

- Tensione in ingresso: 220-240
- Corrente di spunto: 4,5
- Tempo di spunto: 0,105
- Fattore di potenza (frazione): 0.9

Consumo energetico

- Consumo energetico CLO medio: -
- Consumo energetico CLO iniziale: -
- Consumo energetico: 34
- Tolleranza consumo energetico: +/-10%

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 44,5
- Lunghezza complessiva: 1.198
- Larghezza complessiva: 35,5

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Codice IP: IP65 | A prova di polvere e spruzzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Cavo: Cavo 0,3 m senza spina
- Connessione: Unità di connessione 2 poli
- Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 7,5
- Interfaccia di controllo: -
- Dimmerabile: No
- Driver/unità alimentazione/trasformatore: Unità di alimentazione (On/Off)
- Driver incluso: Sì
- Materiale fissaggio: -
- Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Test filo incandescente: Temperatura 650 °C, durata 30 s
- Frequenza di linea: 50 or 60
- Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK06 | 1 J
- Numero di riduttori: 1 unità
- Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 100
- Adatto per la commutazione casuale: Sì

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514955448
- Peso netto: 0,29 kg
- Peso lordo: 0,44 kg
- Altezza: 4,6 cm
- Lunghezza: 126 cm
- Larghezza: 3,8 cm



Data di rilascio:
2025-09-13
Versione: 0.180

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com