



Faretto 50 W PAR16 GU10 x4



Prenditi cura del tuo comfort e del tuo benessere! Questi faretti connessi presentano la forma GU10 standard che già conosci e apprezzi, ma le loro lenti in vero vetro aggiungono eleganza ai tuoi interni. Inoltre hanno una caratteristica unica: una luce bianca regolabile per tutte le tue esigenze e i tuoi stati d'animo. Pianifica una luce bianca fredda per quando devi svolgere delle attività o una luce bianca calda e piacevole per quando vuoi riposarti e rilassarti: scegli quella che ti offrirà il massimo comfort nella tua casa. A questo si aggiungono 16 milioni di colori e la possibilità di controllare tutto tramite la tua voce, il telecomando WiZ o l'app WiZ, indipendentemente dal fatto che tu sia a casa o fuori casa. I faretti WiZ GU10 si connettono tramite la rete Wi-Fi esistente. Non sono necessari hardware, reti o configurazioni aggiuntive.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina connessa a intensità regolabile
- Fino a 345 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Certificato Matter

Questo prodotto è certificato Matter. Puoi configurarlo e controllarlo con la tua piattaforma di casa intelligente preferita e utilizzarlo senza problemi con altri dispositivi certificati Matter.



Luce che si adatta a qualsiasi apparecchio standard

Forma compatta che si adatta perfettamente a qualsiasi punto e lampada da incasso.



Controlla con facilità le tue luci intelligenti, ovunque ti trovi

Non preoccuparti se le luci sono rimaste accese e non c'è nessuno in casa. Puoi spegnerle semplicemente utilizzando il tuo smartphone, ovunque ti trovi.



Colori brillanti e naturali e sfumature di bianco

Crea un'illuminazione d'accento vivace scegliendo tra milioni di colori e sfumature di bianco. L'apertura del fascio luminoso a 36° assicura che l'ambiente circostante sia decorato con una luce brillante in modo uniforme.



Crea l'ambiente perfetto per tutte le tue attività

La nostra classica lampadina GU10 in vetro ti offre qualcosa di speciale: un sistema di illuminazione LED a intensità regolabile per tutti i tuoi stati d'animo e le tue attività. Pianifica una luce fredda quando hai bisogno di concentrazione o una luce confortevole quando vuoi rilassarti. Puoi anche semplicemente selezionare una modalità preimpostata, come Concentrazione o Relax.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: PAR16
Attacco: GU10
Tecnologia: Wi-Fi Smart
Tipo di vetro: Trasparente
Dimmerabile: Wireless Dim

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 5,5 cm
Peso: 0,05 kg
Larghezza: 5 cm

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 15.000 ore

CARATTERISTICHE LUCE

Apertura fascio luminoso: 36 °
Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): 90
Temperatura del colore: 2200-6500 K
Luce colorata: A colori
Flusso luminoso nominale: 345 lm
Tempo di accensione: <0.5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 40 mA
Efficienza: 73 lm/W

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8720169076686
EOC: 872016907668600
Nome prodotto: AMZ WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 4CT/6

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.48
Tensione: AC 220-240 V
Wattaggio: 4,7 W
Wattaggio lampada equivalente: 50 W
Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 5,5 cm

VALORI STIMATI

Apertura fascio luminoso: 36 °
Durata nominale: 15.000 ore
Flusso luminoso nominale: 345 lm
Intensità di picco nominale: 550 cd
Potenza nominale: 4.7 W

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60 Hz
Numero di registrazione EPREL: 1877835
Riferimento per la misurazione del flusso: Narrow Cone