

**Applique Alix 4,3 W**

Ultra efficiente


2700K

Antracite

Impermeabile



8720169351318



## Le nostre lampade LED a maggiore risparmio energetico

Le luci per esterni Philips Alix Ultra Efficient utilizzano una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di carbonio, gli sprechi di materiali e il consumo di energia. Con un'incredibile durata di 50.000 ore, queste luci durano più del doppio rispetto alle equivalenti luci a LED Philips per esterni e consumano il 50% in meno di energia: l'ideale per un pianeta più sostenibile.

**Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore
- Ultra efficiente

**Luce LED all'avanguardia**

- 5 anni di garanzia sul sistema LED

**Di prima qualità**

- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici
- Design durevole con il rivestimento PowerShield

**Progettati per esterni**

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

8720169351318

**Caratteristiche speciali**

- Effetto luce bidirezionale

**Luce di qualità elevata**

- Luce bianca calda 2700 K

# In evidenza

**Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore**



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 50.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

## Ultra efficiente



Consuma almeno il 50% di energia in meno rispetto alle equivalenti luci LED standard di Philips.

## 5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni offerta per questo apparecchio, Philips offre anche una garanzia di 5 anni sul sistema LED (modulo LED e driver).

**Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici**



Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

## Design durevole



Protetto da PowerShield Per mantenere le tue luci esterne in ottime condizioni, utilizziamo un rivestimento in polvere ad alte prestazioni progettato da Interpon, un marchio AkzoNobel. Più resistente delle vernici tradizionali, protegge da sbiadimento, graffi, ammaccature e ruggine per una bellezza e prestazioni durature.

**IP44: adatto a ogni condizione climatica**




Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

## Effetto luce bidirezionale

Questo apparecchio d'illuminazione per esterni Philips crea l'atmosfera perfetta nel tuo giardino o terrazzo grazie al suo effetto di luce bidirezionale.

## Luce bianca calda 2700 K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce calda e rilassante a 2700 K.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Metallo

## Durata

- Durata nominale: 50.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltrirlo secondo le normative locali e non smaltrirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Elemento centrale: No

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K

## Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Innovazioni LED: UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

## Consumo energetico

- Consumo energetico: 4,3

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,63 kg
- Altezza complessiva: 100 mm
- Lunghezza complessiva: 100 mm
- Larghezza complessiva: 100 mm

## Service

- Garanzia: 5 anni

## Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 800
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: B
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: No

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC – Prodotto: 8720169351318
- Peso netto: 0,63 kg
- Peso lordo: 0,67 kg
- Altezza: 12,3 cm
- Lunghezza: 11,6 cm
- Larghezza: 11,6 cm



Data di rilascio:  
2025-08-30  
Versione: 0.295

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)