

PHILIPS

Lampadina trasparente a
filamento 40W A60 E27
x2

LED


2700K

470lm

25000h



8721103054081



illuminazione LED brillante con un'eccellente qualità della luce

Lampadina LED all'avanguardia che fornisce una soluzione di illuminazione per le attività quotidiane al chiuso. Risparmierai immediatamente sui costi energetici e ridurrai la frequenza di sostituzione delle lampadine, senza compromettere la qualità della tua illuminazione.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

In evidenza

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico

ideale per l'illuminazione contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, review this copy again for all of these. Does not read well.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 300
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 138

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8721103054081
- EOC: 872110305408100
- Nome prodotto: LED classic 40W A60 E27 WW CL ND 2PFSRT6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0,5
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 40
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): D
- Consumo energetico: 3,4
- Consumo energetico kWh/1000 h: 4

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 108 mm
- Lunghezza complessiva: 108 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 2191926
- Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? No

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103054081
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,08 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 13 cm



Data di rilascio:
2026-06-03
Versione: 0.167

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com