

# PHILIPS

Plafoniera con  
ventilatore Bliss

Lampade da soffitto per  
ventilatore

2700/6500 K

Legno

Intensità Regolabile;  
Telecomando; Bianco Dinamico

8721103128294



## Ventilatore a soffitto retrattile con sistema di illuminazione LED e intensità regolabile

Il ventilatore a soffitto con sistema di illuminazione LED a pale retrattili Philips Bliss dona luminosità agli ambienti interni, rendendoli confortevoli e piacevoli tutto il tempo e in ogni stagione. Grazie al design delle pale aerodinamico e ottimizzato, alla potente portata d'aria e alle due direzioni del flusso d'aria, il nostro ventilatore a soffitto offre prestazioni costanti, raffreddando rapidamente in estate e facendo circolare efficacemente l'aria in inverno. Il motore silenzioso non disturberà il tuo sonno né ti distrarrà, mentre il solido supporto a soffitto e le pale del ventilatore perfettamente bilanciate riducono al minimo le oscillazioni. La luce stessa offre l'elevata qualità e la versatilità che ti aspetti da Philips. Crea l'ambiente perfetto per ogni momento con una luce bianca regolabile (regolazione dell'intensità luminosa fino al 5%) che va da bianca calda (3000 K) alla luce diurna fredda (6500 K). Con un telecomando aggiornato e basato su RF, puoi controllare facilmente il ventilatore a soffitto con sistema di illuminazione LED da qualsiasi punto della casa, senza bisogno di puntare il telecomando verso il ventilatore.

**Configurazione facile**

- Facile installazione

**Di prima qualità**

- Funzionamento silenzioso

**Controllo**

- Ambiente perfettamente regolabile
- Telecomando intuitivo

**Durata**

- Flusso d'aria potente
- Velocità del ventilatore regolabile
- Due direzioni del flusso d'aria

# In evidenza

## Facile installazione

Il nuovo sistema meccanico riduce il processo di installazione da 16 a 8 semplici passaggi, facendoti risparmiare tempo e fatica

## Funzionamento silenzioso

Il motore CC silenzioso (<50 dB, meno del ronzio di un frigorifero) non disturberà il tuo sonno né ti distrarrà quando hai bisogno di concentrarti; il supporto stabile al soffitto riduce al minimo le oscillazioni

## Ambiente perfettamente regolabile

I ventilatori a soffitto con sistema di illuminazione LED Philips offrono una regolazione graduale dell'intensità luminosa fino al 5%, una luce bianca regolabile che va da bianca calda (3000 K) alla luce diurna fredda (6500 K), consentendoti di creare l'ambiente perfetto per ogni momento

## Telecomando intuitivo

Con un telecomando intuitivo basato su RF, puoi controllare facilmente il ventilatore a soffitto con sistema di illuminazione LED da qualsiasi punto della casa, senza bisogno di puntare il telecomando verso il ventilatore

## Flusso d'aria potente

I nostri ventilatori a soffitto raffreddano in modo rapido ed efficace con un solido motore CC e il design delle pale ottimizzato per un flusso d'aria potente

## Velocità del ventilatore regolabile

I ventilatori a soffitto Philips consentono di scegliere tra sei velocità, adattando il flusso d'aria esattamente alle tue attività o in base alle stagioni

## Due direzioni del flusso d'aria

Il motore CC consente di dirigere il flusso d'aria in avanti e indietro per un utilizzo durante tutto l'anno: raffreddamento in estate, circolazione dell'aria calda in inverno

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

## Aspetto e finitura

- Colore: Legno
- Materiale: Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì

### Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700/6500
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 128

### Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto per ventilatore
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Telecomando, Bianco tunabel

### Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 310 mA
- Flusso del ventilatore: 7.980 m<sup>3</sup>/h
- Efficienza del ventilatore: 285

### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 6,2 kg
- Altezza complessiva: 290 mm

### Service

- Garanzia: 5 anni

### Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 4500 @4000K
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca tunabel
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

### Lampadina

- Software aggiornabile: No

### Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103128294
- Peso netto: 6,2 kg
- Peso lordo: 9,86 kg
- Altezza: 29,1 cm
- Lunghezza: 55,9 cm
- Larghezza: 55,9 cm



Data di rilascio:  
2026-06-17  
Versione: 0.250

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)