

# PHILIPS

리플렉터 100W  
PAR30S E26

LED

6500K

1100lm

15000h

8721103110114



## 뛰어난 품질의 밝은 LED 조명

Philips LED 스포트라이트는 원하는 애플리케이션에 맞는 색상 선택을 실현하는 쉬운 솔루션을 제공합니다. 이 스포트라이트는 집중적 밝은 빔, 매우 긴 수명과 상당한 에너지 절약을 제공했습니다. 이 스포트라이트는 기존 스포트라이트를 대체하는 완벽한 장기적 솔루션입니다.

### 고품질 조명

- 주광색

### 여러분의 오래된 전구 대신 간단한 대체 전구를 선택하십시오

- 할로겐 리플렉터와 비슷한 모양과 크기

### 지속 가능한 솔루션을 선택하십시오

- 장수명 전구 - 최대 15년 지속

### 조명 이상의 빛

- 즉각 점등

# 주요제품

## 주광색



이 전구의 색 온도는 6500k로서 이 전구 카테고리에서 가능한 최고의 색 온도입니다. 그러므로 자연 일광에 가장 가까운 조명 효과를 제공합니다. 따라서 모든 세부 사항에 집중하여 경험하는데 도움이 됩니다.

## 할로겐 스팟 대체



아름다운 형태의 디자인과 친숙한 크기를 갖춘 이 제품은 현대적 조명용 LED 리플렉터입니다. 기존 할로겐 리플렉터를 대체할 수 있는 완벽한 지속 가능한 제품입니다.

## 15,000 시간의 정격 평균 수명



수명이 최대 15,000 시간이기 때문에 전구를 자주 교체해야 하는 번거로움을 줄일 수 있으며, 완벽한 조명 솔루션을 15년 이상 즐길 수 있습니다.

## 즉각 점등

# 사양

## 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 방향성 리플렉터
- 소켓: E26
- 전구 마감: 불투명
- 조광가능: 아니요
- Bulb Material: Glass

## 내구성

- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 15,000

## 환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는데 도움이 됩니다.

## 추가 기능/액세서리 포함

- LED 내장: 예

## 조명 특성

- 빔 각도: 30
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 6500 K
- 명목 광속: 1100 lm
- 발광 효율(정격)(Nom): 73

## 포장 정보

- EAN: 8721103110114
- EOC: 872110311011400
- 제품 명칭: PAR30s 15-100W 30D 6500K E26 ND KR

## 전력 소비량

- 역률: 0.9
- 전압: AC 220 V
- 전력 수준: 100
- 전력: 15

## 제품 규격 및 무게

- 전체 높이: 8.2 mm
- 전체 길이: 8.2 mm
- 전반적인 너비: 9.1 mm

## 정격값

- 정격 피크 강도: 1700 cd

## 기술 사양

- 진동 횟수: 60
- 전구 기술: LED

## 전구

- 소프트웨어 업그레이드 가능: 아니요

#### 지원 대상

- 효과 기능과만 병용 가능: No
- 지원 기간: 해당 없음
- 호환되는 운영 체제: 해당 없음
- 통신 프로토콜: 해당 없음
- 타사 시스템과의 호환성: 해당 사항 없음

#### 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8721103110114
- 순중량: 0.08 kg
- 총중량: 0.11 kg
- 높이: 8.6 cm
- 길이: 9.4 cm
- 폭: 9.4 cm



발행일자: 2026-07-08  
버전: 0.133

© 2026 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)