



CoreLine FastSet

Påbyg: nem installation, fremragende belysning

CoreLine FastSet

CoreLine FastSet er en 1:1 energieffektiv LED-erstatning til konventionelle, indendørs overflademonterede lys. Med identiske lumenpakker til lysstofrør er der intet behov for nye lysberegninger til eftermonteringsprojekter – takket være alt-i-én-designet kan du skifte mellem korrelerede farvetemperaturer (CCT) og lumenpakke i det samme armatur, så det passer præcist til dine behov. Installation af overflademonteret LED-belysning er også hurtig og fleksibel og inkluderer et valg mellem enkel ledningsgennemføring eller kabelindgang fra armaturets side eller bagside. Det betyder, at CoreLine FastSet Påbyggede indendørslamper er nemme at montere som et selvstændigt armatur, direkte på den overflade eller ved hjælp af beslag. Du kan også skabe en linje af lys ved hjælp af de lige endekapper med direkte ende-til-ende montering. Det er også nemt at forbinde dem med andre CoreLine Fastset-armaturer for at skabe harmoniske lyslinjer. Skulle du have brug for det, er der også tilbehør til rådighed til at tilpasse CoreLine-armaturer til nedhængt montering. Som du kan forvente af Philips, er sikkerheden indbygget i alle CoreLine FastSet-armaturer. Ikke blot er de IP44- og IK06-klassificerede for at beskytte mod utilsigtet stød, de fastlåste sikkerhedsstifter på armaturdækslet forhindrer det også i at falde ned. Der er Interact Ready-muligheder til intelligent belysning. Så med overflademonteret, CoreLine FastSet LED-belysning har du den perfekte løsning til befærdede arealer, såsom belysning i gange og på trapper.

Fordele

- Eftermonteret udskiftning i energieffektiv LED
- Alt-i-én: Skift mellem fire lumenpakker (fra 1700 lm til 6000 lm) og to farvetemperaturer (3000 K, 4000 K) i ét armatur
- Installer som selvstændige armaturer eller forbind dem for at skabe lyslinjer
- Hurtig og nem installation
- Forskellige monteringsmuligheder kan vælges: direkte til loft eller ved hjælp af beslag

Funktioner

- Op til 154 lm/W
- Identiske lumenpakker til lysstofrør 2400-6000 lm
- Valg af standardlængder: 600 mm, 1200 mm og 1500 mm
- Nem installation med enkel ledningsføring og tre kabelindgangsmuligheder
- Der fås tilbehør til ophæng og lineær montering
- IP44-beskyttelse og IK06-slagmodstand
- Interact Ready-version fås til intelligent belysning
- Tænd/Sluk, DALI og tilsluttede versioner tilgængelige

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Parkeringshuse
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Sundhedspleje
- Skoler

Versions

CoreLine FastSet All-in SM155C
L600 RTP









CoreLine FastSet All-in SM155C
L1500 RTP



CoreLine FastSet All-in SM155C
L1200 RTP



Målskitse



Oplysninger om produktet



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins open_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_Backside L600_DPP

Oplysninger om produktet



CoreLine FastSet SM155C_End cap
+ suspension set_DPP



CoreLine FastSet SM155C_cable
entrance backside_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
+ bracket_DPP



CoreLine FastSet SM155C_Inside
luminaire_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_Backside L1200_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_Backside L1500_DPP



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins open screwdriver_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
1_DPP



CoreLine FastSet_Brackets in the
box



CoreLine FastSet SM155C_End cap
2_DPP

Oplysninger om produktet



CoreLine FastSet
SM155C_side_DPP



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins closed_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_connection_DPP

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Opal
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM<3; (0.44,0.40)SDCM<3
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Lyseffekt (nominel)	
			(nom.)	Lysstrøm
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	All-in, Multi Lumen	130 lm/W	1.700 lm
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	All-in, Multi Color Temperature	139 lm/W	4.800 lm
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	All-in, Multi Color Temperature	138 lm/W	6.000 lm
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	All-in, Multi Color Temperature	130 lm/W	2.600 lm
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	All-in, Multi Lumen	139 lm/W	3.000 lm
911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	All-in, Multi Lumen	138 lm/W	3.700 lm
911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	All-in, Multi Lumen	140 lm/W	3.700 lm
911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	All-in, Multi Lumen	140 lm/W	3.000 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Velegnet til	
		Strømforbrug	tilfældigt skift
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	20 W	Nej
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	34,5 W	Ja
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	43,5 W	Ja
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	20,5 W	Ja
Order Code	Full Product Name	Velegnet til	
		Strømforbrug	tilfældigt skift
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	34,5 W	Ja
911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	43,5 W	Ja
911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	43 W	Nej
911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	34 W	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	Nej	Ikke relevant
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	Ja	1%
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	Ja	1%
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	Ja	1%
911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	Ja	1%
911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	Nej	Ikke relevant
911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	Nej	Ikke relevant

Nøddrift




Strømforbrug						Strømforbrug									
	Full					under		Full					under		
	Product	Centraliseret					Central DC-		Product	Centraliseret					Central DC-
Order Code	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødtilstand		Order Code	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødtilstand			
911401841385	SM155C 17_26S/ 830_840 PSU TW3 PI5 L602	Nej	-	-	-		911401803687	SM155C 37_60S/ 830_840 PSED TW1 PI5 L1440	Ja	DC-styret central nødbelysning	530 lm	6 W			
911401803287	SM155C 48S/ 830_840 WIA TW3 PI5 L1160	Nej	-	-	-		911401841585	SM155C 37_60S/ 830_840 PSU TW3 PI5 L1440	Nej	-	-	-			
911401803387	SM155C 60S/ 830_840 WIA TW3 PI5 L1440	Nej	-	-	-		911401841485	SM155C 30_48S/ 830_840 PSU TW3 PI5 L1160	Nej	-	-	-			
911401803487	SM155C 26S/ 830_840 WIA TW3 PI5 L602	Nej	-	-	-										
911401803587	SM155C 30_48S/ 830_840 PSED TW1 PI5 L1160	Ja	DC-styret central nødbelysning	420 lm	4,2 W										

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	1	0,4
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	0,5	0,5
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	0,5	0,5
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	0,5	0,5

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	1	0,4
911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	1	0,4
911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	1	0,4
911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	1	0,4




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841485

Polar Normal (separate) - null - 911401841385



Polar Normal (separate) - null - 911401841585



Polar Normal (separate) - null - 911401803687

Polar Normal (separate) - null - 911401803287

Polar Normal (separate) - null - 911401803487



Polar Normal (separate) - null - 911401803387

Polar Normal (separate) - null - 911401803587

