



CoreLine FastSet Vægmonteret: nem installation, fremragende belysning

CoreLine Fastset Vægmonteret

CoreLine FastSet er en 1:1 energieffektiv LED-erstatning til konventionelle, indendørs væg- og loftsarmaturer. Med identiske lumenpakker til lysstofrør er der intet behov for nye lysberegninger til eftermonteringsprojekter – takket være all-in-one kan du skifte mellem farvetemperaturer (CCT) og lumenpakke i det samme armatur, så det passer præcist til dine behov. Installation af væg- og lofts-LED-belysning er også hurtig og fleksibel og inkluderer et valg mellem enkel ledningsgennemføring eller kabelindgang fra armaturets side eller bagside. Det betyder, at CoreLine FastSet væg- og loftsarmaturer er nemme at montere som et selvstændigt armatur, direkte på væggen eller ved hjælp af beslag. Det er også nemt at forbinde dem med andre CoreLine FastSet-armaturer for at skabe harmoniske lyslinjer. Skulle du have brug for det, er der også tilbehør til rådighed til at tilpasse CoreLine-armaturer til nedhængt montering. Som du kan forvente af Philips, er sikkerheden indbygget i alle CoreLine FastSet-armaturer. Ikke blot er de IP44- og IK08-klassificerede for at beskytte mod utilsigtet stød, de fastlåste sikkerhedsstifter på armaturdækslet forhindrer det også i at falde ned. Der er Interact Ready-muligheder til intelligent belysning. Så med påbygget, CoreLine FastSet væg- og lofts-LED-belysning har du den perfekte løsning til befærdede arealer, såsom belysning i gange og på trapper.

CoreLine Fastset Vægmonteret

Fordele

- Eftermonteret udskiftning i energieffektiv LED
- Alt-i-én: Skift mellem to lumenpakker (3000lm, 6000lm) og to farvetemperaturer (3000K, 4000K) i ét armatur
- Installer som selvstændige armaturer eller forbind dem for at skabe lyslinjer
- Hurtig og nem installation
- Valg af monteringsmuligheder: direkte på væg eller ved hjælp af beslag

Funktioner

- Op til 140lm/W
- Identiske lumenpakker til lysstofrør 2400-6000lm
- Valg af standardlængder: 600mm, 1200mm og 1500mm
- Nem installation med enkel ledningsføring og tre kabelindgangsmuligheder
- Der fås tilbehør til ophæng og lineær montering
- IP44-beskyttelse og IK08-slagmodstand
- Interact Ready-version fås til intelligent belysning
- Tænd/Sluk, DALI og tilsluttede versioner tilgængelige

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Parkeringshuse
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Sundhedsvæsenet
- Skoler

Versions

CoreLine FastSet All-in SM155C
L600 RTP



CoreLine FastSet All-in SM155C
L1500 RTP









CoreLine FastSet All-in SM155C
L1200 RTP



CoreLine Fastset Vægmonteret

Målskitse



Oplysninger om produktet



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins open_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_Backside L600_DPP

CoreLine Fastset Vægmonteret

Oplysninger om produktet



CoreLine FastSet SM155C_End cap
+ suspension set_DPP



CoreLine FastSet SM155C_cable
entrance backside_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
+ bracket_DPP



CoreLine FastSet SM155C_Inside
luminaire_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_Backside L1200_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_Backside L1500_DPP



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins open screwdriver_DPP



CoreLine FastSet SM155C_End cap
1_DPP



CoreLine FastSet_Brackets in the
box



CoreLine FastSet SM155C_End cap
2_DPP

CoreLine Fastset Vægmonteret

Oplysninger om produktet



CoreLine FastSet
SM155C_side_DPP



CoreLine FastSet SM155C_captive
pins closed_DPP



CoreLine FastSet
SM155C_connection_DPP

CoreLine Fastset Vægmonteret

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Opal
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM<3; (0.44,0.40)SDCM<3
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Lyseffekt (nominel)	
			(nom.)	Lysstrøm
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	All-in, Multi Lumen	130 lm/W	1.700 lm
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	All-in, Multi Color Temperature	139 lm/W	4.800 lm
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	All-in, Multi Color Temperature	138 lm/W	6.000 lm
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	All-in, Multi Color Temperature	130 lm/W	2.600 lm
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	All-in, Multi Lumen	139 lm/W	3.000 lm
911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	All-in, Multi Lumen	138 lm/W	3.700 lm
911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	All-in, Multi Lumen	140 lm/W	3.700 lm
911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	All-in, Multi Lumen	140 lm/W	3.000 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Velegnet til	
		Strømforbrug	tilfældigt skift
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	20 W	Nej
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	34,5 W	Ja
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	43,5 W	Ja
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	20,5 W	Ja
Order Code	Full Product Name	Velegnet til	
		Strømforbrug	tilfældigt skift
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	34,5 W	Ja
911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	43,5 W	Ja
911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	43 W	Nej
911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	34 W	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

CoreLine Fastset Vægmonteret

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	Nej	Ikke relevant
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	Ja	1%
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	Ja	1%
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	Ja	1%
911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	Ja	1%
911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	Nej	Ikke relevant
911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	Nej	Ikke relevant

Nøddrift

Strømforbrug						Strømforbrug					
Order Code	Full Product Name	Centraliseret		under Central DC-		Order Code	Full Product Name	Centraliseret		under Central DC-	
	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødtilstand		Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødtilstand
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	Nej	-	-	-	911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	Ja	DC-styret central nødbelysning	530 lm	6 W
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	Nej	-	-	-	911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	Nej	-	-	-
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	Nej	-	-	-	911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	Nej	-	-	-
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	Nej	-	-	-						
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	Ja	DC-styret central nødbelysning	420 lm	4,2 W						




Godkendelse og anvendelsesområde

CoreLine Fastset Vægmonteret

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
911401841385	SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	1	0,4
911401803287	SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160	0,5	0,5
911401803387	SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440	0,5	0,5
911401803487	SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602	0,5	0,5

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
911401803587	SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	1	0,4
911401803687	SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	1	0,4
911401841585	SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	1	0,4
911401841485	SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	1	0,4




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841485

Polar Normal (separate) - null - 911401841385



Polar Normal (separate) - null - 911401841585



Polar Normal (separate) - null - 911401803687

Polar Normal (separate) - null - 911401803287

Polar Normal (separate) - null - 911401803487



Polar Normal (separate) - null - 911401803387

Polar Normal (separate) - null - 911401803587

CoreLine Fastset Vægmonteret

