

SB Waterproof WT068C G2 提供 3 种 尺寸、标准和通过式布线 版本以及 2 种相关色温 (CCT)，方便客户根据自 身需求灵活选择。

SB Waterproof WT068 G2

SB Waterproof WT068C G2 为客户提供 3 种尺寸、标准和通过式布线版本以及 2 种相关色温 (CCT)，方便客户根据自身需求灵活选择。

优点

- 使用寿命长达 30,000 小时 (L70B50)，3 年保修
- IP66、IK08
- 通过式布线可满足客户需求

特点


- 2 种相关色温 (NW 和 CW)、3 种长度 (L600、L1200 和 L1500)、标准和通过式布线版本
- 高效能，120 流明/瓦
- 可靠耐用，使用寿命长达 30,000 小时 (L70)
- IP66/IK08：防水防尘

应用

- 停车场照明
- 办公室照明

SB Waterproof WT068 G2

Versions



SB WATERPROOF

SB WATERPROOF

SB WATERPROOF

SB WATERPROOF

一般信息	
包含的驱动器	是
装置	-
设备组件数	1 个单位
灯技术	
光源的光束角度	- °
显色指数 (CRI)	80
光效 (额定)(标称)	120 lm/W
光学类型	乳白玻璃
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220/240 V
线频率	50 or 60 Hz
适用于随机开关	是
控制和调光	
可调光	否
最高暗淡级别	不适用
机械和外壳	
光罩类型	乳白玻璃
外壳颜色	灰色
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP66
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C
CE 标志	否
ENEC 标志	-
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
灼热丝测试	温度 850°C ,持续时间 30 秒
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	-10% / +10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光通量
911401862185	WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 GC G2	6500 K	3,600 lm
911401862485	WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1 GC G2	4000 K	3,600 lm
911401861585	WT068C CW LED36 L1200 PSU GC G2	6500 K	3,600 lm
911401861885	WT068C NW LED36 L1200 PSU GC G2	4000 K	3,600 lm
911401861685	WT068C CW LED56 L1500 PSU GC G2	6500 K	5,600 lm
911401861985	WT068C NW LED56 L1500 PSU GC G2	4000 K	5,600 lm
911401862285	WT068C CW LED56 L1500 PSU TW1 GC G2	6500 K	5,600 lm
911401861485	WT068C CW LED18 L600 PSU GC G2	6500 K	1,800 lm
911401861785	WT068C NW LED18 L600 PSU GC G2	4000 K	1,800 lm
911401862085	WT068C CW LED18 L600 PSU TW1 GC G2	6500 K	1,800 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401862185	WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 GC G2	30 W
911401862485	WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1 GC G2	30 W
911401861585	WT068C CW LED36 L1200 PSU GC G2	30 W
911401861885	WT068C NW LED36 L1200 PSU GC G2	30 W
911401861685	WT068C CW LED56 L1500 PSU GC G2	46.5 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401861985	WT068C NW LED56 L1500 PSU GC G2	46.5 W
911401862285	WT068C CW LED56 L1500 PSU TW1 GC G2	46.5 W
911401861485	WT068C CW LED18 L600 PSU GC G2	15 W
911401861785	WT068C NW LED18 L600 PSU GC G2	15 W
911401862085	WT068C CW LED18 L600 PSU TW1 GC G2	15 W

初始性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401862185	WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 GC G2	(x=0.31,y=0.33)SDCM≤5
911401862485	WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1 GC G2	(x=0.38,y=0.38)SDCM≤5
911401861585	WT068C CW LED36 L1200 PSU GC G2	(x=0.31,y=0.33)SDCM≤5
911401861885	WT068C NW LED36 L1200 PSU GC G2	(x=0.38,y=0.38)SDCM≤5
911401861685	WT068C CW LED56 L1500 PSU GC G2	(x=0.31,y=0.33)SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401861985	WT068C NW LED56 L1500 PSU GC G2	(x=0.38,y=0.38)SDCM≤5
911401862285	WT068C CW LED56 L1500 PSU TW1 GC G2	(x=0.31,y=0.33)SDCM≤5
911401861485	WT068C CW LED18 L600 PSU GC G2	(x=0.31,y=0.33)SDCM≤5
911401861785	WT068C NW LED18 L600 PSU GC G2	(x=0.38,y=0.38)SDCM≤5
911401862085	WT068C CW LED18 L600 PSU TW1 GC G2	(x=0.31,y=0.33)SDCM≤5

