



Oprawa ścienna Philips Uni do wbudowania: Wpuszczana oprawa ścienny montowany na powierzchni, np. w garażach, wejściach, zewnętrznych tarasach i ścianach wokół oraz wewnątrz ogrodu.

Uni Uchwyt ścienny wpuszczany

W miejscach publicznych, takich jak parkingi, wejścia, zewnętrzne tarasy czy ściany wokół i wewnątrz ogrodów, należy stosować maksymalnie niezawodne i profesjonalne rozwiązania oświetleniowe. Oprawę ścienną Philips Uni do wbudowania można łatwo zamontować w żądany sposób, tak aby optymalnie oświetlała otoczenie. Nowoczesny, elegancki wygląd sprawia, że oprawa świetnie się sprawdzi zarówno przy renowacjach, jak i nowych instalacjach. Oprawa ścienna Uni Philips do wbudowania działa bardzo niezawodnie. Podobnie jak inne produkty

Uni Uchwyt ścienny wpuszczany

Philips, została zaprojektowana i jest wytwarzana według szeregu rygorystycznych standardów jakościowych Philips oraz ma bardzo dobrą relację ceny do jakości. To kolejna przystępna cenowo, energooszczędna i trwała oprawa oświetleniowa w naszej rodzinie lamp ściennych do montażu wpuszczanego.

Korzyści

- Nowoczesny, opływowy design.
- Wpuszczana oprawa ścienna o dużej mocy (12 W) z możliwością przystosowania na 20 W.
- Wiele możliwości montażu.


Cechy

- Obudowa z odlewanej ciśnieniowo aluminium i dyfuzor ze szkła hartowanego.
- Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze architektonicznego brązu z fakturą.
- Możliwość dopasowania koloru według indywidualnych preferencji klienta.

Zastosowanie


- Pasaże
- Parki i place
- Zewnętrzne parkingi

Wersje



BWP40 SPP

Rysunki techniczne



Uni Uchwyt ścienny wpuszczany

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	12 W
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Szary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP65
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana	Strumień Świetlny
			temperatura barwowa (Nom)	
61102699	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 barwa ciepło- biała	3000 K	580 lm
61103399	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 neutralna biel	4000 K	620 lm

