



Philips Uni Duvara Monte G6mme Aplik: Duvara monte g6mme kent apliđi y6zeylere, 6rneđin otopark garajlarına, girişlere, dıř mekan teraslara ve bah6e duvarlarına uygulanır.

Uni Duvara Monte G6mme

Otopark alanları, girişler, dıř mekan teraslar, bah6e duvarları gibi kamusal alanların t6m6nde en g6venilir ve profesyonel aydınlatma 66z6mleri aranır. Philips Uni Duvara Monte G6mme Aplik her senaryoya g6re kolayca monte edilebilir ve ortamda optimum aydınlatma sađlar. Modern ve řık tasarımı sayesinde armat6r, hem yenileme hem de yeni kurulum senaryolarına uygun olarak monte edilebilir. Philips Uni Duvara Monte G6mme Aplik 6st6n g6venilirlik ve daha fazlasına ulařmanıza yardımcı olur. Philips'in diđer 6r6n serileri gibi, bu 6r6n de iyi bir fiyat/kalite oranıyla 6eřitli Philips kalite standartları kapsamında tasarlanmıřtır. Dolayısıyla Philips Uni Duvara Monte G6mme Aplik, duvara monte aplik ailesinde uygun fiyatlı, enerji a6ısından verimli ve kararlı bir se6enek daha sunuyor.

Uni Duvara Monte Gömme

Faydaları

- Modern, daha etkin hale getirilmiş tasarım.
- Yüksek Watt (12 W) gömme duvar montajı, 20 W'a kadar özelleştirilebilir.
- Çoklu montaj seçeneği.


Özellikler

- Dökme alüminyum muhafaza ve temperlenmiş cam difüzer.
- Dokulu mimari bronz püskürtme yüzey kaplama.
- Müşterinin ihtiyacını karşılamak için çeşitli renkler özelleştirilebilir.

Uygulama

- Yaya yolu
- Parklar ve meydanlar
- Açık hava park alanları

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
-------------------	------

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	70
-----------------------------	----

Çalıştırma ve Elektrik

Güç Tüketimi	12 W
--------------	------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Düz cam
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
------------	------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi (Nom.)	İlişkili Renk Sıcaklığı	Işık Akısı
61102699	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 sıcak beyaz	3000 K	580 lm
61103399	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 nötr beyaz	4000 K	620 lm

