



Αυτόνομο στεγανό φωτιστικό έκτακτης ανάγκης, συμβατό με διάρκεια λειτουργίας 3 ωρών

Στεγανό φωτιστικό ασφαλείας

Η ασφάλεια είναι σημαντική για τους ιδιοκτήτες κτιρίων, και ως εκ τούτου η ύπαρξη του κατάλληλου φωτισμού έκτακτης ανάγκης είναι μια σημαντική ανησυχία για αυτούς. Τα στεγανά φωτιστικά ασφαλείας EM153C και EM154C προσφέρουν μια εύκολη λύση για αυτόνομο φωτισμό ασφαλείας, με λειτουργία συνεχούς/μη συνεχούς φωτισμού επιλογής του πελάτη. Η μπαταρία λιθίου (LiFePO4) έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα προϊόντα με βάση το νικέλιο, καθώς έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερες συμπεριφορές εκφόρτισης, παράγεται με πιο φιλικό προς την ευημερία τρόπο και μπορεί να ανακυκλωθεί.

Οφέλη

- Πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα για φωτιστικά έκτακτης ανάγκης.
- Η μπαταρία λιθίου παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χαμηλή αυτοεκφόρτιση και ανοχή υψηλής θερμοκρασίας.
- Φιλική προς το περιβάλλον λύση έναντι προϊόντων με βάση το νικέλιο, καθώς η μπαταρία μπορεί να ανακυκλωθεί.

Χαρακτηριστικά

- Φωτισμός ασφαλείας συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας
- Φωτισμός έκτακτης ανάγκης διάρκειας 3 ωρών
- Επιλογές μη αυτόματου και αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
- IP65

Στεγανό φωτιστικό ασφαλείας

Εφαρμογή

- Φωτισμός σήμανσης εξόδου και ασφαλείας
- Γραφεία
- Καταστήματα
- Χώροι φιλοξενίας
- Χώροι παραγωγής

Versions




Emergency Bulkhead_EM153C SPP02



Emergency Bulkhead_EM154C SPP

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Στεγανό φωτιστικό ασφαλείας

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	-
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	6500 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	-
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Ενσωματωμένος έλεγχος	-
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	-
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	
Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)	3 h
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	-
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	0.33
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-5%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας	Ποσοστό απόδοσης	
		(διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	φωτισμού προς τα επάνω
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	50 lm/W	175 lm	0,77
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	176 lm/W	1.587 lm	6,82

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Στεγανό φωτιστικό ασφαλείας

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση	175 lm

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	1.587 lm

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5 έως +40 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5 έως +45 °C

