



Samodzielne oświetlenie awaryjne w obudowie zgodne z obowiązującymi normami, czas pracy 3 godzin

Oświetlenie awaryjne w obudowie

Bezpieczeństwo jest istotne dla właścicieli budynków, dlatego zapewnienie odpowiedniego oświetlenia awaryjnego jest dla nich priorytetem. Obudowy oświetlenia awaryjnego EM153C i EM154C stanowią proste rozwiązanie zapewniające samodzielne oświetlenie awaryjne, umożliwiające pracę jasną i ciemną. Akumulator litowy (LiFePO4) oferuje wiele zalet w porównaniu z produktami na bazie niklu, m.in. dłuższą żywotność, lepsze zachowanie podczas rozładowywania, jest produkowany w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i może być poddawany recyklingowi.

Korzyści

- Spełnia europejskie normy dotyczące opraw oświetlenia awaryjnego.
- Akumulatory litowe zapewniające dłuższy okres eksploatacji, niski stopień samorozładowania i wysoką tolerancję temperaturę.
- Rozwiązanie przyjazne środowisku dzięki akumulatorowi nadającym się do recyklingu — w odróżnieniu od produktów na bazie niklu.

Oświetlenie awaryjne w obudowie

Cechy

- Oświetlenie awaryjne — praca ciemna i jasna
- 3 godziny oświetlenia awaryjnego
- Opcje manualnego testu i autotestu
- Klasa szczelności IP65

Zastosowanie


- Oświetlenie wyjścia i oświetlenie awaryjne
- Biura
- Sklepy
- Hotele
- Zakłady produkcyjne

Wersje



Emergency Bulkhead_EM154C SPP

Rysunki techniczne



Oświetlenie awaryjne w obudowie

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Kod rodziny lamp	-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik wbudowany	-
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Typ klosza	-
Kolor Korpusu	Biel
Kod stopnia ochrony	IP65
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)	3 h
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzonego drutem	-
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromatyczność	0.33
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-5%

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Sprawność świetlna w górę
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	50 lm/W	175 lm	0,77
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	50 lm/W	175 lm	0,77
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	4 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Mechanika i korpus

Oświetlenie awaryjne w obudowie

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	IK06

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	175 lm
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	175 lm

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	1 587 lm
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	1 587 lm

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	Od +5°C do +40°C
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	Od +5°C do +40°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	Od +5°C do +45°C
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	Od +5°C do +45°C

