



Önálló, 3 órás üzemidejű kijáratjelek

Exit Sign

A biztonság fontos az épülettulajdonosok számára, ezért a megfelelő vészvilágítás biztosítása komoly gondot jelent számukra. Az EM155C és EM159C kijáratí táblák egyszerű megoldást kínálnak az önálló vészvilágításhoz, amely teljes mértékben megfelel az európai előírásoknak. A lítium akkumulátor (LiFePO₄) számos előnnyel rendelkezik a nikkel alapú termékekkel szemben, mivel hosszabb az élettartama, jobb a kisülési viselkedése, jólétbarátabb módon gyártják és újrahasznosítható. A feliratok, valamint a süllyesztett, illetve a függesztett felszereléshez tartozó szerelőkészlet tartozékként kapható.

Előnyök

- Teljesíti a vészvilágítási lámpatestekre vonatkozó európai szabványok előírásait.
- A lítium alapú akkumulátortípus hosszabb élettartamot, alacsony önkisülést és magas hőmérséklettűrést biztosít.
- Jólétbarát megoldás a nikkel alapú termékekkel szemben, mivel az akkumulátor újrahasznosítható.

Szolgáltatások

- 3 órás vészvilágítás
- Kézi teszt és önteszt
- Akár 30 m látótávolság
- Készenléti/nem készenléti üzemű vészvilágítás
- Süllyesztett készlet és felfüggesztő készletek tartozékként kaphatók

Alkalmazás

- Kijárat- és vészhelyzeti világítás
- Irodák
- Üzletek
- Vendéglátás
- Gyártás



Exit Sign

Versions



Emergency Slim Exit Sign EM155C SPP

Méretezett rajza



Termék részletei



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends

Exit Sign

Termék részletei



Emergency Slim Exit Sign all legends



Emergency Exit Sign EM159C DET01

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Lámpacsalád kódja	-
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	6500 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	-
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Beépített vezérlés	-
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	-
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)	3 h
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+5 – +45 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	-
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	0.33
Fényáram-tolerancia	+/-5%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás		Felfelé irányuló	
		(névleges) (névleges)	Fényáram	fényhányados	
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01	
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01	
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8	
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8	

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	85 lm
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	85 lm

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	23 lm
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	23 lm

