



Fristående tre timmars belysning för nödutgångsskyltar

Nödutgångsskylt

Säkerhet är viktigt för fastighetsägare och därför är det viktigt för dem att ha rätt nödbelysning installerad. Nödutgångsskyltarna EM155C och EM159C är en enkel lösning för fristående nödbelysning som överensstämmer med europeiska föreskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har många fördelar jämfört med nickelbaserade produkter, eftersom det har en längre livslängd, bättre urladdningsbeteende, produceras på ett mer välfärdsvänligt sätt och kan återvinnas. Alternativa tillbehör för symboler, infällt samt upphängt montage.

Fördelar

- Uppfyller europeiska standarder för nödbelysningsarmaturer.
- Litiumbaserade batterityper ger längre livslängd, låg självurladdning och hög temperaturlöslans.
- Hållbar lösning jämfört med nickelbaserade produkter eftersom batteriet kan återvinnas.

Funktioner

- Tre timmars nödbelysning
- Alternativ för manuellt- och självtest
- Upp till 30 m synavstånd
- Underhållen/ej underhållen nödbelysning
- Alternativa tillbehör för infällt eller upphängt montage

Nödutgångsskylt

Användning



- Utgång och nödsituation
- Kontor
- Butiker
- Hotell och restaurang
- Tillverkning

Versions



Emergency Exit Sign EM159C SPP01

Måttskiss



Produktinformation



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01

Produktinformation



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01



Emergency Slim Exit Sign all
legends

Nödutgångsskylt

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Lampfamiljskod	-
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	-
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Inbyggd styrning	-
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	-
Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP20
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)	3 h
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+5 till +45 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	-
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	0.33
Tolerans för ljusflöde	+/-5%

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte	Uppåtriktat	
		(märkvärde) (nom)	Ljusflöde	ljusflödesförhållande
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W

Nöddrift

Nödutgångsskylt

Order Code	Full Product Name	Nödbelysning	Nödljusflöde
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	85 lm
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	85 lm

Order Code	Full Product Name	Nödbelysning	Nödljusflöde
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version	23 lm
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	23 lm

