



# Selvstændig 3 timers kompatibel nødbelysningsspot

## Nødbelysningsspot

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Emergency spot EM150B tilbyder en nem løsning til enkeltstående nødbelysning, der er fuldt ud i overensstemmelse med europæiske regler. Lithiumbatteriet (LiFePO<sub>4</sub>) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges. Der følger to identiske linser med produktet, så spredningsvinklen kan justeres i forhold til anvendelsesområdet.

### Fordele

- Opfylder europæiske standarder for nødbelysningsarmaturer.
- Lithiumbaseret batteritype giver længere levetid, lav selvafladning og høj temperaturtolerance.
- Miljøvenlig løsning sammenlignet med nikkelbaserede produkter, da batteriet kan genbruges.

### Funktioner


- To identiske linseoptikker; korridor og åbne områder
- Ikke-kontinuerlig nødbelysning
- 3 timers nødbelysning
- Ekstraudstyr til manuel og selvtest

# Nødbelysningsspot

## Anvendelsesområder

- Udgangs- og nødbelysning
- Kontorer
- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Produktion

## Målskitse



|                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Generelle oplysninger                                              |                                     |
| Driver inkluderet                                                  | Ja                                  |
| Kode for lampeserie                                                | -                                   |
| Antal forkoblingsenheder                                           | 1 enhed                             |
| Lysteknisk                                                         |                                     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)                                  | 6500 K                              |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                                       | >80                                 |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                                         | 130 lm/W                            |
| Lysstrøm                                                           | 135 lm                              |
| Optiktype                                                          | Åbent område<br>eller korridoroptik |
| Opadrettet lysudbyttegrad                                          | 0,96                                |
| Drift og el                                                        |                                     |
| Beskyttelsesklasse IEC                                             | Sikkerhedsklasse<br>II              |
| Indgangsspænding                                                   | 220-240 V                           |
| Linjefrekvens                                                      | 50 Hz                               |
| Strømforbrug                                                       | 2 W                                 |
| Velegnet til tilfældigt skift                                      | Ikke relevant                       |
| Lysstyringssystemer og dæmpning                                    |                                     |
| Dæmpbar                                                            | Nej                                 |
| Indbygget lysstyringssystem                                        | -                                   |
| Maksimalt dæmningsniveau                                           | Ikke relevant                       |
| Mekanik og armaturhus                                              |                                     |
| Optikafskærmningstype                                              | -                                   |
| Farve på armaturhus                                                | Hvid                                |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse                                  | IK04                                |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse                                  | IP20                                |
| Nøddrift                                                           |                                     |
| Centraliseret nødbelysning                                         | Nej                                 |
| Nødbelysningsstrøm                                                 | 135 lm                              |
| Forventet varighed af nødbelysningen<br>(når den er fuldt opladet) | 3 t                                 |
| Godkendelse og anvendelsesområde                                   |                                     |
| Omgivelsestemperaturområde                                         | +5 til +45 °C                       |
| CE-mærke                                                           | Ja                                  |
| ENEC-mærke                                                         | -                                   |
| Mærke for brændbarhed                                              | -                                   |
| Glødetrådtest                                                      | -                                   |
| Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)                      |                                     |
| Indledende kromaticitet                                            | 0.33                                |
| Lysstrømtolerance                                                  | +/-5%                               |

Nøddrift

| Order Code   | Full Product Name                   | Nødbelysning                                 |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 912401483504 | EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20 | Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version |
| 912401483505 | EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20 | Basisversion til tre timers nødbelysning     |

