



Önálló, 3 órás, az előírásoknak megfelelő vészvilágító spotlámpa

Vészvilágító spotlámpa

A biztonság fontos az épülettulajdonosok számára, ezért a megfelelő vészvilágítás biztosítása komoly gondot jelent számukra. Az EM150B vészvilágító spotlámpa egyszerű megoldást kínál az önálló vészvilágításhoz, amely teljes mértékben megfelel az európai előírásoknak. A lítium akkumulátor (LiFePO4) számos előnnyel rendelkezik a nikkel alapú termékekkel szemben, mivel hosszabb az élettartama, jobb a kisülési viselkedése, jólétbarátabb módon gyártják és újrahasznosítható. A termékhez két cserélhető lencsét mellékelünk, így a sugárzási szög az alkalmazáshoz igazítható.

Előnyök

- Teljesíti a vészvilágítási lámpatestekre vonatkozó európai szabványok előírásait.
- A lítium alapú akkumulátortípus hosszabb élettartamot, alacsony önkisülést és magas hőmérséklettűrést biztosít.
- Jólétbarát megoldás a nikkel alapú termékekkel szemben, mivel az akkumulátor újrahasznosítható.

Szolgáltatások


- Két cserélhető optika a folyósokhoz és nyílt területekhez
- Készenléti üzemű vészvilágítás
- 3 órás vészvilágítás
- Kézi teszt és önteszt

Vészvilágító spotlámpa

Alkalmazás

- Kijárat- és vészhelyzeti világítás
- Irodák
- Üzletek
- Vendéglátás
- Gyártás

Méretezett rajza



Vészvilágító spotlámpa

Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Lámpacsalád kódja	-
Előtét egységek száma	1 egység

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	6500 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	130 lm/W
Fényáram	135 lm
Az optika típusa	Nyitott területre vagy folyosóra való optika
Felfelé irányuló fényhányados	0,96

Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Beépített vezérlés	-
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Optikai búra típusa	-
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK04
Por és víz elleni védelem kódja	IP20

Vészhelyzeti működés

Központi vészvilágítás	Nem
Vészhelyzeti fényáram	135 lm
A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)	3 h

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+5 – +45 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	-

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színérték	0.33
Fényáram-tolerancia	+/-5%

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás
79889500	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
79890100	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Vészvilágító spotlámpa

