



Samostatné prisazené nouzové svítidlo downlight s výdrží 3 hodiny

Prisazené nouzové osvětlení downlight

Pro majitele budov je bezpečnost prioritou, a proto přikládají velkou důležitost vhodnému nouzovému osvětlení. Prisazené nouzové osvětlení downlight typu EM152C představuje snadné řešení pro samostatné nouzové osvětlení, které je plně v souladu s evropskými předpisy. Lithiová baterie (LiFePO4) má mnoho výhod oproti výrobkům na bázi niklu, protože má delší životnost, lepší chování při vybíjení, je vyráběna šetrněji k životnímu prostředí a lze ji recyklovat. Spolu s výrobkem se dodávají dvě vyměnitelné čočky, které upravují vyzařovací úhel.

Výhody

- Vyhovuje evropským standardům pro svítidla nouzového osvětlení.
- Typ lithiové baterie poskytuje delší životnost, nízké samovybíjení a odolnost vůči vysokým teplotám.
- Řešení šetrné k životnímu prostředí oproti výrobkům na bázi niklu, protože baterie lze recyklovat.

Vlastnosti


- Dvě vyměnitelné optické čočky; chodby a otevřené prostory
- Pohotovostní nouzové osvětlení
- 3 hodiny nouzového osvětlení
- Volitelně manuální nebo auto test

Přisazené nouzové osvětlení downlight

Aplikace

- Východy a nouzové osvětlení
- Kanceláře
- Maloobchod
- Pohostinství
- Výroba

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



EM152C Emergency recessed
Downlight details

Přisazené nouzové osvětlení downlight

Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Kód řady svítidel	-
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka

Světelně technické

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Index podání barev (CRI)	>80
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	135 lm/W
Světelný tok	273 lm
Typ optiky	Optika pro otevřený prostor nebo chodbu
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0,0

Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Spotřeba energie	2 W
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Vestavěné ovládání	-
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se

Mechanické a materiály

Typ optického krytu	-
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
Kód ochrany proti vniknutí	IP65

Nouzové osvětlení

Centrální nouzový provoz	Ne
Nouzový světelný tok	273 lm
Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)	3 h

Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	+5 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Značka hořlavosti	-
Test žhavým drátem	-

Počáteční parametry (podle IEC)

Počáteční chromatičnost	0.33
Tolerance světelného toku	+/-5%

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení
79892500	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
79893200	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic

Přisazené nouzové osvětlení downlight

