



Zuverlässige Leistung. Jeden Tag.

Ledinaire Feuchtraumleuchte EcoSet

Mit der wasserdichten Philips Ledinaire EcoSet (WT075) wird eine einzigartige kabellose Plug-and-Play-Lösung eingeführt. Diese LED-Feuchtraumleuchte bietet im Vergleich zu Ein/Aus-Systemen eine einfache Möglichkeit, mehr Energie zu sparen und erlaubt eine einfache automatische Beleuchtung in Parkhäusern. Dank unserer neuesten Innovation können unsere LED Feuchtraum-Anbauleuchten mit einem externen, netzbetriebenen Mikrowellensensor zusammenarbeiten, um Bewegung und Tageslicht zu erkennen. Diese zusätzlichen externen Lichtsensoren lösen ein automatisches Dimmen der Leuchte aus. Die Einrichtung ist sehr einfach, Ihre Beleuchtung sofort nach der Installation an der Decke einsatzbereit. Und noch besser: Ledinaire EcoSet trägt zu einem Gefühl der Sicherheit auf Parkplätzen bei. Die Beleuchtung bleibt gedimmt, wenn sie nicht benutzt wird, was Energieeinsparungen ermöglicht und gleichzeitig die Sicherheit der Besucher auf den Parkplätzen erhöht. Ein Gewinn für alle.

Vorteile

- Erhöhte Energieeinsparungen
- Hohe Qualität und einfache Bedienung
- In kürzester Zeit installieren und einrichten
- Keine Risiken, bewährte Leistung
- Innovation auf dem Markt

Merkmale

- Ausgangsleistung: 4800 lm, 6800 lm, 4000 K
- Lichtausbeute: Bis zu 135 lm/W
- Nutzlebensdauer: L80 bei 50.000 Stunden, L70 bei 75.000 Stunden
- AC-betriebener PIR-Sensor: Bewegungs- und Tageslichtsteuerung
- 5 m Radius bei 3 m Höhe, Einstellungen über Dip-Schalter oder Fernbedienung änderbar
- 3 Jahre Garantie

Ledinaire Feuchtraumleuchte EcoSet

Anwendung

- Parkhäuser

Versions





Ledinaire waterproof EcoSet



Ledinaire waterproof EcoSet


Abmessungsskizzen



Produktdetails



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring

Ledinaire Feuchtraumleuchte EcoSet

Produktdetails

Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire Feuchtraumleuchte EcoSet

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	Symmetrisch
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Grau
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Notfallbetrieb	
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0.5
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Anfängliche Farbsättigung	(0.38,0.38) SDCM≤5
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	137 lm/W	4'800 lm
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	135 lm/W	6'800 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W

Ledinaire Feuchtraumleuchte EcoSet

