



Αξιόπιστη απόδοση. Κάθε μέρα.

Αδιάβροχο EcoSet Ledinaire

Το Philips Ledinaire waterproof EcoSet (WT075) παρουσιάζει μια μοναδική ασύρματη λύση απλής τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας. Αυτό το αδιάβροχο φωτιστικό LED προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα συστήματα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και φέρνει τον απλό αυτοματοποιημένο φωτισμό σε χώρους στάθμευσης. Η τελευταία μας καινοτομία επιτρέπει στα αδιάβροχα φωτιστικά μας να λειτουργούν με έναν εξωτερικό αισθητήρα που τροφοδοτείται με AC και ανιχνεύει την κίνηση και το φως της ημέρας. Οι αισθητήρες κίνησης ενεργοποιούν την αυτόματη ρύθμιση έντασης του φωτιστικού. Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή, τα φώτα σας είναι έτοιμα για χρήση μόλις εγκατασταθούν στην οροφή. Τι είναι ακόμα καλύτερο – Το Ledinaire EcoSet συμβάλλει στην αίσθηση ασφάλειας στους χώρους στάθμευσης. Τα φώτα παραμένουν χαμηλά όταν δεν χρησιμοποιούνται, γεγονός που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και ασφάλεια για τους επισκέπτες στους χώρους. Κέρδος και για τις δύο πλευρές.

Οφέλη

- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Καλή ποιότητα και εύκολη χρήση
- Εγκατάσταση και ρύθμιση σε μηδενικό χρόνο
- Χωρίς κινδύνους, αξιόπιστη απόδοση
- Καινοτομία στην αγορά

Χαρακτηριστικά

- Έξοδος: 4800 lm, 6800 lm, 4000K
- Απόδοση: έως και 135 lm/W
- Διάρκεια ζωής: L80 στις 50.000 ώρες, L70 στις 75.000 ώρες
- Αισθητήρας PIR με τροφοδοσία AC: έλεγχος κίνησης και φωτός ημέρας
- Ακτίνα 5 m σε ύψος 3 m, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις μέσω διακοπών dip-switch ή τηλεχειριστηρίου
- Εγγύηση 3 ετών

Αδιάβροχο EcoSet Ledinaire

Εφαρμογή

- Χώροι στάθμευσης

Versions





Ledinaire waterproof EcoSet



Ledinaire waterproof EcoSet


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Συμμετρικό
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	
Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	0,5
Στροβοσκοπικό εφέ	1
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.38,0.38) SDCM≤5
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	137 lm/W	4.800 lm
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	135 lm/W	6.800 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W	75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W

