



Megbízható teljesítmény. Minden nap.

Ledinaire vízálló EcoSet

A Philips Ledinaire vízálló EcoSet (WT075) egyedülálló plug-and-play vezeték nélküli megoldást mutat be. Ez a vízálló LED világítás a be-ki kapcsolható rendszereknél egyszerűbb módot kínál a nagyobb energiamegtakarítás elérésére, és egyszerű, automatizált világítást tesz lehetővé a parkolóházakban. Legújabb innovációnk lehetővé teszi, hogy vízálló, LED-világítású lámpatestek külső, váltakozó áramú táppal üzemelő, mikrohullámú érzékelővel érzékeljék a mozgást és a nappali fényt. Ezek a kiegészítő külső fényérzékelők automatikusan szabályozzák a lámpatest fényerejét. A beállítás nagyon egyszerű, a lámpák azonnal használatra készek, amint felszerelték őket a mennyezetre. Ami még jobb – a Ledinaire EcoSet hozzájárul a biztonságérzethez a parkolóban. A lámpák szabályozó funkciója akkor is aktív marad, amikor nem használják őket, ami egyrészt energiamegtakarítást tesz lehetővé, másrészt biztonságot ad a parkolóba érkezőknek. Ez mindkét szempontból előnyös.

Előnyök

- Kiemelkedő energiamegtakarítás
- Jó minőségű és könnyen használható
- Telepítés és beállítás pillanatok alatt
- Nincs kockázat, megbízható teljesítmény
- Innováció a piacon

Ledinaire vízálló EcoSet

Szolgáltatások

- Kimenet: 4800 lm, 6800 lm, 4000K
- Hatékonyság: akár 135 lm/W
- Élettartam: 50 000 óra L80 szinten, 75 000 óra L70 szinten
- AC tápellátású PIR-érzékelő: mozgásérzékelő és nappalifény-vezérlés
- 5 méteres hatókör 3 méteres magasságban, a beállítások módosítása DIP-kapcsolóval vagy távirányítóval
- 3 éves jótállás

Alkalmazás

- Parkolóházak

Versions





Ledinaire waterproof EcoSet



Ledinaire waterproof EcoSet

Méretezett rajza




Ledinaire vízálló EcoSet

Termék részletei



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring



Ledinaire waterproof WT065C,
side view

Ledinaire vízálló EcoSet

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	Szimmetrikus
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	–
Gyúlékonysági jelzés	Gyúlékony felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	0,5
Stroboszkóp hatás (SVM)	1
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38,0.38) SDCM≤5
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	137 lm/W	4 800 lm
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	135 lm/W	6 800 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W

