



Vertrouwde prestaties. Elke dag.

Ledinaire waterproof EcoSet

The Philips Ledinaire waterproof EcoSet (WT075) introduceert een unieke plug-and-play draadloze oplossing. Deze waterproof LED-verlichting biedt een gemakkelijke manier om meer energiebesparingen te realiseren, vergeleken met aan/uit-systemen, en maakt eenvoudige geautomatiseerde verlichting in parkeergarages mogelijk. Onze nieuwste innovatie zorgt ervoor dat onze waterdichte armaturen voor LED-verlichting kunnen werken met een externe microgolfsensor op wisselstroom om beweging en daglicht te detecteren. Deze aanvullende externe lichtsensoren zorgen voor het automatisch dimmen van de armatuur. De installatie is eenvoudig: zodra je lampen in het plafond zijn geïnstalleerd, zijn ze klaar voor gebruik. En het mooiste is natuurlijk dat Ledinaire EcoSet bijdraagt aan een veilig gevoel in parkeergarages. De lampen blijven gedimd wanneer ze niet nodig zijn. Dit zorgt niet alleen voor energiebesparingen maar vergroot ook de veiligheid van bezoekers van parkeergarages. Een win-winsituatie.

Voordelen

- Verhoogde energiebesparingen
- Goede kwaliteit en gemakkelijk te gebruiken
- Snelle installatie en configuratie
- Geen risico's, vertrouwde prestaties
- Innovatie op de markt

Kenmerken

- Lichtopbrengst: 4800 lm, 6800 lm, 4000 K
- Rendement: tot 135 lm/W
- Levensduur: L80 bij 50.000 uur, L70 bij 75.000 uur
- PIR-sensor op wisselstroom: bewegings- en daglichtregeling
- 5 m straal bij 3 m hoogte, wijzig instellingen via dipswitches of afstandsbediening
- 3 jaar garantie

Ledinaire waterproof EcoSet

Toepassing

- Parkeergarages

Versions





Ledinaire waterproof EcoSet



Ledinaire waterproof EcoSet


Maatschets



Productgegevens



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring

Ledinaire waterproof EcoSet

Productgegevens



Ledinaire waterproof WT065C,
side view

Ledinaire waterproof EcoSet

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Symmetrisch
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 65
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Nee
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	0,5
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1
Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169750364	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	137 lm/W	4.800 lm
8720169750371	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	135 lm/W	6.800 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169750364	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169750371	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W

Ledinaire waterproof EcoSet

