



Niezawodna wydajność. Codziennie.

Wodoodporna oprawa Ledinaire EcoSet

Wodoodporny zestaw Philips Ledinaire EcoSet (WT075) to wyjątkowe rozwiązanie bezprzewodowe typu plug-and-play. Ta wodoodporna oprawa oświetleniowa LED pozwala jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii w porównaniu z systemami włączanymi/wyłączanymi oraz w prosty sposób zautomatyzować oświetlenie w podziemnych garażach. Nasza najnowsza innowacja umożliwia współpracę naszych wodoodpornych opraw oświetleniowych LED z zewnętrznym czujnikiem mikrofalowym zasilanym prądem przemiennym w celu wykrywania ruchu i światła dziennego. Te dodatkowe zewnętrzne czujniki oświetlenia powodują automatyczne przyciemnianie oprawy. Konfiguracja jest bardzo prosta, lampy są gotowe do użycia zaraz po zainstalowaniu na suficie. Co więcej – Ledinaire EcoSet przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa na miejscach parkingowych. Światła pozostają przyciemnione, gdy nie są używane; umożliwiając oszczędność energii, a jednocześnie bezpieczeństwo gości na miejscach parkingowych. Korzyść dla wszystkich.

Korzyści

- Zwiększona oszczędność energii
- Dobra jakość i łatwa obsługa
- Błyskawiczny montaż i konfigurowanie
- Brak ryzyka, zaufana wydajność
- Nowatorski produkt na rynku

Wodoodporna oprawa Ledinaire EcoSet

Cechy

- Strumień świetlny: 4800 lm, 6800 lm, 4000 K
- Skuteczność: do 135 lm/W
- Żywotność: L80 po 50 tys. godzin, L70 po 75 tys. godzin
- Zasilany prądem zmiennym czujnik PIR: kontrola ruchu i światła dziennego
- Promień 5 m przy wysokości 3 m, modyfikacja ustawień za pomocą przełączników DIP lub pilota zdalnego sterowania
- 3 lata gwarancji

Zastosowanie

- Garaże

Wersje





Ledinaire waterproof EcoSet



Ledinaire waterproof EcoSet

Rysunki techniczne




Wodoodporna oprawa Ledinaire EcoSet

Więcej o produkcie



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring



Ledinaire waterproof WT065C,
side view

Wodoodporna oprawa Ledinaire EcoSet

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki	Symetryczna
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP65
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	0,5
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromatyczność	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Dane techniczne oświetlenia

		Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny
Order Code	Full Product Name	(Nom)	
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	137 lm/W	4 800 lm
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	135 lm/W	6 800 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W

Wodoodporna oprawa Ledinaire EcoSet

