



Philips GentleSpace – Éclairage efficace et de haute qualité conçu pour l'excellence dans les environnements difficiles

GentleSpace gen4

GentleSpace gen4 est la solution d'éclairage ultime pour les environnements industriels et les installations sportives intérieures. Il dépasse les attentes en garantissant une qualité de lumière supérieure, en améliorant la sécurité et la productivité des employés, et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur. Conçu pour la longévité, GentleSpace gen4 réduit la fréquence, les tracas et les coûts de maintenance, ce qui le rend idéal pour les installations à hauts plafonds. Sa conception économe en énergie réduit les dépenses opérationnelles, offrant une efficacité maximale des applications et un coût total de possession (TCO) attractif. Cette gamme de produits offre une grande variété d'optiques, d'angles de faisceau (de très étroit à large), de flux lumineux et d'options de connectivité. Avec GentleSpace gen4, vous pouvez facilement créer une solution d'éclairage sur mesure pour chaque application à haut plafond. Son design moderne et plat le rend plus facile à installer, à nettoyer et à entretenir. La conception à fenêtre optique unique offre des performances visuelles supérieures. Une variété de possibilités de montage et de connecteurs, comme le connecteur IP65 pré-monté, permettent une installation rapide et facile. La conception robuste permet de résister à des conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements. Vous pouvez choisir parmi différents matériaux de cache, y compris des variantes spécialisées pour des applications avec des températures extrêmes (XT), dans des zones dangereuses (ATEX 2/22) ou pour des applications sportives. En outre, GentleSpace

gen4 offre des options de connectivité avancées. Il est prêt à être utilisé dans les systèmes d'éclairage connecté comme Interact. Un éclairage fiable et à haute efficacité avec une connectivité intelligente – un choix brillant pour un avenir meilleur. Adoptez la durabilité avec GentleSpace gen4, la solution d'éclairage pour grandes hauteurs qui respecte les principes de l'économie circulaire en privilégiant la durabilité et la recyclabilité. Le luminaire peut être entretenu, et toutes les informations sont disponibles à portée de main via l'application Signify Service Tag. Que vous recherchiez une solution fiable qui saura se faire oublier ou une solution pouvant être adaptée et contrôlée après installation, GentleSpace gen4 est le choix qu'il vous faut.

Avantages

- Conception robuste, créée pour résister aux conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements
- Architecture de produit compacte, résistante aux chocs élevés (IK08), à l'eau et à la poussière (IP65)
- Excellente uniformité de la lumière et faible éblouissement pour des conditions de travail optimisées avec une sécurité améliorée et un plus grand confort visuel
- Coût total de possession attractif grâce à sa haute efficacité lumineuse (jusqu'à 189 lm/W), sa longue durée de vie (100 000 heures à L85) et son plan d'éclairage optimisé qui nécessite moins de luminaires par application
- Installation facile. Architecture monobloc plus légère (environ 20 % plus légère que la génération précédente) avec plusieurs options de montage pour une installation flexible dans divers environnements et conditions
- Connectivité Interact Ready pour un éclairage intelligent. Connectez-vous au cloud et découvrez d'autres moyens d'économiser de l'énergie grâce à une efficacité optimisée, à la détection de mouvement et à l'utilisation de la lumière du jour, ainsi qu'à une gestion de l'éclairage, à une productivité et à une sécurité améliorées.
- Conçu dans un souci de durabilité. Répond aux critères d'éclairage pour la circularité pour vous aider à atteindre vos objectifs de développement durable

Fonctions

- Des performances exceptionnelles avec les versions UltraEfficient (UE, 189 lm/W) et High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Longue durée de vie de 100 000 heures à L85
- Haute résistance à l'eau (IP65) et grande protection contre les chocs (IK08)
- Grande variété d'optiques (faisceau extensif/faisceau semi-intensif/faisceau intensif/faisceau extra-intensif/grande hauteur/asymétrique)
- Options spéciales pour un large éventail d'applications : version Extreme (XT) jusqu'à 70 °C, classe de sécurité I ou II, version protégée pour piscine (SWP), protection marine (MSP), option résistante aux balles certifiée VDE (BP), version certifiée ATEX 2/22. Testé par rapport à une large liste de substances chimiques pouvant être présentes en milieu industriel
- Système de montage amovible pour une installation facile, comprenant diverses options de montage et divers connecteurs (connecteur prémonté IP65 ou câble à fil volant)
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression avec gestion thermique efficace ainsi que conception plate à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'installation, le nettoyage et la maintenance.
- Conception de module LED unique pour une qualité de lumière supérieure
- Accès à l'application Signify Service tag avec des informations de service et de maintenance

Application

- Sites de fabrication (de l'alimentation et des boissons à l'industrie lourde)
- Centres logistiques et entrepôts
- Installations sportives couvertes, piscines et salles d'exposition

Versions



GentleSpace gen4-large, bracket,
Interact ready




GentleSpace gen4-small, bracket



GentleSpace gen4-small, wall-
bracket


Schéma dimensionnel

BY580X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

700s suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


Schéma dimensionnel

BY581P, BY583P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

BY581X Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

BY580X Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

700S Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

Détails sur le produit



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Argent
Indice de protection	IP65
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Service Tag
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Oui
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Oui
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Oui
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Oui
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Oui
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Oui
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Oui
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Oui
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Oui
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Oui
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Oui
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Oui
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Oui
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Oui
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Oui
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Oui
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Oui
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Oui
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Oui
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Oui
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Oui

Order Code	Full Product Name	Service Tag
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Oui
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Oui
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Oui
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Oui
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Oui
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Oui
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Oui
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Oui
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
59052600		-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Oui
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
59053300		-
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Oui
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Oui
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Oui
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Oui
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Oui
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Oui
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Oui
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Oui
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Oui
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Oui
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Oui
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Oui
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Oui
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Oui
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Oui
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Oui
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Oui
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Oui
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Oui
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source	Température de couleur	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
		lumineuse	corrélée (nom.)		
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	177 lm/W
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	167 lm/W
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	174 lm/W
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	184 lm/W
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	171 lm/W
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	167 lm/W
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	174 lm/W
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	167 lm/W
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	178 lm/W
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	175 lm/W
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	184 lm/W
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	177 lm/W
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	174 lm/W
59405000	BY581X 250S/840 SIA	-	4000 K	>80	174 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source	Température de couleur	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
		lumineuse	corrélée (nom.)		
	WB GC SI ELW3 H4				
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	184 lm/W
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	184 lm/W
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	167 lm/W
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	175 lm/W
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	165 lm/W
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	176 lm/W
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	175 lm/W
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	182 lm/W
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	178 lm/W
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	175 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source	Température de couleur	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
		lumineuse	corrélée (nom.)		
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	155 lm/W
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	167 lm/W
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	175 lm/W
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	169 lm/W
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	178 lm/W
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 degré(s)	4000 K	>80	164 lm/W
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 degré(s)	4000 K	>80	174 lm/W
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	164 lm/W
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80	172 lm/W
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	159 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source	Température de couleur	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
		lumineuse	corrélée (nom.)		
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	157 lm/W
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	167 lm/W
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	175 lm/W
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	170 lm/W
59052600		-	4000 K	>80	175 lm/W
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	174 lm/W
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	181 lm/W
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	165 lm/W
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	176 lm/W
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	4000 K	>80	177 lm/W
59053300		-	4000 K	>80	181 lm/W
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	157 lm/W
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	170 lm/W
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	184 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
		de la source lumineuse	corrélée (nom.)		
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	189 lm/W
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	177 lm/W
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	162 lm/W
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	174 lm/W
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	181 lm/W
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	175 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	Symétrique
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	Symétrique
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	Symétrique

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
		de la source lumineuse	corrélée (nom.)		
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 degré(s)	4000 K	>80	171 lm/W
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 degré(s)	4000 K	>80	181 lm/W
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	171 lm/W
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80	179 lm/W
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	162 lm/W
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	171 lm/W
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	165 lm/W
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80	181 lm/W
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80	177 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Symétrique
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	Symétrique

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	Symétrique
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	Symétrique
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	Symétrique
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	Symétrique
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	Symétrique
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	Symétrique
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	Symétrique
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	Symétrique
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Symétrique
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Symétrique
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25 000 lm	Symétrique
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	Symétrique
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Symétrique
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	Symétrique
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	Symétrique
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	Symétrique
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10 000 lm	Symétrique
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	Symétrique
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	Symétrique
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	Symétrique
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Symétrique
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	Symétrique
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	Symétrique
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17 000 lm	Symétrique
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17 000 lm	Symétrique
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	Symétrique
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	Symétrique
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	Symétrique
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	Symétrique
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	Symétrique
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	Symétrique
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	Symétrique
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	Symétrique
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	Symétrique
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Symétrique
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	Symétrique
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	Symétrique
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	Symétrique
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	Symétrique

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
59052600		17 000 lm	Symétrique
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	Symétrique
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	Symétrique
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35 000 lm	Symétrique
59053300		25 000 lm	Symétrique
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17 000 lm	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	Symétrique
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	Symétrique
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	Symétrique
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	Symétrique
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	Symétrique
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Symétrique
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	Symétrique
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	Symétrique
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	Symétrique
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25 000 lm	Symétrique
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25 000 lm	Symétrique
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	Symétrique
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	Symétrique
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	Symétrique
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	Symétrique
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	Symétrique
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	Symétrique
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	Symétrique
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	Symétrique
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	Symétrique
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Symétrique
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	Symétrique
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	Symétrique
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	Symétrique
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25 000 lm	Symétrique
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35 000 lm	Symétrique

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Non
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Non
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Non
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	152 W	Non
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	142 W	Non
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Non
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Non
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	55 W	Non
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Non
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Non
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Non
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Non
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Non
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Non
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Non
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Non
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Non
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Non
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Non
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Non
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Non
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Non
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Non
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Non
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Non
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Non
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Non
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Non
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Non
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	100 W	Non
59052600		97 W	Non
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Non
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Non
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	152 W	Non
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	142 W	Non
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	198 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
59053300		138 W	Non
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	108 W	Non
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	100 W	Non
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Non
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Non
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Non
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Non
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Non
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Non
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Non
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Non
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Non
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Non
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Non
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Non
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Non
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Non
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Non
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Non
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Non
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Non
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Non
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Non
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Non
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Non
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Non
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	138 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	198 W	Non

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Oui	-	10%
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Oui	Capteur SNH (R) 210	-
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Oui	-	10%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Oui	-	10%
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Non	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Non	-	-
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Oui	-	10%
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Oui	-	10%
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Oui	-	10%
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Oui	-	10%
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Oui	-	10%
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Oui	-	10%
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Oui	-	10%
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Oui	-	10%
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Oui	-	10%
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Oui	-	10%
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Oui	-	10%
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Oui	-	10%
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Oui	-	10%

Order Code	Full Product Name	Variation de		Niveau de
		l'intensité lumineuse	Commande intégrée	
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Oui	-	10%
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui	-	10%
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Oui	-	10%
59052600		Oui	-	10%
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Oui	-	10%
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui	-	10%
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Oui	-	10%
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Oui	-	10%
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Oui	-	10%
59053300		Oui	-	10%
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Oui	-	10%
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Oui	-	10%
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Non	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Non	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Oui	-	10%
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	Résistance aux chocs pour des applications spécifiques
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Variation de		Niveau de
		l'intensité lumineuse	Commande intégrée	
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Oui	-	10%
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Oui	-	10%
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Oui	-	10%
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Oui	-	10%
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Oui	-	10%
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Oui	-	10%
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Oui	-	10%
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Oui	-	10%
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Oui	-	10%
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Oui	-	10%
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Oui	-	10%
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Oui	-	10%
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Oui	-	10%
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Oui	-	10%
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Oui	-	10%
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Oui	-	10%

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	Résistance aux chocs pour des applications spécifiques
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	Résistance aux chocs pour des applications spécifiques
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07	-
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07	-
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	Résistance aux chocs pour des applications spécifiques
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
59052600		IK07	Éclairage résistant aux balles/impacts de balles
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07	-
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07	-
59053300		IK07	Éclairage résistant aux balles/impacts de balles
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07	-
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07	-
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	Résistance aux chocs pour des applications spécifiques
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	Résistance aux chocs pour des applications spécifiques
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07	-

Fonctionnement de secours (1/2)

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Flux en mode secours	Type de d'éclairage de secours	Alimentation de secours
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Éclairage de secours 3 heures version Pro	850 lm	Lithium	5 W
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Éclairage de secours 3 heures avec	850 lm	Lithium	5 W

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Flux en mode secours	Type de d'éclairage de secours	Alimentation de secours
		interface sans fil			
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Éclairage de secours 3 heures version Pro	850 lm	Lithium	5 W
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil	850 lm	Lithium	5 W
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	-
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	-
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Alimentation de secours
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Éclairage de secours 3 heures version Pro	450 lm	Lithium	3 W
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Éclairage de secours 3 heures version Pro	450 lm	Lithium	3 W
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	-
59052600		-	-	-	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Alimentation de secours
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-	-
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-	-
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-	-
59053300		-	-	-	-
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	-
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	850 lm	Lithium	5 W
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	850 lm	Lithium	5 W

Order Code	Full Product Name	Eclairage		Flux en		Type de
		de secours	mode	d'éclairage	Alimentation	batterie
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-	
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-	
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-	
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-	
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	-	
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	-	
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	-	
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	-	

Order Code	Full Product Name	Eclairage		Flux en		Type de
		de secours	mode	d'éclairage	Alimentation	batterie
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	-	
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-	-	
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	-	
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-	-	
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-	-	

Fonctionnement de secours (2/2)

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de	
		l'éclairage de secours (à pleine charge)	
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	3 h	
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	3 h	
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	3 h	
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	3 h	
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de	
		l'éclairage de secours (à pleine charge)	
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	3 h	
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	3 h	
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	
59052600		-	
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	
59053300		-	

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	3 h
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	3 h
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
59404300	BY581X	0 °C à 25 °C	Température	1	0,4
	250S/840		850 °C, durée		
	SIA WB		30 s		
	GC SI				
	ELP3 H4				
59405000	BY581X	0 °C à 25 °C	Température	1	0,4
	250S/840		850 °C, durée		
	SIA WB		30 s		
	GC SI				
	ELW3 H4				
59406700	BY581X	0 °C à 25 °C	Température	1	0,4
	250S/840		850 °C, durée		
	SIA HE		30 s		
	WB GC SI				
	ELP3 H4				
59407400	BY581X	0 °C à 25 °C	Température	1	0,4
	250S/840		850 °C, durée		
	SIA HE		30 s		
	WB GC SI				
	ELW3 H4				
59400500	BY580X	-30 à +55 °C	Température	1	0,4
	170S/840		650 °C, durée		
	SIA WB		30 s		
	GC SI H4				
	BR				
59403600	BY580X	-30 à +55 °C	Température	1	0,4
	170S/840		650 °C, durée		
	SIA HE		30 s		
	WB GC SI				
	H4 BR				
58905600	BY581P	-30 à +55 °C	Température	0,12	0,07
	250S/840		650 °C, durée		
	DIA ASYM		30 s		
	GC SI				
	MBW				
58907000	BY581P	-30 à +55 °C	Température	0,12	0,07
	250S/840		650 °C, durée		
	DIA HE		30 s		
	ASYM GC				
	SI MBW				
59408100	BY580P	-30 à +55 °C	Température	0,04	0,07
	170S/840		650 °C, durée		
	PSU WB		30 s		
	GC SI				
59410400	BY580P	-30 à +55 °C	Température	0,04	0,07
	170S/840		650 °C, durée		
	PSU HE		30 s		
	WB GC SI				

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
59412800	BY580P	-30 à +55 °C	Température	-	-
	100S/840		650 °C, durée		
	DIA UE		30 s		
	WB GC SI				
59414200	BY580P	-30 à +55 °C	Température	-	-
	130S/840		650 °C, durée		
	DIA WB		30 s		
	GC SI				
59415900	BY580P	-30 à +55 °C	Température	0,12	0,07
	170S/840		650 °C, durée		
	DIA WB		30 s		
	GC SI				
59418000	BY580P	-30 à +55 °C	Température	-	-
	130S/840		650 °C, durée		
	DIA HE		30 s		
	WB GC SI				
59419700	BY580P	-30 à +55 °C	Température	-	-
	170S/840		650 °C, durée		
	DIA HE		30 s		
	WB GC SI				
59422700	BY580P	-30 à +55 °C	Température	0,12	0,07
	170S/840		650 °C, durée		
	DIA WB		30 s		
	PC SI				
59426500	BY580P	-30 à +55 °C	Température	-	-
	170S/840		650 °C, durée		
	DIA HE		30 s		
	WB PC SI				
59430200	BY580P	0 °C à 25 °C	Température	0,12	0,07
	170S/840		850 °C, durée		
	DIA WB		30 s		
	GC SI				
59432600	BY580P	0 °C à 25 °C	Température	-	-
	170S/840		850 °C, durée		
	DIA HE		30 s		
	WB GC SI				
59434000	BY580P	-30 à +55 °C	Température	-	-
	130S/840		650 °C, durée		
	DIA MB		30 s		
	GC SI				
59435700	BY580P	-30 à +55 °C	Température	0,12	0,07
	170S/840		650 °C, durée		
	DIA MB		30 s		
	GC SI				
59438800	BY580P	-30 à +55 °C	Température	-	-
	130S/840		650 °C, durée		
	DIA HE		30 s		
	MB GC SI				

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	-	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	-	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	-	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	-	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	-	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	-	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	-	-
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	-	-

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
59052600		-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	-	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-30 °C à 55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01
59053300		-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	-	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,04	0,07
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,04	0,07
59413500	BY581P 200S/840	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
59416600	DIA UE	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	WB GC SI				
	BY581P 250S/840				
59417300	DIA WB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01
	BY581P 350S/840				
	DIA WB GC SI				
59420300	BY581P 250S/840	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA HE				
	WB GC SI				
59421000	BY581P 350S/840	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01
	DIA HE				
	WB GC SI				
59423400	BY581P 250S/840	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA WB				
	PC SI				
59427200	BY581P 250S/840	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA HE				
	WB PC SI				
59431900	BY581P 250S/840	0 °C à 25 °C	Température 850 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA WB				
	GC SI ELD3				
59433300	BY581P 250S/840	0 °C à 25 °C	Température 850 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA HE				
	WB GC SI ELD3				
59436400	BY581P 250S/840	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA MB				
	GC SI				
59437100	BY581P 350S/840	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01
	DIA MB				
	GC SI				
59440100	BY581P 250S/840	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA HE				
	MB GC SI				
59441800	BY581P 350S/840	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01
	DIA HE				
	MB GC SI				

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
58909400	BY581P 250S/840	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA NB GC SI				
	BY581P 250S/840				
58911700	DIA HE NB GC SI	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	BY581P 250S/840				
	DIA HE NB GC SI				
58917900	BY581P 250S/840	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA HRO				
	GC SI				
58919300	BY581P 250S/840	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA HE				
	HRO GC SI				
58921600	BY581P 250S/865	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA WB				
	GC SI				
58923000	BY581P 250S/865	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA HE				
	WB GC SI				
58925400	BY581P 250S/830	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA WB				
	GC SI				
58927800	BY581P 250S/830	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA HE				
	WB GC SI				
58929200	BY581P 250S/940	-30 à +55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA WB				
	GC SI				
58930800	BY581P 250S/840	-30 °C à 65 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07
	DIA HE				
	WB GC SI XT 1m				
58931500	BY581P 350S/840	-30 °C à 55 °C	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01
	DIA HE				
	WB GC SI XT 1m				

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3	58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3	59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3	59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	59052600		(0.383, 0.377) SDCM 3
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	59053300		(0.383, 0.377) SDCM 3
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3	59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3	59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3	59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3	59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3	58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3	58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3	58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3


Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits	Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P	59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P	59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P	59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X	59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X	59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
59052600		BY580P
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
59053300		BY581P
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102914


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874





Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102894




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102870




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102876




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102938




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102936




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102937




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102907




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102913



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102912




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102909




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102908


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102910




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102911




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104557




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104556



Polar Normal (separate) - null - 910505102953



Polar Normal (separate) - null - 910505102955



Polar Normal (separate) - null - 910505102954

