



GentleSpace – Éclairage de haute qualité et efficace conçu pour l'excellence dans les environnements difficiles

GentleSpace gen4 est la solution d'éclairage ultime pour les environnements industriels et les installations sportives intérieures. Il dépasse les attentes en garantissant une qualité de lumière supérieure, en améliorant la sécurité et la productivité des employés, et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur. Conçu pour la longévité, GentleSpace gen4 réduit la fréquence, les tracas et les coûts de maintenance, ce qui le rend idéal pour les installations à hauts plafonds. Sa conception économe en énergie réduit les dépenses opérationnelles, offrant une efficacité maximale des applications et un coût total de possession (TCO) attractif. Cette gamme de produits offre une grande variété d'optiques, d'angles de faisceau (de très étroit à large), de flux lumineux et d'options de connectivité. Avec GentleSpace gen4, vous pouvez facilement créer une solution d'éclairage sur mesure pour chaque application à haut plafond. Son design moderne et plat le rend plus facile à

installer, à nettoyer et à entretenir. La conception à fenêtre optique unique offre des performances visuelles supérieures. Une variété de possibilités de montage et de connecteurs, comme le connecteur IP65 pré-monté, permettent une installation rapide et facile. La conception robuste permet de résister à des conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements. Vous pouvez choisir parmi différents matériaux de cache, y compris des variantes spécialisées pour des applications avec des températures extrêmes (XT), dans des zones dangereuses (ATEX 2/22) ou pour des applications sportives. En outre, GentleSpace gen4 offre des options de connectivité avancées. Il est prêt à être utilisé dans les systèmes d'éclairage connecté comme Interact. Un éclairage fiable et à haute efficacité avec une connectivité intelligente – un choix brillant pour un avenir meilleur. Adoptez la durabilité avec GentleSpace gen4, la solution d'éclairage pour grandes hauteurs qui respecte les principes de l'économie circulaire en privilégiant la durabilité et la recyclabilité. Le luminaire peut être entretenu, et toutes les informations sont disponibles à portée de main via l'application Signify Service Tag. Que vous recherchiez une solution fiable qui saura se faire oublier ou une solution pouvant être adaptée et contrôlée après installation, GentleSpace gen4 est le choix qu'il vous faut.

Avantages

- Conception robuste, créée pour résister aux conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements
- Architecture de produit compacte, résistante aux chocs élevés (IK08), à l'eau et à la poussière (IP65)
- Excellente uniformité de la lumière et faible éblouissement pour des conditions de travail optimisées avec une sécurité améliorée et un plus grand confort visuel
- Coût total de possession attractif grâce à sa haute efficacité lumineuse (jusqu'à 189 lm/W), sa longue durée de vie (100 000 heures à L85) et son plan d'éclairage optimisé qui nécessite moins de luminaires par application
- Installation facile. Architecture monobloc plus légère (environ 20 % plus légère que la génération précédente) avec plusieurs options de montage pour une installation flexible dans divers environnements et conditions
- Connectivité Interact Ready pour un éclairage intelligent. Connectez-vous au cloud et découvrez d'autres moyens d'économiser de l'énergie grâce à une efficacité optimisée, à la détection de mouvement et à l'utilisation de la lumière du jour, ainsi qu'à une gestion de l'éclairage, à une productivité et à une sécurité améliorées.
- Conçu dans un souci de durabilité. Répond aux critères d'éclairage pour la circularité pour vous aider à atteindre vos objectifs de développement durable

Applications

- Sites de fabrication (de l'alimentation et des boissons à l'industrie lourde)
- Centres logistiques et entrepôts
- Installations sportives couvertes, piscines et salles d'exposition

Fonctions

- Des performances exceptionnelles avec les versions UltraEfficient (UE, 189 lm/W) et High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Longue durée de vie de 100 000 heures à L85
- Haute résistance à l'eau (IP65) et grande protection contre les chocs (IK08)
- Grande variété d'optiques (faisceau extensif/faisceau semi-intensif/faisceau intensif/faisceau extra-intensif/grande hauteur/asymétrique)
- Options spéciales pour un large éventail d'applications : version Extreme (XT) jusqu'à 70 °C, classe de sécurité I ou II, version protégée pour piscine (SWP), protection marine (MSP), option résistante aux balles certifiée VDE (BP), version certifiée ATEX 2/22. Testé par rapport à une large liste de substances chimiques pouvant être présentes en milieu industriel

- Système de montage amovible pour une installation facile, comprenant diverses options de montage et divers connecteurs (connecteur prémonté IP65 ou câble à fil volant)
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression avec gestion thermique efficace ainsi que conception plate à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'installation, le nettoyage et la maintenance.
- Conception de module LED unique pour une qualité de lumière supérieure
- Accès à l'application Signify Service tag avec des informations de service et de maintenance

Versions



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-large,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large,
suspension, Interact ready



GentleSpace gen4-small,
bracket, Interact ready



GentleSpace gen4-large, wall-
bracket



GentleSpace gen4-small,
suspension



GentleSpace gen4-small,
bracket



GentleSpace gen4-large,
bracket



GentleSpace gen4



GentleSpace gen4-small, wall-bracket





GentleSpace gen4-large, suspension





GentleSpace gen4, Interact Ready

Schéma dimensionnel

BY580X suspended



700s suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4

With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI


BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA NB GC SI


BY581P, BY583P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR


BY580P, BY582P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW


BY580P, BY582P Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5


BY581X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR


BY580X Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR


BY581P, BY583P Wallmounted bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW


700S Bracket



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR


BY581P, BY583P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9

Détails sur le produit



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	10 or 24 degré(s)
--	-------------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Niveau de gradation maximal	10%
Commande intégrée	Capteur SNH (R) 210

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Argent
Résistance aux chocs pour des applications spécifiques	Éclairage résistant aux balles/impacts de balles
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Fonctionnement de secours

Flux en mode secours	850 lm
Alimentation de secours	5 W
Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)	3 h
Secours centralisé	Non
Type de batterie d'éclairage de secours	Lithium
Eclairage de secours	Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil

Approbation et application

Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Faisceau extensif
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Faisceau extensif
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Faisceau extensif
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Faisceau extensif
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau extensif
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10 000 lm	4000 K	182 lm/W	>80	Faisceau extensif
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Faisceau extensif
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Faisceau extensif
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17 000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Faisceau extensif
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Faisceau extensif
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13 000 lm	4000 K	169 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Faisceau intensif
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau intensif
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Faisceau intensif
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau intensif
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	164 lm/W	>80	Optique grande hauteur
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Optique grande hauteur
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17 000 lm	6500 K	164 lm/W	>80	Faisceau extensif
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	6500 K	172 lm/W	>80	Faisceau extensif
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17 000 lm	3000 K	159 lm/W	>80	Faisceau extensif
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>90	Faisceau extensif
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
59054000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
59056400	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17 000 lm	4000 K	157 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17 000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau extensif
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25 000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25 000 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Faisceau extensif
59055700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
59057100	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau extensif
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17 000 lm	4000 K	170 lm/W	>80	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	184 lm/W	>80	Faisceau extensif
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20 000 lm	4000 K	189 lm/W	>80	Faisceau extensif
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	174 lm/W	>80	Faisceau extensif
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau extensif
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Faisceau extensif
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25 000 lm	4000 K	162 lm/W	>80	Faisceau extensif
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Faisceau extensif
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Faisceau intensif
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau intensif
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Faisceau intensif
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Optique grande hauteur
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Optique grande hauteur
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25 000 lm	6500 K	171 lm/W	>80	Faisceau extensif
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	6500 K	179 lm/W	>80	Faisceau extensif
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25 000 lm	3000 K	162 lm/W	>80	Faisceau extensif
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25 000 lm	3000 K	171 lm/W	>80	Faisceau extensif
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25 000 lm	4000 K	165 lm/W	>90	Faisceau extensif
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau extensif
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35 000 lm	4000 K	177 lm/W	>80	Faisceau extensif
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25 000 lm	4000 K	181 lm/W	>80	Faisceau extensif
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	171 lm/W	>80	Faisceau extensif
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	167 lm/W	>80	Faisceau extensif
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13 000 lm	4000 K	178 lm/W	>80	Faisceau extensif
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17 000 lm	4000 K	175 lm/W	>80	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Non
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Non
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Non
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	138 W	Non
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Non
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	55 W	Non
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Non
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Non
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Non
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Non
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Non
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Non
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Non
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Non
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Non
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Non
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Non
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Non
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Non
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Non
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Non
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Non
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Non
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Non
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Non
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Non
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	97 W	Non
59054000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	102 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59056400	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	97 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	108 W	Non
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	100 W	Non
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Non
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Non
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	152 W	Non
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	142 W	Non
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	152 W	Non
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	142 W	Non
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	198 W	Non
59055700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	144 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59057100	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	138 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	144 W	Non
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Non
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Non
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	100 W	Non
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGC SICHEMBR1mCW5	102 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	97 W	Non
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Non
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Non
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Non
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Non
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Non
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Non
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Non
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Non
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Non
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Non
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Non
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Non
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Non
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Non
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Non
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Non
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Non
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Non
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Non
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Non
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Non
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Non
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Non
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Non
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	138 W	Non
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	198 W	Non
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	138 W	Non
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Oui
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Oui
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Oui
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Oui
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Oui
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Oui
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Oui
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Non
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Non
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Oui
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Oui
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Oui
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Oui
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Oui
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Oui
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Oui
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Oui
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Oui
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Oui
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Oui
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Oui
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Oui
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Oui
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Oui
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Oui
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Oui
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Oui
59054000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	Oui
59056400	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	Oui
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Oui
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Oui
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Oui
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Oui
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Oui
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Oui
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Oui
59055700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	Oui
59057100	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	Oui
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Oui
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Oui
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Oui
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Oui
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Oui
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Oui
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Non
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Non
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Oui
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Oui
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Oui
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Oui
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Oui
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Oui
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Oui
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Oui
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Oui
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Oui
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Oui
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Oui
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Oui
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Oui
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Oui
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Oui
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Oui
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Oui
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Oui
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Oui
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Oui
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Oui
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Oui
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Oui
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	IK07
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07
59054000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	IK03
59056400	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	IK03
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07
59055700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	IK03
59057100	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	IK03
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	IK07
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	IK07
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Gamme de températures ambiantes
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Température 850 °C, durée 30 s	1	0,4	0 °C à 25 °C
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,04	0,07	-30 à +55 °C
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,04	0,07	-30 à +55 °C
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Gamme de températures ambiantes
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
59054000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59056400	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Gamme de températures ambiantes
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 °C à 55 °C
59055700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59057100	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	Température 650 °C, durée 30 s	-	-	-30 à +55 °C
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,04	0,07	-30 à +55 °C
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,04	0,07	-30 à +55 °C
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Gamme de températures ambiantes
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 à +55 °C
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 °C à 65 °C
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Température 650 °C, durée 30 s	0,22	0,01	-30 °C à 55 °C
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Température 650 °C, durée 30 s	0,12	0,07	-30 à +55 °C
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Température 650 °C, durée 30 s	1	0,4	-30 à +55 °C

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59054000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	(0.380, 0.375) SDCM 3
59056400	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	(0.383, 0.377) SDCM 3
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
59055700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	(0.380, 0.375) SDCM 3
59057100	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	(0.383, 0.377) SDCM 3
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3


Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
59061800	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCISICHEMMBW1mCW5	BY581P
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
59412800	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
59052600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
59054000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	BY580X
59056400	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	BY580X
58904900	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
58906300	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
58901800	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
58903200	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
58905600	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
58907000	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
58932200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
59055700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9	BY581X
59057100	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9	BY581X
59059500	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
58902500	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
59058800	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
59060100	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
58930800	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
58931500	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
59053300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Diagramme photométrique polaire



BY580PI - 910505102872

BY580PI - 910505102863


BY580PI - 910505102914




BY580PI - 910505102899

BY580PI - 910505102869


BY580PI - 910505102915




BY580PI - 910505102865




BY580PI - 910505102898




BY580PI - 910505102856




BY580PI - 910505102924




BY580PI - 910505102881




BY580PI - 910505102925




BY580PI - 910505102857




BY580PI - 910505102933




BY580PI - 910505102873




BY580PI - 910505102902




BY580PI - 910505102884




BY580PI - 910505102874




BY580PI - 910505102875




BY580PI - 910505102923




BY580PI - 910505102858




BY580PI - 910505102901




BY580PI - 910505102922




BY580PI - 910505102862




BY580PI - 910505102906




BY580PI - 910505102921




BY580PI - 910505102920




BY580PI - 910505102932




BY580PI - 910505102864




BY580PI - 910505102934




BY580PI - 910505102878




BY580PI - 910505102866




BY580PI - 910505102885




BY580PI - 910505102883




BY580PI - 910505102918




BY580PI - 910505102882




BY580PI - 910505102916




BY580PI - 910505102926




BY580PI - 910505102928




BY580PI - 910505102935




BY580PI - 910505102903




BY580PI - 910505102891




BY580PI - 910505102904




BY580PI - 910505102886




BY580PI - 910505102867




BY580PI - 910505102905




BY580PI - 910505102890




BY580PI - 910505102919




BY580PI - 910505102879




BY580PI - 910505102887




BY580PI - 910505102859




BY580PI - 910505102892




BY580PI - 910505102893




BY580PI - 910505102860




BY580PI - 910505102929




BY580PI - 910505102931




BY580PI - 910505102917




BY580PI - 910505102877




BY580PI - 910505102889




BY580PI - 910505102927




BY580PI - 910505102861




BY580PI - 910505102888




BY580PI - 910505102880




BY580PI - 910505102876




BY580PI - 910505102938




BY580PI - 910505102936




BY580PI - 910505102937




BY580PI - 910505102907




BY580PI - 910505102913




BY580PI - 910505102912




BY580PI - 910505102909




BY580PI - 910505102908




BY580PI - 910505102910




BY580PI - 910505102911




BY580PI - 910505104557




BY580PI - 910505104563




BY580PI - 910505104556




BY580PI - 910505104564




BY580PI - 910505104565




BY580PI - 910505104562




BY580PI - 910505104561



BY580PI - 910505104558



BY580PI - 910505104559



BY580PI - 910505104560