



GentleSpace - Hoogwaardige, efficiënte verlichting ontworpen voor uitmuntendheid in moeilijke omgevingen

GentleSpace Gen4

GentleSpace gen4 is de ultieme verlichtingsoplossing voor industriële omgevingen en binnensportaccommodaties. Dit product overtreft alle verwachtingen met superieure lichtkwaliteit, verbeterde veiligheid en productiviteit van medewerkers en conformiteit met alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften. GentleSpace gen4 gaat zeer lang mee en met makkelijker, goedkoper en minder frequent onderhoud is het een ideaal product voor installatie aan hoge plafonds. Het energiezuinige ontwerp biedt maximale toepassingsefficiëntie en aantrekkelijke totale gebruikskosten (TCO), wat resulteert in lagere bedrijfskosten. Dit productassortiment biedt een ruime keuze aan optieken, bundelhoeken (van zeer smal tot breed), lichtopbrengsten en connectiviteitsopties. Met GentleSpace gen4 creëer je eenvoudig een verlichtingsoplossing op maat voor alle toepassingen met hoge plafonds. Door het moderne platte ontwerp zijn deze producten eenvoudig te installeren, reinigen en onderhouden. Het ontwerp met één optisch venster biedt superieure visuele prestaties. De diverse montagemogelijkheden en connectors zoals de vooraf gemonteerde IP65-connector garanderen een eenvoudige en snelle installatie. Het robuuste ontwerp is bestand tegen zware omstandigheden in alle soorten omgevingen. Je kunt kiezen uit lichtkappen van verschillende materialen, waaronder speciale varianten voor extreme temperaturen (XT), gevaarlijke terreinen (ATEX 2/22) en sporttoepassingen. Daarnaast biedt GentleSpace gen4 geavanceerde connectiviteitsopties. Het systeem is geschikt voor gebruik in connected

GentleSpace Gen4

verlichtingssystemen zoals Interact. Betrouwbare verlichting met hoog rendement en slimme connectiviteit — een briljante keuze voor een betere toekomst. Omarm duurzaamheid met GentleSpace gen4, de oplossing voor highbay-verlichting die duurzaamheid en recyclebaarheid vooropstelt, conform de principes van de circulaire economie. De armatuur is onderhoudsvriendelijk en met de Signify Servicetag app heb je alle informatie bij de hand. Of je nu op zoek bent naar een betrouwbare oplossing waar je niet meer naar om hoeft te kijken of een oplossing die je na installatie kunt aanpassen en bedienen: GentleSpace gen4 is de juiste keuze.

Voordelen

- Robuust ontwerp, gemaakt voor zware omstandigheden in alle soorten omgevingen
- Compact productontwerp, bestand tegen hevige schokken (IK08), water en stof (IP65)
- Uitstekende lichtuniformiteit en geringe verblinding voor optimale werkomstandigheden met verbeterde veiligheid en meer visueel comfort
- Aantrekkelijke totale gebruikskosten dankzij het hoge lichtrendement (tot 189 lm/W), de lange levensduur (100.000 uur bij L85) en een optimaal verlichtingsplan waarmee per toepassing minder armaturen nodig zijn
- Eenvoudige installatie, Eendelig lichter ontwerp (circa 20% lichter dan de vorige generatie) met meerdere montageopties voor flexibele installatie in diverse omgevingen en omstandigheden
- Interact ready connectiviteit voor slimme verlichting. Maak verbinding met de cloud en ontdek nieuwe manieren om energie te besparen met optimale efficiëntie, bewegingsdetectie en gebruik van daglicht, evenals verbeterd lichtmanagement en hogere productiviteit en veiligheid
- Ontwikkeld met het oog op duurzaamheid. Voldoet aan de Lighting for Circularity-criteria en draagt bij aan duurzaamheidsdoelstellingen

Kenmerken

- Uitzonderlijke prestaties van de UltraEfficient (UE, 189 lm/W)- en High-Efficiency (HE, 183 lm/W)-uitvoeringen
- Lange levensduur van 100.000 uur bij L85
- Hoge bescherming tegen water (IP65) en schokken (IK08)
- Ruime keuze aan optieken (brede bundel/middelbrede bundel/smalle bundel/ zeer smalle bundel/hoge stellingen/asymmetrisch)
- Speciale opties voor uiteenlopende toepassingen: Extreme-uitvoering (XT) tot 70 °C, veiligheidsklasse I of II, geschikt voor zwembaden (SWP), bescherming tegen zeewater (MSP), VDE-gecertificeerde balbestendige (BP) optie, ATEX 2/22-gecertificeerde uitvoering. Getest op een uitgebreide lijst chemische stoffen die in industriële omgevingen aanwezig kunnen zijn
- Afneembaar montagesysteem voor eenvoudige installatie, waaronder diverse montageopties en connectors (vooraf gemonteerde IP65-connector of vrije kabeluiteinden)
- Robuuste gietaluminium behuizing met efficiënt thermisch beheer en een platte voor- en achterkant voor eenvoudige installatie, reiniging en onderhoud
- Ontwerp met enkele LED-module voor superieure lichtkwaliteit
- Toegang tot de Signify Servicetag-app met service- en onderhoudsinformatie

Toepassing

- Productielocaties (van voedsel- en drankenindustrie tot zware industrie)
- Magazijnen en logistieke centra
- Binnensportaccommodaties, zwembaden en evenementenhallen

GentleSpace Gen4

Versions



GentleSpace gen4-small, bracket,
Interact ready




GentleSpace gen4-large, wall-
bracket



GentleSpace gen4-small, wall-
bracket


Maatschets

BY580X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

700s suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


BY580P, BY582P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m


Maatschets

BY581P, BY583P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

BY581X Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

BY580X Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

7005 Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m, or 2m

Productgegevens



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Zilver
Beschermingsklasse	IP 65

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Servicetag
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBWImCW5	-
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Ja
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Ja
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja

Order Code	Full Product Name	Servicetag
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	-
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Ja
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Ja
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-

Order Code	Full Product Name	Servicetag
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweeer index (CRI)			Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	8720169594150	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	8720169594205	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	8720169594007	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 graden	4000 K	>80
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	8720169594100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 graden	4000 K	>80
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	8720169594124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	8720169594148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	4000 K	>80	8720169594102	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	8720169594136	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	8720169594209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	8720169594222	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde			Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde	
			kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweer index (CRI)	kleurtemperatuur (nom.)				Kleurweergave-index (CRI)	
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	8720169594208	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	8720169594214	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80	8720169594217	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80	8720169594219	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	8720169594223	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	8720169594224	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	8720169594227	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	8720169594201	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	8720169594216	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	8720169589004	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 graden	4000 K	>80	
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 graden	4000 K	>80	
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	4000 K	>80	8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	4000 K	>80	8720169589156	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80	8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	4000 K	>80	8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80	
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	4000 K	>80	8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	-	4000 K	>80	8720169589276	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80	
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	4000 K	>80	
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	4000 K	>80	
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	8720169590528	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	4000 K	>80	

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)			Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	8720169593923	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	8720169593930	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70.000 lm	Brede bundel
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70.000 lm	Brede bundel
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70.000 lm	Brede bundel
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70.000 lm	Brede bundel
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25.000 lm	Brede bundel
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25.000 lm	Brede bundel
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25.000 lm	Brede bundel
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35.000 lm	Brede bundel
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25.000 lm	Brede bundel
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35.000 lm	Brede bundel
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm	Brede bundel
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm	Brede bundel
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm	Brede bundel
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm	Brede bundel
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17.000 lm	Brede bundel
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17.000 lm	Brede bundel
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	25.000 lm	Brede bundel
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17.000 lm	Brede bundel
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17.000 lm	Brede bundel
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	10.000 lm	Brede bundel
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13.000 lm	Brede bundel
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17.000 lm	Brede bundel
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13.000 lm	Brede bundel
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	Brede bundel
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17.000 lm	Brede bundel
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17.000 lm	Brede bundel
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17.000 lm	Brede bundel
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17.000 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13.000 lm	Middelbrede bundel
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17.000 lm	Middelbrede bundel
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13.000 lm	Middelbrede bundel
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17.000 lm	Middelbrede bundel
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17.000 lm	Smalle bundel
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17.000 lm	Smalle bundel
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17.000 lm	Smalle bundel
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17.000 lm	Smalle bundel
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17.000 lm	Optiek voor hoge stellingen
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17.000 lm	Optiek voor hoge stellingen
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17.000 lm	Brede bundel
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	Brede bundel
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17.000 lm	Brede bundel
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17.000 lm	Brede bundel
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17.000 lm	Brede bundel
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	17.000 lm	Brede bundel
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	17.000 lm	Brede bundel
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	17.000 lm	Asymmetrische bundelhoek
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	17.000 lm	Asymmetrische bundelhoek
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25.000 lm	Brede bundel
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25.000 lm	Brede bundel
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	25.000 lm	Asymmetrische bundelhoek
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	25.000 lm	Asymmetrische bundelhoek
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	25.000 lm	Asymmetrische bundelhoek
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	25.000 lm	Asymmetrische bundelhoek
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	35.000 lm	Brede bundel

GentleSpace Gen4

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	25.000 lm	Brede bundel
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17.000 lm	Brede bundel
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17.000 lm	Brede bundel
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	17.000 lm	Asymmetrische bundelhoek
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	17.000 lm	Brede bundel
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	17.000 lm	Brede bundel
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25.000 lm	Brede bundel
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25.000 lm	Brede bundel
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20.000 lm	Brede bundel
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25.000 lm	Brede bundel
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35.000 lm	Brede bundel
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	Brede bundel
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35.000 lm	Brede bundel
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25.000 lm	Brede bundel
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25.000 lm	Brede bundel
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25.000 lm	Brede bundel
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25.000 lm	Brede bundel
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25.000 lm	Middelbrede bundel
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35.000 lm	Middelbrede bundel
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25.000 lm	Middelbrede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35.000 lm	Middelbrede bundel
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25.000 lm	Smalle bundel
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25.000 lm	Smalle bundel
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25.000 lm	Smalle bundel
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25.000 lm	Smalle bundel
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25.000 lm	Optiek voor hoge stellingen
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25.000 lm	Optiek voor hoge stellingen
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25.000 lm	Brede bundel
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	Brede bundel
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25.000 lm	Brede bundel
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25.000 lm	Brede bundel
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25.000 lm	Brede bundel
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	25.000 lm	Brede bundel
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	35.000 lm	Brede bundel
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	25.000 lm	Brede bundel
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	25.000 lm	Brede bundel
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13.000 lm	Brede bundel
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17.000 lm	Brede bundel
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13.000 lm	Brede bundel
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17.000 lm	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	420 W	Nee
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	397 W	Nee
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	420 W	Nee
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	397 W	Nee
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	144 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	136 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	144 W	aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	210 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
			hoeveelheid daglicht)
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	136 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	144 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	144 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	136 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	136 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	102 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
			hoeveelheid daglicht)
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	97 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGC SICHEMMBW1mCW5	138 W	Nee
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	102 W	Nee
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	97 W	Nee
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	55 W	Nee
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	76 W	Nee
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	102 W	Nee
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	73 W	Nee
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	97 W	Nee
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	110 W	Nee
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	104 W	Nee
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	102 W	Nee
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	97 W	Nee
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	77 W	Nee
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	104 W	Nee
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	73 W	Nee
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	98 W	Nee
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	104 W	Nee
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	98 W	Nee
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	104 W	Nee
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	98 W	Nee
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	104 W	Nee
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	98 W	Nee
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	104 W	Nee
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	99 W	Nee
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	110 W	Nee
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	104 W	Nee

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	108 W	Nee
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	102 W	Nee
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	97 W	Nee
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	108 W	Nee
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	100 W	Nee
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	144 W	Nee
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	138 W	Nee
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	152 W	Nee
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	142 W	Nee
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	152 W	Nee
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	142 W	Nee
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	198 W	Nee
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	144 W	Nee
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	102 W	Nee
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	97 W	Nee
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	100 W	Nee
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	102 W	Nee
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	97 W	Nee
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	144 W	Nee
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	136 W	Nee
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	106 W	Nee
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	144 W	Nee
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	210 W	Nee
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	138 W	Nee
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	198 W	Nee
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	154 W	Nee
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	146 W	Nee

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	144 W	Nee
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	138 W	Nee
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	146 W	Nee
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	210 W	Nee
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	138 W	Nee
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	200 W	Nee
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	146 W	Nee
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	138 W	Nee
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	146 W	Nee
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	138 W	Nee
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	146 W	Nee
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	138 W	Nee
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	146 W	Nee
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	140 W	Nee
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	154 W	Nee
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	146 W	Nee
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	152 W	Nee
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	138 W	Nee
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	198 W	Nee
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	144 W	Nee
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	138 W	Nee
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	76 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	102 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	73 W	Ja (gerelateerd aan

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
			gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	97 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCICHEMMBWImCW5	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nee	-	-
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nee	-	-
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Ja	-	10%
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Ja	-	10%
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja	-	10%
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja	-	10%
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	Ja	-	10%
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	Ja	-	10%
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja	-	10%
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Ja	-	10%
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Ja	-	10%
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	Ja	-	10%
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	Ja	-	10%
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	Ja	-	10%
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nee	-	-
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nee	-	-
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Ja	-	10%
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Ja	-	10%
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Ja	-	10%
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Ja	-	10%
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Ja	-	10%
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Ja	-	10%
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Ja	-	10%
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Ja	-	10%
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Ja	-	10%
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Ja	-	10%
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Ja	-	10%
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Ja	-	10%
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Ja	-	10%
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Ja	-	10%
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Ja	-	10%
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja	-	10%
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	Ja	-	10%
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	Ja	-	10%
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	Ja	-	10%
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Slagvastheid voor specifieke toepassingen
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03	-
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03	-
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03	-
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03	-
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5	IK07	-
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07	-
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07	-
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07	-
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Slagvastheid voor specifieke toepassingen
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	IK07	Balbestendige verlichting
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	IK07	Balbestendige verlichting
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	IK07	-
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	IK07	-
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	IK07	-
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	IK07	-
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07	-
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07	-
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	IK07	-
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	IK07	-
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5	IK07	-
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07	-
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07	-
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07	-
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07	-
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07	-
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07	-
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07	-
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07	-
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07	-
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07	-
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07	-
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07	-

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Slagvastheid voor specifieke toepassingen
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07	-
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07	-
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07	-
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07	-
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07	-
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07	-
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07	-
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07	-
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07	-
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07	-
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT	IK07	-

1m

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Slagvastheid voor specifieke toepassingen
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT	IK07	-
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m	IK07	Balbestendige verlichting
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1m	IK07	Balbestendige verlichting
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03	-
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03	-

Werking op noodstroom (1/2)

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting	Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	850 lm	Lithium
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-	-	-	-	-
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface	850 lm	Lithium
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-	-	-	-	-
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	850 lm	Lithium	5 W	SI	-	-	-
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface	850 lm	Lithium	5 W	SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting	Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-	8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	450 lm	Lithium	8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
					8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-	-	-
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	450 lm	Lithium	8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
					8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-	-	-
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-	-	-
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-	-	-
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-	-	-
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-	-	-
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-	8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-	8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-	8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-	-	-	8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Noodverlichting gedurende 3	850 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting	Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting
		uur met DALI-interface			8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	850 lm	Lithium	8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-
					8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-	-	-
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-	-	-
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-	-	-
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-

Werking op noodstroom (2/2)

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	3 hr
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	3 hr
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	3 hr
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	3 hr

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5	-
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	3 hr

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	3 hr
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMBW1mCW5	-

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	3 hr
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	3 hr
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik		FI	Order Code	Full Product Name	Bereik		Flikkerwaarde (PstLM)
		omgevingstemperatuur	Gloeidraadtest				omgevingstemperatuur	Gloeidraadtest	
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,22	8720169589500	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,22
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,22	8720169589501	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,22

GentleSpace Gen4

Order Code	Full Product Name	Bereik		FI	F Order Code	Full Product Name	Bereik		Flikkerwaarde (PstLM)
		omgevingstemperatuur	Gloeidraadtest				omgevingstemperatuur	Gloeidraadtest	
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	1	87201695941594	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	1	87201695941804	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	1	87201695941974	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	1	87201695942074	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	1	87201695942654	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	1	87201695943024	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	0 °C t/m 25 °C	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	0,12
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	0 °C t/m 25 °C	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	1	87201695943064	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	0 °C t/m 25 °C	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	-
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	0 °C t/m 25 °C	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	1	87201695943094	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	0 °C t/m 25 °C	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	1	87201695943074	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	0 °C t/m 25 °C	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	1	87201695943084	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	1	87201695943094	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	1	87201695890874	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12	87201695891007	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,07	87201695891240	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,07	87201695891480	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-

GentleSpace Gen4

Order Code	Full Product Name	Bereik		FI	F Order Code	Full Product Name	Bereik		Flikkerwa
		omgevingstemperatuur	Gloeidraadtest				omgevingstemperatuur	Gloeidraadtest	
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	8720169594209	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	8720169590600	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	8720169594099	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,04
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,04
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	8720169594150	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,22
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	8720169594200	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,22
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	8720169594207	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	8720169594207	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	8720169594309	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	0 °C t/m 25 °C	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	0,12
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	-30 °C t/m 55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,2	8720169594301	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	0 °C t/m 25 °C	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	0,12
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,1	8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Gloeidraadtest	FI (F Order Code)	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Gloeidraadtest	Flikkerwaarde (PstLM)
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,27	872016958926401 BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,18	872016958920407 BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,27	872016958920401 BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,18	872016958930407 BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C t/m 65 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,18	872016958930405 BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	-30 °C t/m 55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,22
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,18	872016959050407 BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,18	872016959050403 BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1m CW5	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,12
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,18	872016959390407 BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	1
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,18	872016959390407 BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	1
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,18	872016959390407 BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	1
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	0,18	872016959390407 BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 tot +55 °C	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	1

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3	8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3	8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3	8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3	8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3	8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3	8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3	8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3	8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3			

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169589490	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
8720169589506	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
8720169589513	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
8720169589520	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
8720169594012	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
8720169594029	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
8720169593947	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
8720169593954	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169593985	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
8720169593992	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
8720169594043	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
8720169594050	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
8720169594067	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
8720169594074	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
8720169594005	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
8720169594036	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169590618	BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY581P
8720169594081	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
8720169594104	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
8720169594128	BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	BY580P
8720169594142	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
8720169594159	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
8720169594180	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
8720169594197	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
8720169594227	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
8720169594265	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
8720169594302	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
8720169594326	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
8720169594340	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
8720169594357	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
8720169594388	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
8720169594395	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
8720169589087	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
8720169589100	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
8720169589124	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
8720169589148	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
8720169589162	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
8720169589186	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
8720169589209	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P
8720169589223	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
8720169589247	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
8720169589261	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
8720169589285	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
8720169590502	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY580P
8720169590526	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY580P
8720169589049	BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY580P
8720169589063	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY580P
8720169594258	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
8720169594296	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
8720169589018	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR	BY581P
8720169589032	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY581P
8720169589056	BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	BY581P
8720169589070	BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW	BY581P
8720169589322	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m	BY581P
8720169590595	BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY581P

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169594241	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
8720169594289	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
8720169589025	BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR	BY580P
8720169590588	BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5	BY580P
8720169590601	BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5	BY580P
8720169594098	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
8720169594111	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
8720169594135	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
8720169594166	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
8720169594173	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
8720169594203	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
8720169594210	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
8720169594234	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
8720169594272	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
8720169594319	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
8720169594333	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
8720169594364	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
8720169594371	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
8720169594401	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
8720169594418	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
8720169589094	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
8720169589117	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
8720169589131	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
8720169589155	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
8720169589179	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
8720169589193	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
8720169589216	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
8720169589230	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
8720169589254	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
8720169589278	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
8720169589292	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
8720169589308	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
8720169589315	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	BY581P
8720169590519	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5	BY581P
8720169590533	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5	BY581P
8720169593923	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
8720169593930	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
8720169593961	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
8720169593978	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102914




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102923




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102921




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102920




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102918




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102894




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102930




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102919


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102870




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102876


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102938




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102936




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102937




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102907




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102913




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102912



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102909




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102908




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102910


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102911




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104557




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104554




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104555




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104563




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104556



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104564



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104565



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104562

