



Philips GentleSpace – Iluminat de înaltă calitate și eficient, conceput pentru exelență în medii dificile

GentleSpace gen4

GentleSpace gen4 este soluția supremă de iluminat pentru setările industriale și facilitățile sportive de interior. Depășește așteptările asigurând o calitate superioară a luminii, îmbunătățind siguranța și productivitatea angajaților și respectând toate reglementările relevante de siguranță. Proiectat pentru longevitate, GentleSpace gen4 reduce frecvența, necazurile și costurile de întreținere, făcându-l ideal pentru instalațiile cu tavan înalt. Designul său eficient din punct de vedere energetic reduce costurile de exploatare, oferind o eficiență maximă a aplicației și un cost total de deținere (TCO) atractiv. Această gamă de produse oferă o mare varietate de optice, unghiuri ale fasciculului (de la foarte îngust la largi), pachete de lumeni și opțiuni de conectivitate. Cu GentleSpace gen4, puteți crea cu ușurință o soluție de iluminare personalizată pentru fiecare aplicație cu tavan înalt. Designul său modern, plat, îl face mai ușor de instalat, curățat și întreținut. Designul cu o singură fereastră optică oferă performanțe vizuale superioare. O varietate de posibilități de montare și conectori, cum ar fi conectorul IP65 premontat, permit o instalare rapidă și ușoară. Designul robust îi permite să reziste la condiții dificile într-o varietate de medii. Puteți alege între diverse materiale de acoperire, inclusiv variante specializate pentru temperaturi extreme (XT), zone periculoase (ATEX 2/22) și aplicații sportive. În plus, GentleSpace gen4 oferă opțiuni avansate de conectivitate. Este gata de utilizare în sisteme de iluminat conectate precum Interact. Iluminat de încredere, de înaltă eficiență, cu conectivitate inteligentă – o alegere strălucitoare pentru un viitor mai

bun. Îmbrățișați sustenabilitatea cu GentleSpace gen4, soluția de iluminat înalt care respectă principiile economiei circulare, acordând prioritate durabilității și reciclabilității. Aparatul de iluminat poate fi întreținut, cu toate informațiile disponibile fiind la îndemână prin intermediul aplicației Signify Service Tag. Indiferent dacă sunteți în căutarea unei soluții fiabile, care să nu vă mai preocupe ulterior, sau a uneia care poate să fie adaptată și controlată după instalare, GentleSpace gen4 este alegerea potrivită pentru dvs.

Beneficii

- Design robust, creat pentru a rezista la condiții dure în tot felul de medii
- Arhitectură compactă a produsului, rezistentă la impact puternic (IK08), grad de protecție ridicat la praf și apă (IP65)
- Uniformitate excelentă a luminii și nivel de orbire redus pentru condiții de lucru optimizate, cu siguranță îmbunătățită și confort vizual mai mare
- Costul total al proprietarului este atractiv datorită eficienței luminoase ridicate (până la 189 lm/W), duratei de viață lungi (100.000 ore @L85) și planului de iluminat optimizat care necesită mai puține aparate de iluminat per aplicație
- Instalare ușoară. Arhitectură dintr-o singură piesă, mai ușoară (aproximativ 20% mai ușoară decât generația anterioară) cu multiple opțiuni de montare pentru instalare flexibilă în diferite medii și condiții
- Conectivitate Interact Ready pentru iluminare inteligentă. Conectați-vă la cloud și descoperiți modalități suplimentare de economisire a energiei prin intermediul eficienței optimizate, detectării mișcării și utilizării luminii naturale, precum și al nivelurilor superioare de gestionare, productivitate și siguranță ale iluminatului
- Proiectat ținând cont de sustenabilitate. Îndeplinește criteriile de iluminare pentru circularitate pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele de sustenabilitate

Caracteristici

- Performanță excepțională cu versiunile UltraEficient (UE, 189 lm/W) și High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Durată lungă de viață de 100.000 de ore la L85
- Protecție ridicată la apă (IP65) și la impact (IK08)
- O gamă largă de sisteme optice (fascicul luminos larg/fascicul luminos mediu/fascicul luminos îngust/fascicul luminos foarte îngust/rafturi supraetajate/asimetric)
- Opțiuni speciale pentru o gamă largă de aplicații: versiune extremă (XT) până la 70°C, Clasa de siguranță I sau II, versiune protejată pentru piscină (SWP), protecție marină (MSP), opțiune certificată VDE împotriva mingiei (BP), Versiune certificată ATEX 2/22. Testat pe o listă largă de substanțe chimice care pot fi prezente în medii industriale
- Sistem de montare detașabil pentru instalare ușoară, inclusiv diverse opțiuni de montare și conectori (conector premontat IP65 sau cablu fly-wire)
- Carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune, cu gestionare termică eficientă și design plat al părților din față și spate pentru instalare, curățare și întreținere ușoare
- Design cu un singur modul LED pentru o calitate superioară a luminii
- Acces la aplicația Signify Service Tag cu informații despre service și întreținere

Cerere

- Unități de producție (de la alimente și băuturi până la industria grea)
- Centre de logistică și depozite
- Facilități sportive în interior, bazine de înot și hale de expoziție


Versions



GentleSpace gen4-small, bracket,
Interact ready


Cote

BY580X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

700s suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY581P, BY583P Bracket







With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

Cote



Detalii produs



GentleSpace gen4-large,
suspension



GentleSpace gen4-small,
suspension

Informații generale	
Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Tip de sistem optic	Simetric
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Argintiu
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65
Funcționare de urgență	
Central de urgență	Nu
Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile cu ușurință
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Etichetă de service
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Da
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Da
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Da
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Da
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Da
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Da
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Da
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Da
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Da
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Da
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Da
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Da
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Da
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Da
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Da
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Da
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Da
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Da
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Da
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Da
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Da
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Da
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Da
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Da
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Da
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Da
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Da
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Da
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Da
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Da
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Da
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Da
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Da
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Da
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Da
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Da
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Da
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Da
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Da
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Da
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Da
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Da
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Da
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Da
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Da
59040300		-
59042700		-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Da

Order Code	Full Product Name	Etichetă de service
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Da
59043400		-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Da
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Da
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Da
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Da
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Da
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Da
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Da
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Da
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Da
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Da
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Da
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Da
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Da
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Da
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Da
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Da
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Da
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Da
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Da
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Da
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Da
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Da
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Da
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59048900	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI 1m CW5	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 1mCW5	-

Date tehnice lumină (1/2)

Full Product		Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	Indice de redare a culorilor	Randament luminos (nominal)
Order Code	Name	sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	(IRC)	(nom.)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	177 lm/W
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	167 lm/W
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	177 lm/W

Full Product		Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	Indice de redare a culorilor	Randament luminos (nominal)
Order Code	Name	sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	(IRC)	(nom.)
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	174 lm/W
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	184 lm/W
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	171 lm/W
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	167 lm/W

	Full Product	Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	Indice de redare a culorilor	Randament luminos
Order Code	Name	sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	(IRC)	(nominal)
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	174 lm/W
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	4000 K	>80	167 lm/W
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	178 lm/W
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	175 lm/W
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	184 lm/W
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	4000 K	>80	177 lm/W
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	174 lm/W
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	174 lm/W
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	-	4000 K	>80	184 lm/W
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	-	4000 K	>80	184 lm/W
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	167 lm/W
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	4000 K	>80	175 lm/W
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	175 lm/W
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W

	Full Product	Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	Indice de redare a culorilor	Randament luminos
Order Code	Name	sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	(IRC)	(nominal)
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	178 lm/W
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	175 lm/W
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	155 lm/W
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	167 lm/W
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	-	4000 K	>80	175 lm/W
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	169 lm/W
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	178 lm/W
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	164 lm/W
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	174 lm/W
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	164 lm/W

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culturilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	164 lm/W
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80	172 lm/W
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	155 lm/W
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	159 lm/W
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	157 lm/W
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80	175 lm/W
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	167 lm/W
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	175 lm/W
59040300		-	4000 K	>80	167 lm/W
59042700		-	4000 K	>80	175 lm/W
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	4000 K	>80	174 lm/W
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	4000 K	>80	181 lm/W
59043400		-	4000 K	>80	181 lm/W
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	4000 K	>80	184 lm/W
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	4000 K	>80	189 lm/W
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	174 lm/W

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culturilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	4000 K	>80	177 lm/W
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	4000 K	>80	162 lm/W
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	174 lm/W
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	-	4000 K	>80	181 lm/W
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	4000 K	>80	167 lm/W
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	4000 K	>80	175 lm/W
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	171 lm/W
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	10 or 24 °	4000 K	>80	181 lm/W
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	4000 K	>80	171 lm/W

		Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal)
Order Code	Full Product Name	sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)		(nom.)
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	4000 K	>80	181 lm/W
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	6500 K	>80	171 lm/W
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	6500 K	>80	179 lm/W
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	3000 K	>80	162 lm/W
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	3000 K	>80	171 lm/W

		Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal)
Order Code	Full Product Name	sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)		(nom.)
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	4000 K	>90	165 lm/W
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	4000 K	>80	181 lm/W
59048900	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI 1m CW5	-	4000 K	>80	174 lm/W
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 1mCW5	-	4000 K	>80	174 lm/W

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	70.000 lm
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	70.000 lm
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	70.000 lm
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	70.000 lm
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	25.000 lm
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	25.000 lm
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	13.000 lm
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	17.000 lm
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	25.000 lm
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	35.000 lm
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	13.000 lm
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	17.000 lm
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	25.000 lm
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	35.000 lm
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	25.000 lm
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	25.000 lm
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	17.000 lm
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	17.000 lm
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	17.000 lm
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	17.000 lm
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	13.000 lm
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	17.000 lm
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	13.000 lm
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	17.000 lm
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	17.000 lm
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	17.000 lm
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	17.000 lm
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	17.000 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	13.000 lm
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	17.000 lm
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	13.000 lm
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	17.000 lm
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	17.000 lm
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	17.000 lm
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	17.000 lm
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	17.000 lm
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	17.000 lm
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	17.000 lm
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	17.000 lm
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	17.000 lm
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	17.000 lm
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	17.000 lm
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	17.000 lm
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	17.000 lm
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	17.000 lm
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	17.000 lm
59040300		17.000 lm
59042700		17.000 lm
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	25.000 lm
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	25.000 lm
59043400		25.000 lm
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	25.000 lm
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	25.000 lm
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	20.000 lm
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	25.000 lm
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	35.000 lm
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	25.000 lm
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	35.000 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	25.000 lm
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	25.000 lm
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	25.000 lm
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	25.000 lm
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	25.000 lm
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	35.000 lm
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	25.000 lm
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	35.000 lm
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	25.000 lm
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	25.000 lm
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	25.000 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	25.000 lm
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	25.000 lm
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	25.000 lm
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	25.000 lm
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	25.000 lm
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	25.000 lm
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	25.000 lm
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	25.000 lm
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	25.000 lm
59048900	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI 1m CW5	25.000 lm
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 1mCW5	25.000 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Clasa de siguranță I	420 W	Nu
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	397 W	Nu
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Clasa de siguranță I	420 W	Nu
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Clasa de siguranță I	397 W	Nu
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Clasa de siguranță I	144 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Clasa de siguranță I	136 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Clasa de siguranță I	76 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Clasa de siguranță I	102 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Clasa de siguranță I	144 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
				mișcării și utilizarea luminii naturale)
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Clasa de siguranță I	210 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Clasa de siguranță I	73 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Clasa de siguranță I	97 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Clasa de siguranță I	136 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Clasa de siguranță I	198 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Clasa de siguranță I	144 W	Da (are legătură cu detectarea

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
				prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Clasa de siguranță I	144 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Clasa de siguranță I	136 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Clasa de siguranță I	136 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Clasa de siguranță I	102 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Clasa de siguranță I	97 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Clasa de siguranță I	102 W	Nu
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	97 W	Nu
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Clasa de siguranță I	76 W	Nu
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Clasa de siguranță I	102 W	Nu
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	73 W	Nu
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	97 W	Nu
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Clasa de siguranță I	110 W	Nu
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Clasa de siguranță I	104 W	Nu

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Clasa de siguranță I	102 W	Nu
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Clasa de siguranță I	97 W	Nu
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Clasa de siguranță I	77 W	Nu
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Clasa de siguranță I	104 W	Nu
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Clasa de siguranță I	73 W	Nu
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Clasa de siguranță I	98 W	Nu
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Clasa de siguranță I	104 W	Nu
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Clasa de siguranță I	98 W	Nu
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Clasa de siguranță I	104 W	Nu
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Clasa de siguranță I	98 W	Nu
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Clasa de siguranță I	104 W	Nu
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Clasa de siguranță I	98 W	Nu
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Clasa de siguranță I	104 W	Nu
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	99 W	Nu
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Clasa de siguranță I	110 W	Nu
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	104 W	Nu
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Clasa de siguranță I	108 W	Nu
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Clasa de siguranță I	97 W	Nu
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Clasa de siguranță I	102 W	Nu
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Clasa de siguranță I	97 W	Nu
59040300		Clasa de siguranță I	102 W	Nu
59042700		Clasa de siguranță I	97 W	Nu
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Clasa de siguranță I	144 W	Nu
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Clasa de siguranță I	138 W	Nu
59043400		Clasa de siguranță I	138 W	Nu

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Consum de curent	Adecvat pentru
				comutare aleatorie
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Clasa de siguranță I	144 W	Nu
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	136 W	Nu
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Clasa de siguranță I	106 W	Nu
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Clasa de siguranță I	144 W	Nu
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Clasa de siguranță I	210 W	Nu
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	138 W	Nu
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	198 W	Nu
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Clasa de siguranță I	154 W	Nu
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Clasa de siguranță I	146 W	Nu
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Clasa de siguranță I	144 W	Nu
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Clasa de siguranță I	138 W	Nu
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Clasa de siguranță I	146 W	Nu
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Clasa de siguranță I	210 W	Nu
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Clasa de siguranță I	138 W	Nu
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Clasa de siguranță I	200 W	Nu

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Consum de curent	Adecvat pentru
				comutare aleatorie
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Clasa de siguranță I	146 W	Nu
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Clasa de siguranță I	138 W	Nu
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Clasa de siguranță I	146 W	Nu
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Clasa de siguranță I	138 W	Nu
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Clasa de siguranță I	146 W	Nu
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Clasa de siguranță I	138 W	Nu
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Clasa de siguranță I	146 W	Nu
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	140 W	Nu
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Clasa de siguranță I	154 W	Nu
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	146 W	Nu
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Clasa de siguranță I	152 W	Nu
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Clasa de siguranță I	138 W	Nu
59048900	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI 1m CW5	Clasa de siguranță II	144 W	Nu
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 1mCW5	Clasa de siguranță II	144 W	Nu

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Comandă încorporată	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
				intensității luminoase
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	Da	-	10%
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	Da	-	10%
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	Da	-	10%
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	Da	-	10%
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Da	Senzor SNH (R) 210	-

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Comandă încorporată	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
				intensității luminoase
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Da	Senzor SNH (R) 210	-

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Comandă încorporată	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	Da	Senzor SNH (R) 210	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	Nu	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	Nu	-	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	Da	-	10%
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	Da	-	10%
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	Da	-	10%
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	Da	-	10%
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	Da	-	10%
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	Da	-	10%
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Da	-	10%
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Da	-	10%
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	Da	-	10%
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	Da	-	10%
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	Da	-	10%
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	Da	-	10%
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	Da	-	10%
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	Da	-	10%

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Comandă încorporată	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	Da	-	10%
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	Da	-	10%
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	Da	-	10%
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	Da	-	10%
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	Da	-	10%
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	Da	-	10%
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	Da	-	10%
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	Da	-	10%
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	Da	-	10%
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Da	-	10%
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	Da	-	10%
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	Da	-	10%
59040300		Da	-	10%
59042700		Da	-	10%
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	Da	-	10%
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	Da	-	10%
59043400		Da	-	10%
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	Nu	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	Nu	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	Da	-	10%
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	Da	-	10%
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	Da	-	10%
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	Da	-	10%
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	Da	-	10%
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	Da	-	10%
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	Da	-	10%

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității		Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
		luminoase	Comandă încorporată	
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Da	-	10%
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Da	-	10%
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	Da	-	10%
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	Da	-	10%
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	Da	-	10%
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	Da	-	10%
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	Da	-	10%
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	Da	-	10%
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	Da	-	10%
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	Da	-	10%

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității		Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
		luminoase	Comandă încorporată	
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	Da	-	10%
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	Da	-	10%
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	Da	-	10%
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	Da	-	10%
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	Da	-	10%
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	Da	-	10%
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	Da	-	10%
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	Da	-	10%
59048900	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI 1m CW5	Da	-	10%
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 1mCW5	Da	-	10%

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	IK07
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	IK03
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK03
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	IK03
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	IK03
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	IK03
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	IK03
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	IK03
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	IK03
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	IK07
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	IK07
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	IK07
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	IK07
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	IK07
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	IK07
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	IK07
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	IK07
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	IK07
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	IK07
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	IK07
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
59040300		IK07
59042700		IK07
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	IK07
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	IK07
59043400		IK07
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	IK07
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	IK07
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	IK07
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	IK07
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	IK07
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	IK07
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	IK07
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	IK07
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	IK07
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	IK07
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	IK07
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	IK07
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	IK07
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	IK07
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	IK07
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	IK07
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	IK07
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	IK07
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	IK07
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	IK07
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	IK07
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	IK07
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	IK07
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	IK07
59048900	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI 1m CW5	IK07
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 1mCW5	IK07

Funcționare de urgență (1/2)

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Tip de baterie pentru iluminat de urgență	Consum de curent în timpul modului de urgență central c.c.
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-	-	-	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Tip de baterie pentru iluminat de urgență	Consum de curent în timpul modului de urgență central c.c.
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	-	-	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro	850 lm	Lithium	5 W
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	Iluminat de urgență, durată de 3 ore cu interfață wireless	850 lm	Lithium	5 W
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro	850 lm	Lithium	5 W
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	Iluminat de urgență, durată de 3 ore cu	850 lm	Lithium	5 W

				Tip de baterie pentru iluminat de urgență	Consum de curent în timpul modului de urgență central c.c.
Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență		
		interfață wireless			
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-	-	-	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro	450 lm	Lithium	3 W
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro	450 lm	Lithium	3 W
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	-

				Tip de baterie pentru iluminat de urgență	Consum de curent în timpul modului de urgență central c.c.
Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență		
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-
59040300		-	-	-	-
59042700		-	-	-	-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-	-	-	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-	-	-	-
59043400		-	-	-	-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-	-	-	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-	-	-	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-	-	-	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-	-	-	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Tip de	Consum
				baterie pentru iluminat de urgență	de curent în timpul modului de urgență central c.c.
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI	850 lm	Lithium	5 W
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI	850 lm	Lithium	5 W
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-	-	-	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-	-	-	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-	-	-	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-	-	-	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-	-	-	-

Funcționare de urgență (2/2)

Order Code	Full Product Name	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	-
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	-
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	-
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	-
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	-
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	-
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	-
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	3 ore
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	3 ore

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Tip de	Consum
				baterie pentru iluminat de urgență	de curent în timpul modului de urgență central c.c.
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-	-	-	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-	-	-	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-	-	-	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-	-	-	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-	-	-	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-	-	-	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-	-	-	-
59048900	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI 1m CW5	-	-	-	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 1mCW5	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	3 ore
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	3 ore
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	-
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	-
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	-
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	-
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	-
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	-
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	-
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	-
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	-
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	-
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	3 ore
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	3 ore
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	-
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	-

		Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
Order Code	Full Product Name	
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	-
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	-
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	-
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	-
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	-
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	-
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	-
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	-
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	-
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	-
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	-
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	-
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	-
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
59040300		-
59042700		-
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	-
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	-
59043400		-
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	-
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	-
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	-
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	-

		Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
Order Code	Full Product Name	
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	-
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	-
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	-
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	-
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	-
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	3 ore
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	3 ore
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	-
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	-
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	-
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	-
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	-
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	-
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	-
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	-
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	-
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	-
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	-
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	-
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	-
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	-
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	-
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	-
59048900	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI 1m CW5	-
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 1mCW5	-

Aprobare și aplicație

		Interval	Valoare efect		
Order Code	Full Product Name	temperatură ambientală	Test de incandescență	Valoare pălpăire (PstLM)	stroboscopic (SVM)
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,22	0,01
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,22	0,01
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,22	0,01
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,22	0,01

		Interval	Valoare efect		
Order Code	Full Product Name	temperatură ambientală	Test de incandescență	Valoare pălpăire (PstLM)	stroboscopic (SVM)
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	1	0,4
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	1	0,4
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	1	0,4
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Interval		Valoare efect	
		temperatură ambientală	Test de incandescență	pălăire (PstLM)	stroboscopic (SVM)
59394700	BY581X	De la -30 până	Temperatură 650	1	0,4
	250S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	SIA WB GC				
	SI H4				
59395400	BY581X	De la -30 până	Temperatură 650	1	0,4
	350S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	SIA WB GC				
	SI H4				
59396100	BY580X	De la -30 până	Temperatură 650	1	0,4
	130S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	SIA HE WB				
	GC SI H4				
59397800	BY580X	De la -30 până	Temperatură 650	1	0,4
	170S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	SIA HE WB				
	GC SI H4				
59398500	BY581X	De la -30 până	Temperatură 650	1	0,4
	250S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	SIA HE WB				
	GC SI H4				
59399200	BY581X	De la -30 până	Temperatură 650	1	0,4
	350S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	SIA HE WB				
	GC SI H4				
59404300	BY581X	De la 0 °C până	Temperatură 850	1	0,4
	250S/840	la 25 °C	°C, durată 30 s		
	SIA WB GC				
	SI ELP3 H4				
59405000	BY581X	De la 0 °C până	Temperatură 850	1	0,4
	250S/840	la 25 °C	°C, durată 30 s		
	SIA WB GC				
	SI ELW3 H4				
59406700	BY581X	De la 0 °C până	Temperatură 850	1	0,4
	250S/840	la 25 °C	°C, durată 30 s		
	SIA HE WB				
	GC SI ELP3 H4				
59407400	BY581X	De la 0 °C până	Temperatură 850	1	0,4
	250S/840	la 25 °C	°C, durată 30 s		
	SIA HE WB				
	GC SI ELW3 H4				
59400500	BY580X	De la -30 până	Temperatură 650	1	0,4
	170S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	SIA WB GC				
	SI H4 BR				
59403600	BY580X	De la -30 până	Temperatură 650	1	0,4
	170S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		

Order Code	Full Product Name	Interval		Valoare efect	
		temperatură ambientală	Test de incandescență	pălăire (PstLM)	stroboscopic (SVM)
59408100	SIA HE WB				
	GC SI H4 BR				
59408100	BY580P	De la -30 până	Temperatură 650	0,04	0,07
	170S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	PSU WB GC				
	SI				
59410400	BY580P	De la -30 până	Temperatură 650	0,04	0,07
	170S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	PSU HE WB				
	GC SI				
59414200	BY580P	De la -30 până	Temperatură 650	-	-
	130S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	DIA WB GC				
	SI				
59415900	BY580P	De la -30 până	Temperatură 650	0,12	0,07
	170S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	DIA WB GC				
	SI				
59418000	BY580P	De la -30 până	Temperatură 650	-	-
	130S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	DIA HE WB				
	GC SI				
59419700	BY580P	De la -30 până	Temperatură 650	-	-
	170S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	DIA HE WB				
	GC SI				
59422700	BY580P	De la -30 până	Temperatură 650	0,12	0,07
	170S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	DIA WB PC				
	SI				
59426500	BY580P	De la -30 până	Temperatură 650	-	-
	170S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	DIA HE WB				
	PC SI				
59430200	BY580P	De la 0 °C până	Temperatură 850	0,12	0,07
	170S/840	la 25 °C	°C, durată 30 s		
	DIA WB GC				
	SI ELP3				
59432600	BY580P	De la 0 °C până	Temperatură 850	-	-
	170S/840	la 25 °C	°C, durată 30 s		
	DIA HE WB				
	GC SI ELP3				
59434000	BY580P	De la -30 până	Temperatură 650	-	-
	130S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		
	DIA MB GC				
	SI				
59435700	BY580P	De la -30 până	Temperatură 650	0,12	0,07
	170S/840	la +55 °C	°C, durată 30 s		

Order Code	Full Product Name	Interval		Valoare efect	
		temperatură ambientală	Test de incandescență	pălpare (PstLM)	stroboscopic (SVM)
	DIA MB GC SI				
59438800	BY580P 130S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	-
	DIA HE MB GC SI				
59439500	BY580P 170S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	-
	DIA HE MB GC SI				
58908700	BY580P 170S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	-
	DIA NB GC SI				
58910000	BY580P 170S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	-
	DIA HE NB GC SI				
58912400	BY580P 170S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
	DIA XNB GC SI				
58914800	BY580P 170S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	-
	DIA HE XNB GC SI				
58916200	BY580P 170S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
	DIA HRO GC SI				
58918600	BY580P 170S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	-
	DIA HE HRO GC SI				
58920900	BY580P 170S/865	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
	DIA WB GC SI				
58922300	BY580P 170S/865	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	-
	DIA HE WB GC SI				
58924700	BY580P 170S/830	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
	DIA WB GC SI				
58926100	BY580P 170S/830	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	-

Order Code	Full Product Name	Interval		Valoare efect	
		temperatură ambientală	Test de incandescență	pălpare (PstLM)	stroboscopic (SVM)
	DIA HE WB GC SI				
58928500	BY580P 170S/940	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
	DIA WB GC SI				
59046500	BY580P 170S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	-
	DIA HE WB GC SI MSP BR				
59424100	BY580P 170S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
	DIA WB GC SI BR				
59428900	BY580P 170S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	-
	DIA HE WB GC SI BR				
59040300		De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
59042700		De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	-
59425800	BY581P 250S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
	DIA WB GC SI BR				
59429600	BY581P 250S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
	DIA HE WB GC SI BR				
59043400		De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
59409800	BY581P 250S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,04	0,07
	PSU WB GC SI				
59411100	BY581P 250S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,04	0,07
	PSU HE WB GC SI				
59413500	BY581P 200S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
	DIA UE WB GC SI				
59416600	BY581P 250S/840	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
	DIA WB GC SI				

Order Code	Full Product Name	Interval		Valoare efect	
		temperatură ambientală	Test de incandescență	pălpare (PstLM)	stroboscopic (SVM)
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,22	0,01
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,22	0,01
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	De la 0 °C până la 25 °C	Temperatură 850 °C, durată 30 s	0,12	0,07
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	De la 0 °C până la 25 °C	Temperatură 850 °C, durată 30 s	0,12	0,07
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,22	0,01
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,22	0,01
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Interval		Valoare efect	
		temperatură ambientală	Test de incandescență	pălpare (PstLM)	stroboscopic (SVM)
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,12	0,07
59048900	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI 1m CW5	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,35	0,07

Order Code	Full Product Name	Interval		Valoare efect	
		temperatură ambientală	Test de incandescență	Valoare pălpăire (PstLM)	stroboscopic (SVM)
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC	De la -30 până la +55 °C	Temperatură 650 °C, durată 30 s	0,35	0,07

Order Code	Full Product Name	Interval		Valoare efect	
		temperatură ambientală	Test de incandescență	Valoare pălpăire (PstLM)	stroboscopic (SVM)
	II SI BR 1mCW5				

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	(0.380, 0.375) SDCM 3
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	(0.383, 0.377) SDCM 3
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3


Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59040300		(0.380, 0.375) SDCM 3
59042700		(0.383, 0.377) SDCM 3
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	(0.380, 0.375) SDCM 3
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59043400		(0.383, 0.377) SDCM 3
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	(0.380, 0.375) SDCM 3
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	(0.383, 0.377) SDCM 3
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	(0.383, 0.377) SDCM 3
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	(0.312, 0.327) SDCM 3
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	(0.312, 0.325) SDCM 3
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	(0.432, 0.400) SDCM 3
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	(0.435, 0.401) SDCM 3
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	(0.380, 0.375) SDCM 3
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	(0.383, 0.377) SDCM 3
59048900	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI 1m CW5	(0.380, 0.375) SDCM 3
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 1mCW5	(0.380, 0.375) SDCM 3

Date despre produs


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
58949000	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI	BY581P
58950600	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
58951300	BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
58952000	BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59401200	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59402900	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY581X
59392300	BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59393000	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59394700	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4	BY580X
59395400	BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4	BY581X
59396100	BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59397800	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY580X
59398500	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59399200	BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY581X
59404300	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59405000	BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59406700	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4	BY581X
59407400	BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4	BY581X
59400500	BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR	BY580X
59403600	BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR	BY580X
59408100	BY580P 170S/840 PSU WB GC SI	BY580P
59410400	BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI	BY580P
59414200	BY580P 130S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59415900	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI	BY580P
59418000	BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59419700	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI	BY580P
59422700	BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	BY580P
59426500	BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI	BY580P
59430200	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3	BY580P
59432600	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3	BY580P
59434000	BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59435700	BY580P 170S/840 DIA MB GC SI	BY580P
59438800	BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
59439500	BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI	BY580P
58908700	BY580P 170S/840 DIA NB GC SI	BY580P
58910000	BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI	BY580P
58912400	BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI	BY580P
58914800	BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	BY580P
58916200	BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI	BY580P
58918600	BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI	BY580P
58920900	BY580P 170S/865 DIA WB GC SI	BY580P

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
58922300	BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI	BY580P
58924700	BY580P 170S/830 DIA WB GC SI	BY580P
58926100	BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	BY580P
58928500	BY580P 170S/940 DIA WB GC SI	BY580P
59046500	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY580P
59424100	BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR	BY580P
59428900	BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY580P
59040300		BY580P
59042700		BY580P
59425800	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR	BY581P
59429600	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR	BY581P
59043400		BY581P
59409800	BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	BY581P
59411100	BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI	BY581P
59413500	BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	BY581P
59416600	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59417300	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI	BY581P
59420300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59421000	BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI	BY581P
59423400	BY581P 250S/840 DIA WB PC SI	BY581P
59427200	BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI	BY581P
59431900	BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3	BY581P
59433300	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3	BY581P
59436400	BY581P 250S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59437100	BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	BY581P
59440100	BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
59441800	BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI	BY581P
58909400	BY581P 250S/840 DIA NB GC SI	BY581P
58911700	BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI	BY581P
58913100	BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI	BY581P
58915500	BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI	BY581P
58917900	BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI	BY581P
58919300	BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	BY581P
58921600	BY581P 250S/865 DIA WB GC SI	BY581P
58923000	BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	BY581P
58925400	BY581P 250S/830 DIA WB GC SI	BY581P
58927800	BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI	BY581P
58929200	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	BY581P
59047200	BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	BY581P
59048900	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI 1m CW5	BY581P
59049600	BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 1mCW5	BY581P


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102914




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102923




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102921




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102920




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102918




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102894




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102930




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102919


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102870




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104547


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104550



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104544



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104551



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104546

