



Για βέλτιστο συνδυασμό αξίας και απόδοσης

MASTER Value T8 UltraEfficient

Υποδεχτείτε το νέο Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient – τη λύση σας για την αναβάθμιση πελατών που επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα τιμών σε εξαιρετικά αποδοτική τεχνολογία LED. Χάρη στον οικονομικό σχεδιασμό, την υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας και τη μεγάλη διάρκεια ζωής, ο νέος σωλήνας LED μπορεί να σας πείσει με χρόνο απόσβεσης λιγότερο από 2 μήνες, κατά την αναβάθμιση από ένα σύστημα σωλήνων φθορισμού.

Οφέλη

- Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση είτε με συμβατικό λαμπτήρα φθορισμού είτε με λαμπτήρα LED
- Αξιοπίστη απόδοση που διαρκεί έως και 75.000 ώρες
- Εξοικονόμηση σε κόστος ενέργειας και μείωση CO2 από την αρχή

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική απόδοση επιτυγχάνει απίστευτη βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας B
- Έως και 75.000 ώρες διάρκεια ζωής
- Γυάλινη πλατφόρμα με γωνία δέσμης 190D, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιομορφία φωτεινότητας
- Επιτρέπει την εφαρμογή του HACCP, που υποστηρίζεται από πιστοποίηση NSF σε επίπεδο προϊόντος
- Χωρίς υδράργυρο

Εφαρμογή

- Βιομηχανίες και αποθήκες
- Γραφεία, χώροι εκπαίδευσης και καταστήματα


MASTER Value T8 UltraEfficient

Versions



MAS LEDtube VLE UE T8 20240506 RTP

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

MASTER Value T8 UltraEfficient

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	G13
Κύκλος λειτουργίας	200.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	75.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Γωνία δέσμης (ονομ.)	190 μοίρα(ες)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Κωδικός χρώματος	840
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φνίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Σχήμα λαμπτήρα	T8

Έγκριση και Εφαρμογή

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C
----------------------------------	----------------

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2.600 lm
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4.100 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1 W


Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	50 °C


Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	55 °C

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 kWh
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	23 kWh



MASTER Value T8 UltraEfficient



© 2025 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2025, Απρίλιος 7 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές