



Pour une combinaison optimale de valeur et de performance

Bienvenue au nouveau Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient - votre solution pour mettre à niveau les clients les plus sensibles au prix vers des LED ultra-efficaces. Grâce à sa conception économique, à son efficacité énergétique élevée et à sa longue durée de vie, le nouveau tube LED sait se montrer convaincant. Il offre un délai de récupération de l'investissement inférieur à 2 mois lors du remplacement de tubes fluorescents.

Avantages

- Économie d'énergie instantanée par rapport à un tube fluorescent ou à LED standard
- Performances fiables qui durent jusqu'à 75 000 heures
- Économies en termes de coût énergétique et de CO2 dès le départ

Applications

- Industrie et entrepôts
- Bureaux, établissements scolaires et commerces

Versions




MAS LEDtube VLE UE T8
20240506 RTP


Fonctions

- La très grande efficacité correspond à une efficacité énergétique de classe B
- Durée de vie pouvant atteindre 75 000 heures
- Plateforme en verre avec angle de faisceau 190D pour assurer l'uniformité de la lumière
- Soutenez la mise en place du HACCP, appuyé par un certificat NSF au niveau du produit
- Sans mercure

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm

Informations générales

Culot	G13
Durée de vie nominale	75 000 h
Nombre de cycles d'allumage	200 000

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	190 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	T8

Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
---------------------------------	--------------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2 600 lm
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4 100 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 W
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	50 °C
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	55 °C

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 kWh
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	23 kWh