



Az érték és a teljesítmény optimális kombinációja

MASTER Value T8 UltraEfficient

Üdvözljük az új Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient-t – az Ön megoldását, amellyel az érzékenyebb vásárlókat ultrahatékony LED-ekre fejleszheti. Költséghatékony kialakításának, nagy energiahatékonyságának és hosszú élettartamának köszönhetően az új LED-cső meggyőző tud lenni a fénycsövekről LED-es világításra történő áttérés esetén 2 hónapnál rövidebb megtérülési idejével.

Előnyök

- Azonnali energiamegtakarítás a fluoreszkáló vagy a szabványos LED-csőhöz képest
- Megbízható működés, akár 75 000 órán át
- Megtakarítás az áramköltségekben és a CO₂-kibocsátásban már a kezdetektől fogva

Szolgáltatások


- Az ultra hatékonyság hihetetlen B osztályú energiahatékonysági besorolást ér el
- Akár 75 000 óra élettartam
- Üvegplatform 190 fokos sugárzási szöggel a fény egyenletességének biztosítására
- HACCP-kompatibilis, termékszerű NSF-tanúsítvánnyal rendelkezik
- Higanymentes

Alkalmazás

- Ipari létesítmények és raktárak
- Irodák, iskolák és üzletek

MASTER Value T8 UltraEfficient

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	G13
Kapcsolási ciklus	200 000
Névleges élettartam	75 000 h

Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges)	190 fok
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
Színkód	840
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	T8

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C
----------------------------------	--------------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2 600 lm
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4 100 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	55 °C

MASTER Value T8 UltraEfficient

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000
		óra
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 kWh
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	23 kWh

