



Pentru o combinație optimă de valoare și performanță

MASTER Value T8 UltraEfficient

Vă prezentăm noul Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient - soluția dvs. pentru modernizarea cu la LED ultra-eficient a clienților mai sensibili la prețuri. Datorită designului rentabil, eficienței energetice ridicate și duratei de viață lungi, noul tub LED poate convinge cu un timp de amortizare de mai puțin de 2 luni, la actualizarea de la tuburi fluorescente.

Beneficii

- Economie instantanee de energie în comparație cu tubul LED fluorescent sau standard
- Performanță fiabilă, care durează până la 75.000 de ore
- Economii de costuri cu energia și reducerea emisiilor de CO2 de la început

Caracteristici


- Ultra efficiency atinge o incredibilă clasificare de eficiență energetică B
- Durată de viață de până la 75.000 de ore
- Platformă din sticlă cu unghi de fascicul 190D pentru a asigura uniformitatea luminii
- Compatibilitate cu implementarea HACCP, susținută de certificatul NSF la nivel de produs
- Fără mercur

Cerere

- Industrie și depozite
- Birouri, educație și retail

MASTER Value T8 UltraEfficient

Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	G13
Ciclu de comutare	200.000
Durată de viață nominală	75.000 ore

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	190 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Cod culoare	840
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Formă bec	T8

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
---------------------------------	--------------------------

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2.600 lm
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4.100 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1 W

Temperatură

MASTER Value T8 UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	55 °C

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 kWh
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	23 kWh

