



Pentru o combinație optimă de valoare și performanță

Vă prezentăm noul Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient - soluția dvs. pentru modernizarea cu la LED ultra-eficient a clienților mai sensibili la prețuri. Datorită designului rentabil, eficienței energetice ridicate și duratei de viață lungi, noul tub LED poate convinge cu un timp de amortizare de mai puțin de 2 luni, la actualizarea de la tuburi fluorescente.

Beneficii

- Economie instantanee de energie în comparație cu tubul LED fluorescent sau standard
- Performanță fiabilă, care durează până la 75.000 de ore
- Economii de costuri cu energia și reducerea emisiilor de CO2 de la început

Applications

- Industrie și depozite
- Birouri, educație și retail

Versions




MAS LEDtube VLE UE T8
20240506 RTP


Caracteristici

- Ultra efficiency atinge o incredibilă clasificare de eficiență energetică B
- Durată de viață de până la 75.000 de ore
- Platformă din sticlă cu unghi de fascicul 190D pentru a asigura uniformitatea luminii
- Compatibilitate cu implementarea HACCP, susținută de certificatul NSF la nivel de produs
- Fără mercur

Cote



D1	D2	A1	A2	A3
25.7mm	28mm	1500mm	1507.1mm	1514.2mm



D1	D2	A1	A2	A3
25.7mm	28mm	1199.4mm	1206.5mm	1213.6mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.213,6 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	G13
Durată de viață nominală	75.000 ore
Ciclu de comutare	200.000

Date tehnice lumină

Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	190 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Formă bec	T8

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
---------------------------------	--------------------------

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2.600 lm
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4.100 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 W
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	50 °C
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	55 °C

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 kWh
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	23 kWh