



Philips CoreLine Highbay Gen6: Vynikající osvětlení. Snadná montáž.

CoreLine Highbay Gen6

Philips CoreLine Highbay Gen6 splňuje příslib CoreLine v podobě inovativního, snadno použitelného a vysoce kvalitního osvětlení. S nově definovanou a přitažlivou elegancí je CoreLine Highbay Gen6 spolehlivé, vysoce účinné svítidlo s velmi dlouhou životností. Poskytuje osvětlení bez blikání s velkou úsporou energie a vyžaduje méně údržby než srovnatelná svítidla. Manipulace s CoreLine Highbay Gen6 je velmi snadná. Svítidlo lze nainstalovat na stávající síť. Elektrické připojení je jednoduché, s externím konektorem IP65, který nevyžaduje otevírání svítidla. Díky výběru úzkých a širokých úhlů vyzařování můžete upravit svůj plán osvětlení přesně podle svých potřeb. Řada CoreLine Highbay Gen6 zahrnuje svítidla Interact Ready. Díky integrované bezdrátové komunikaci a integrovaným senzorům pohybu a denního světla je systém CoreLine Highbay Gen6 připraven k použití s jakýmkoli systémem propojeného osvětlení Interact.

Výhody

- Šetří energii s volbou UltraEfficient
- Snadná instalace v rozsáhlých aplikacích – jeden závěsný hák a externí konektor, přídavná montážní konzola pro větší flexibilitu
- Ideální pro celkové osvětlení, s robustním designem a vysokým stupněm ochrany proti vodě a prachu (IP66 a IP65)





Vlastnosti

- Dlouhá životnost 100 000 hodin při L70
- Vysoký měrný výkon: Standardní verze do 183 lm/W, verze UltraEfficient do 196 lm/W
- Možnost výběru z úzkých a širokých vyzařovacích charakteristik
- Nízké oslnění bez potřeby dalšího příslušenství
- Atraktivní a udržitelný design s vysoce kvalitním tělem z tlakově litého hliníku s vysokou odolností
- Jednobodová montáž a předem namontovaný externí elektrický konektor s krytím IP65
- Volitelné verze: se stmíváním DALI, s integrovaným bezdrátovým připojením (kompatibilní se systémem Interact)


Aplikace

- Výroba
- Sklady

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY122P

CoreLine Highbay Gen6

Detaily o výrobku



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P/
BY122P PSD



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY121P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY122P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120/BY121-PSU,
SIA



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY122P PSU,
BY122X

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	≥80
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Řízení a stmívání	
Vestavěné ovládání	-
Mechanické a materiály	
Třída nebezpečí výbušnosti	-
Barva těla	Šedá
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	0,5
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Počet předřadниковých jednotek
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	1 jednotka
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	1 jednotka
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	1 jednotka
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	1 jednotka
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	1 jednotka
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	1 jednotka
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	1 jednotka
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	1 jednotka
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	1 jednotka
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	1 jednotka
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	1 jednotka
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	2 jednotky
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	1 jednotka
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	2 jednotky
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	1 jednotka
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	2 jednotky
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	1 jednotka
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	2 jednotky
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	1 jednotka
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	1 jednotka
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	1 jednotka
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	1 jednotka
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	1 jednotka
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	1 jednotka
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	1 jednotka
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	2 jednotky
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	2 jednotky
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	2 jednotky
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	1 jednotka
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	1 jednotka
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	1 jednotka
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	1 jednotka
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	1 jednotka
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	1 jednotka
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	1 jednotka
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	1 jednotka

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.)		
		(nom.)	Světelný tok	Typ optiky
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	196 lm/W	10 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	196 lm/W	10 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	182 lm/W	10 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	192 lm/W	15 000 lm	Vyzařovací úhel 55°

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.)		
		(nom.)	Světelný tok	Typ optiky
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	183 lm/W	15 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	192 lm/W	15 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	183 lm/W	15 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	190 lm/W	20 000 lm	Vyzařovací úhel 55°

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon		
		(jmen.)	Světelný tok	Typ optiky
30640100	BY120P G6 LED200/ UE840 PSU WB	190 lm/W	20 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	182 lm/W	20 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30647000	BY122P G6 LED350/ UE840 PSU NB	190 lm/W	35 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	179 lm/W	35 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30646300	BY122P G6 LED350/ UE840 PSU WB	190 lm/W	35 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	179 lm/W	35 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30649400	BY122P G6 LED400/ UE840 PSU NB	190 lm/W	40 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	180 lm/W	40 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30648700	BY122P G6 LED400/ UE840 PSU WB	190 lm/W	40 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	180 lm/W	40 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	182 lm/W	10 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	183 lm/W	15 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	183 lm/W	15 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	182 lm/W	20 000 lm	Vyzařovací úhel 90°

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon		
		(jmen.)	Světelný tok	Typ optiky
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	182 lm/W	25 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	183 lm/W	28 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	183 lm/W	28 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	179 lm/W	35 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	180 lm/W	40 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	180 lm/W	40 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30643200	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU NB	192 lm/W	25 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	182 lm/W	25 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30642500	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU WB	192 lm/W	25 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	182 lm/W	25 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	183 lm/W	28 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	183 lm/W	28 000 lm	Vyzařovací úhel 90°
30645600	BY121P G6 LED300/ UE840 PSU NB	194 lm/W	30 000 lm	Vyzařovací úhel 55°
30644900	BY121P G6 LED300/ UE840 PSU WB	194 lm/W	30 000 lm	Vyzařovací úhel 90°

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	200 až 240 V	51 W
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	200 až 240 V	51 W
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	220 až 240 V	55 W
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	200 až 240 V	78 W
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	220 až 240 V	82 W
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	200 až 240 V	78 W
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	220 až 240 V	82 W
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	200 až 240 V	105 W
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	200 až 240 V	105 W
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	220 až 240 V	110 W
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	200 až 240 V	184 W
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	220 až 240 V	196 W
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	200 až 240 V	184 W
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	220 až 240 V	196 W
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	200 až 240 V	210 W
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	220 až 240 V	222 W
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	200 až 240 V	210 W
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	220 až 240 V	222 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	220 až 240 V	55 W
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	220 až 240 V	82 W
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	220 až 240 V	82 W
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	220 až 240 V	110 W
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	220 až 240 V	137 W
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	220 až 240 V	153 W
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	220 až 240 V	153 W
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	220 až 240 V	196 W
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	220 až 240 V	222 W
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	220 až 240 V	222 W
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	200 až 240 V	130 W
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	220 až 240 V	137 W
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	200 až 240 V	130 W
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	220 až 240 V	137 W
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	220 až 240 V	153 W
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	220 až 240 V	153 W
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	200 až 240 V	155 W
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	200 až 240 V	155 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	Pevné	Nevztahuje se
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	Pevné	Nevztahuje se
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	DALI	20%
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	Pevné	Nevztahuje se
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	DALI	20%
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	Pevné	Nevztahuje se
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	DALI	20%
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	Pevné	Nevztahuje se
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	Pevné	Nevztahuje se
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	DALI	20%
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	Pevné	Nevztahuje se
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	DALI	20%
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	Pevné	Nevztahuje se
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	DALI	20%
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	Pevné	Nevztahuje se
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	DALI	20%
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	Pevné	Nevztahuje se
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	DALI	20%
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	Bezdrátové ovládání stmívání	20%
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	Bezdrátové ovládání stmívání	20%
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	Bezdrátové ovládání stmívání	20%

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Bezdrátové ovládání stmívání	20%
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Bezdrátové ovládání stmívání	20%
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Bezdrátové ovládání stmívání	20%
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Bezdrátové ovládání stmívání	20%
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Bezdrátové ovládání stmívání	20%
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Bezdrátové ovládání stmívání	20%
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Bezdrátové ovládání stmívání	20%
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	Pevné	Nevztahuje se
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	DALI	20%
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	Pevné	Nevztahuje se
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	DALI	20%
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	DALI	20%
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	DALI	20%
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	Pevné	Nevztahuje se
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	Pevné	Nevztahuje se

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	IK08	IP66
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	IK08	IP66
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	IK08	IP66
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	IK08	IP66
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	IK08	IP66
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	IK08	IP66
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	IK08	IP66
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	IK08	IP66

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	IK08	IP66
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	IK08	IP66
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	IK08	IP66
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	IK08	IP66
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	IK08	IP66

Nouzové osvětlení

CoreLine Highbay Gen6

			Spotřeba energie během nouzového režimu s centrálním stejnoseměrným napájením
Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	
30637100	BY120P G6 LED100/ UE840 PSU NB	-	-
30636400	BY120P G6 LED100/ UE840 PSU WB	-	-
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	8,25 W
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-	-
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	12,3 W
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-	-
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	12,3 W
30641800	BY120P G6 LED200/ UE840 PSU NB	-	-
30640100	BY120P G6 LED200/ UE840 PSU WB	-	-
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	16,5 W
30647000	BY122P G6 LED350/ UE840 PSU NB	-	-
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	29,4 W
30646300	BY122P G6 LED350/ UE840 PSU WB	-	-
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	29,4 W
30649400	BY122P G6 LED400/ UE840 PSU NB	-	-
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	33,3 W
30648700	BY122P G6 LED400/ UE840 PSU WB	-	-
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	33,3 W
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	8,25 W

			Spotřeba energie během nouzového režimu s centrálním stejnoseměrným napájením
Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	12,3 W
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	12,3 W
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	16,5 W
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	20,55 W
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	22,95 W
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	22,95 W
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	29,4 W
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	33,3 W
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	33,3 W
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-	-
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	20,55 W
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-	-
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	20,55 W
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	22,95 W
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	22,95 W
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-	-
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	-	-

Certifikace a použití

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	−40 až +50 °C
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	−40 až +50 °C
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	−40 až +50 °C
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	−40 až +50 °C
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	−40 až +50 °C
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	−40 až +50 °C
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	−40 až +50 °C
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	−40 až +50 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	−30 až +50 °C
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	−30 až +50 °C
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	−30 až +50 °C
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	−30 až +50 °C
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	−30 až +50 °C
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	−30 až +50 °C
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	−30 až +50 °C
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	−30 °C až 45 °C
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	−30 °C až 45 °C
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	−30 °C až 45 °C
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	−40 až +50 °C
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	−40 až +50 °C
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	−40 až +50 °C
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	−40 až +50 °C
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C

