



Philips CoreLine Highbay Gen6: Kiváló megvilágítás. Könnyen szerelhető.

CoreLine Highbay Gen6

A Philips CoreLine Highbay Gen6 beváltja a CoreLine ígértét az innovatív, könnyen használható és kiváló minőségű világítás terén. Az újradefiniált és vonzó eleganciával a CoreLine Highbay Gen6 megbízható, rendkívül hatékony lámpatest, nagyon hosszú élettartammal. Villódzásmentes világítást és nagy energiamegtakarítást biztosít, és kevesebb karbantartást igényel, mint a hasonló lámpatestek. A CoreLine Highbay Gen6 szintén nagyon könnyen kezelhető. A lámpatest rögzíthető a meglévő rácsszerkezetre. Az elektromos csatlakozások egyszerűek, külső IP65-ös csatlakozóval, amelyhez nem kell kinyitni a lámpatestet. A keskeny és széles sugárzási szögek közül választhat, a világítási tervet pontosan az igényeinek megfelelően állíthatja be. A CoreLine Highbay Gen6 termékcsalád Interact Ready lámpatesteket tartalmaz. Az integrált vezeték nélküli kommunikációval, valamint az integrált mozgás- és nappali fényérzékelőkkel a CoreLine Highbay Gen6 készen áll az Interact csatlakoztatott világítási rendszereihez.

Előnyök

- Az UltraEfficient opciókkal energiát takarít meg
- Könnyű telepítés kiterjedt alkalmazásokhoz – egyetlen felfüggesztési horog és külső csatlakozó, kiegészítő rögzítőkonzol a nagyobb rugalmasság érdekében
- Ideális általános alkalmazási projektekhez, robusztus kialakítással és magas víz- és porvédelmi besorolással (IP66 és IP65)

CoreLine Highbay Gen6

Szolgáltatások

- Hosszú élettartam, 100 000 óra L70-nél
- Magas hatékonyság: Standard változatok akár 183 lm/W-ig, UltraEfficient változatok akár 196 lm/W-ig
- Választható keskeny és széles sugárnyaláb
- Alacsony tükröződés, további tartozékok nélkül
- Tetszetős és fenntartható dizájn kiváló minőségű, tartós alumíniumöntvény házzal
- Egyponthoz rögzítés és IP65-ös külső, előre felszerelt elektromos csatlakozó
- Választható változatok: DALI fényerőszabályzás, beépített vezeték nélküli kapcsolat (Interactra előkészített)

Alkalmazás





- Gyártás
- Raktárak

Versions




Standard product photo, CoreLine
highbay gen6, BY121P

Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY122P

CoreLine Highbay Gen6

Termék részletei



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P/
BY122P PSD



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY121P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY122P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120/BY121-PSU,
SIA



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY122P PSU,
BY122X

CoreLine Highbay Gen6

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Beépített vezérlés	-
Mechanika és tokozás	
Robbanásveszélyességi osztály	-
Ház színe	Szürke
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	0,5
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Előtét egységek száma
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	1 egység
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	1 egység
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	1 egység
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	1 egység
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	1 egység
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	1 egység
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	1 egység
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	1 egység
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	1 egység
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	1 egység
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	1 egység
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	2 egység
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	1 egység
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	2 egység
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	1 egység
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	2 egység
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	1 egység
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	2 egység
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	1 egység
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	1 egység
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	1 egység
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	1 egység
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	1 egység
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	1 egység
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	1 egység
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	2 egység
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	2 egység
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	2 egység
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	1 egység
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	1 egység
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	1 egység
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	1 egység
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	1 egység
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	1 egység
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	1 egység
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	1 egység

Technikai adatok

		Fényhasznosítás		Az optika	
Order Code	Full Product Name	(névleges) (névleges)	Fényáram	típusa	
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	196 lm/W	10 000 lm	Sugárzási szög 55°	
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	196 lm/W	10 000 lm	Sugárzási szög 90°	
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	182 lm/W	10 000 lm	Sugárzási szög 90°	
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	192 lm/W	15 000 lm	Sugárzási szög 55°	
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	183 lm/W	15 000 lm	Sugárzási szög 55°	
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	192 lm/W	15 000 lm	Sugárzási szög 90°	
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	183 lm/W	15 000 lm	Sugárzási szög 90°	
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	190 lm/W	20 000 lm	Sugárzási szög 55°	

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás		Az optika típusa
		(névleges)	(névleges)	
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	190 lm/W	20 000 lm	Sugárzási szög 90°
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	182 lm/W	20 000 lm	Sugárzási szög 90°
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	190 lm/W	35 000 lm	Sugárzási szög 55°
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	179 lm/W	35 000 lm	Sugárzási szög 55°
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	190 lm/W	35 000 lm	Sugárzási szög 90°
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	179 lm/W	35 000 lm	Sugárzási szög 90°
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	190 lm/W	40 000 lm	Sugárzási szög 55°
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	180 lm/W	40 000 lm	Sugárzási szög 55°
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	190 lm/W	40 000 lm	Sugárzási szög 90°
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	180 lm/W	40 000 lm	Sugárzási szög 90°
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	182 lm/W	10 000 lm	Sugárzási szög 90°
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	183 lm/W	15 000 lm	Sugárzási szög 55°
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	183 lm/W	15 000 lm	Sugárzási szög 90°
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	182 lm/W	20 000 lm	Sugárzási szög 90°
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	182 lm/W	25 000 lm	Sugárzási szög 90°

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti	
		feszültség	Teljesítményfelvétel
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	200–240 V	51 W
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	200–240 V	51 W
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	220–240 V	55 W
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	200–240 V	78 W
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	220–240 V	82 W

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás		Az optika típusa
		(névleges)	(névleges)	
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	183 lm/W	28 000 lm	Sugárzási szög 55°
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	183 lm/W	28 000 lm	Sugárzási szög 90°
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	179 lm/W	35 000 lm	Sugárzási szög 55°
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	180 lm/W	40 000 lm	Sugárzási szög 55°
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	180 lm/W	40 000 lm	Sugárzási szög 90°
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	192 lm/W	25 000 lm	Sugárzási szög 55°
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	182 lm/W	25 000 lm	Sugárzási szög 55°
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	192 lm/W	25 000 lm	Sugárzási szög 90°
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	182 lm/W	25 000 lm	Sugárzási szög 90°
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	183 lm/W	28 000 lm	Sugárzási szög 55°
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	183 lm/W	28 000 lm	Sugárzási szög 90°
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	194 lm/W	30 000 lm	Sugárzási szög 55°
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	194 lm/W	30 000 lm	Sugárzási szög 90°

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	200–240 V	184 W
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	220–240 V	196 W
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	200–240 V	184 W
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	220–240 V	196 W
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	200–240 V	210 W
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	220–240 V	222 W
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	200–240 V	210 W
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	220–240 V	222 W
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	220–240 V	55 W
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	220–240 V	82 W
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	220–240 V	82 W
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	220–240 V	110 W
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	220–240 V	137 W

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	220–240 V	153 W
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	220–240 V	153 W
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	220–240 V	196 W
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	220–240 V	222 W
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	220–240 V	222 W
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	200–240 V	130 W
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	220–240 V	137 W
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	200–240 V	130 W
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	220–240 V	137 W
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	220–240 V	153 W
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	220–240 V	153 W
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	200–240 V	155 W
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	200–240 V	155 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	Rögzített	Nem alkalmazható
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	Rögzített	Nem alkalmazható
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	DALI	20%
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	Rögzített	Nem alkalmazható
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	DALI	20%
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	Rögzített	Nem alkalmazható
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	DALI	20%
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	Rögzített	Nem alkalmazható
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	Rögzített	Nem alkalmazható
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	DALI	20%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	Rögzített	Nem alkalmazható
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	DALI	20%
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	Rögzített	Nem alkalmazható
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	DALI	20%
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	Rögzített	Nem alkalmazható
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	DALI	20%
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	Rögzített	Nem alkalmazható
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	DALI	20%
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	20%

CoreLine Highbay Gen6

			Maximális szabályozási szint
Order Code	Full Product Name	Szabályozható	
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	20%
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	20%
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	20%
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	20%
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	20%
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	20%
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	20%
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	20%

			Maximális szabályozási szint
Order Code	Full Product Name	Szabályozható	
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	20%
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	Rögzített	Nem alkalmazható
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	DALI	20%
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	Rögzített	Nem alkalmazható
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	DALI	20%
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	DALI	20%
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	DALI	20%
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	Rögzített	Nem alkalmazható
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	Rögzített	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

		Mech. behatások	
		elleni védelem	Por és víz elleni
Order Code	Full Product Name	kódja	védelem kódja
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	IK08	IP66
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	IK08	IP66
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	IK08	IP66
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	IK08	IP66
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	IK08	IP66
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	IK08	IP66
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	IK08	IP66
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	IK08	IP66

		Mech. behatások	
		elleni védelem	Por és víz elleni
Order Code	Full Product Name	kódja	védelem kódja
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	IK08	IP66
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	IK08	IP66
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	IK08	IP66
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	IK08	IP66
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	IK08	IP66

Vészhelyzeti működés

			Teljesítményfelvétel központi egyenáramú vészüzem módban
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-	-

			Teljesítményfelvétel központi egyenáramú vészüzem módban
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-	-

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	Teljesítményfelvétel központi egyenáramú vészüzem módban
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	Egyenáramú központi vészvilágítás	8,25 W
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-	-
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	Egyenáramú központi vészvilágítás	12,3 W
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-	-
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	Egyenáramú központi vészvilágítás	12,3 W
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-	-
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-	-
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	Egyenáramú központi vészvilágítás	16,5 W
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-	-
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	Egyenáramú központi vészvilágítás	29,4 W
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	-	-
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	Egyenáramú központi vészvilágítás	29,4 W
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-	-
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	Egyenáramú központi vészvilágítás	33,3 W
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	-	-
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	Egyenáramú központi vészvilágítás	33,3 W
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	Egyenáramú központi vészvilágítás	8,25 W
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	Egyenáramú központi vészvilágítás	12,3 W

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	Teljesítményfelvétel központi egyenáramú vészüzem módban
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	Egyenáramú központi vészvilágítás	12,3 W
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Egyenáramú központi vészvilágítás	16,5 W
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Egyenáramú központi vészvilágítás	20,55 W
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Egyenáramú központi vészvilágítás	22,95 W
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Egyenáramú központi vészvilágítás	22,95 W
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Egyenáramú központi vészvilágítás	29,4 W
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Egyenáramú központi vészvilágítás	33,3 W
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Egyenáramú központi vészvilágítás	33,3 W
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-	-
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	Egyenáramú központi vészvilágítás	20,55 W
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-	-
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	Egyenáramú központi vészvilágítás	20,55 W
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	Egyenáramú központi vészvilágítás	22,95 W
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	Egyenáramú központi vészvilágítás	22,95 W
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-	-
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	-	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-40 – +50 °C
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-40 – +50 °C
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	-40 – +50 °C
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-40 – +50 °C
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	-40 – +50 °C
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-40 – +50 °C
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	-40 – +50 °C
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-40 – +50 °C
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-40 – +50 °C
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	-40 – +50 °C
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-40 – +50 °C
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	-40 – +50 °C
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	-40 – +50 °C
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	-40 – +50 °C
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-40 – +50 °C
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	-40 – +50 °C
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	-40 – +50 °C
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	-40 – +50 °C

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	-30 – +50 °C
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	-30 – +50 °C
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	-30 – +50 °C
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	-30 – +50 °C
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	-30 – +50 °C
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	-30 – +50 °C
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	-30 – +50 °C
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	-30 és 45 °C között
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	-30 és 45 °C között
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	-30 és 45 °C között
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-40 – +50 °C
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	-40 – +50 °C
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-40 – +50 °C
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	-40 – +50 °C
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	-40 – +50 °C
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	-40 – +50 °C
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-40 – +50 °C
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	-40 – +50 °C

